

Teploměr obalový pro všeobecné použití

- provedení: obalový, neobložená prismatická kapilára, plný ponor
- stupnice z mléčného skla
- náplň: organická
- průměr: 8 - 9 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



| Obj. číslo | Rozsah [°C] | Dělení [°C] | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-----------|
| 170 020 111 015 | -80 ... 30 | 1 | 260 | Skladem, do 1 týdne | 465 Kč |
| 170 020 111 025 | -60 ... 50 | 1 | 260 | 2-3 týdny | 450 Kč |
| 170 020 111 235 | -35 ... 50 | 0,5 | 280 | 2-3 týdny | 411 Kč |
| 170 020 111 065 | -35 ... 110 | 1 | 280 | Skladem, do 1 týdne | 431 Kč |
| 170 020 111 245 | -10 ... 50 | 0,5 | 260 | Skladem, do 1 týdne | 379 Kč |
| 170 020 111 045 | -10 ... 50 | 1 | 200 | 2-3 týdny | 379 Kč |
| 170 020 111 255 | -10 ... 110 | 0,5 | 300 | Skladem, do 1 týdne | 436 Kč |
| 170 020 111 055 | -10 ... 110 | 1 | 260 | Skladem, do 1 týdne | 395 Kč |
| 170 020 111 275 | -10 ... 150 | 0,5 | 340 | 3-4 týdny | 499 Kč |
| 170 020 111 075 | -10 ... 150 | 1 | 280 | Skladem, do 1 týdne | 438 Kč |
| 170 020 111 085 | -10 ... 200 | 1 | 300 | Skladem, do 1 týdne | 494 Kč |
| 170 020 111 095 | -10 ... 270 | 1 | 300 | Skladem, do 1 týdne | 593 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.