

Teploměr pro sběrače mléka

- provedení: obalový
- vložená stupnice (na stupnici je červeně podtržena teplota 15 °C)
- rozsah: 0 až 40 °C
- dělení: 0,5 °C
- náplň: organická
- rozměry: průměr cca 14 mm, délka 260 mm
- ukončení na korek a hladký zátav



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 191 190	0 ... 40	0,5	2-3 týdny	349 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.