

## Teploměr s vlhkoměrem testo 610

Výrobci a značky: Testo

### Kontrolní měření teploty a vlhkosti vzduchu, výpočet rosného bodu

Malý ergonomický teploměr s vlhkoměrem testo 610 je ideální pro rychlou kontrolu vnitřního klimatu. Používá se v laboratořích, kancelářích, výrobních prostorách i skladech.

### Základní charakteristika teploměru s vlhkoměrem testo 610:

- dobře čitelný podsvícený dvouřádkový LCD displej, jednoduché ovládání
- zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty, funkce HOLD
- automatický výpočet rosného bodu a teploty mokrého teploměru
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je ochranná krytka, pouzdro na opasek, zápeštní řemínek a baterie




**i** V případě zájmu o akreditovanou kalibraci (teplota, vlhkost) nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje		
NTC	Měřicí rozsah:	-10 ... 50 °C
	Rozlišení:	0,1 °C
	Přesnost:	±0,5 °C
Kapacitní vlhkosťní senzor	Měřicí rozsah:	0 - 100 % RV
	Rozlišení:	0,1 % RV
	Přesnost:	±2,5 % RV v rozsahu 5 - 95 % RV
Rychlost měření		1 s
Provozní podmínky		teplota okolí: -10 ... 50 °C
Rozměry		119 x 46 x 25 mm
Hmotnost		90 g (včetně baterií a ochranné krytky)
Napájení		2x 1,5V AAA baterie (životnost cca 200 hodin bez podsvíceného displeje)
Krytí		IP20

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 105 600 610	testo 610	Včetně pouzdra na opasek, ochranné krytky, zápeštního řemínku a baterií	2-3 týdny	4 360 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Teploměr-s-vlhkoměrem-testo-610.pdf