

Termostat oběhový Lauda ECO s nerezovou lázní





Výrobci a značky: Lauda

Oběhové termostaty Lauda ECO Silver a ECO Gold s nerezovou lázní jsou určeny pro práci v uzavřených systémech při teplotách 20 až 200 °C. K dispozici je 5 typů lázní o objemu 3,5 až 40 litrů. Intuitivní ovládání, snadná obsluha, čerpadlo se šesti nastavitelnými stupni výkonu a snadná regulace průtoku mezi vnitřní a vnější cirkulací z nich dělají skvělého pomocníka do všech typů laboratoří.








Základní charakteristika oběhových termostatů Lauda ECO s nerezovou lázní:

- 2 modelové řady: ECO Silver (ECO S) s LCD displejem a ECO Gold (ECO G) s TFT displejem
- teplotní rozsah: 20 - 200 °C
- nerezová lázeň o objemu 3,5 - 40 l
- výpustný kohout na zadní straně lázně
- integrované čerpadlo se šesti stupni výkonu (umožňuje cirkulaci kapaliny i v uzavřených vnějších okruzích - přípojovací sada Pump set není součástí dodávky a objednává se samostatně)
- rozhraní USB (další rozhraní jsou k dispozici ve formě přídatných modulů - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat)
- podrobnější informace naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je oběhový termostat Lauda ECO Silver nebo ECO Gold s otevřenou nerezovou lázní s výpustným kohoutem, typ E 4 S a E 4 G je dodáván včetně víka a přípojovací sady pro práci v uzavřených vnějších okruzích (E 4 S plastové olivky ID 13 mm, E 4 G závit M16x1 samec)

Technické údaje oběhových termostatů Lauda ECO Silver s nerezovou lázní					
Typ	E 4 S	 E 10 S	 E 20 S	 E 25 S	 E 40 S
Displej	LCD				
Rozlišení displeje	0,01 °C				
Teplotní rozsah	20 - 200 °C				
Teplotní stabilita	±0,01 K				
Topný výkon	2 kW				
Výkon čerpadla	22 l/min; 0,55 bar				
Provozní podmínky	teplota okolí 5 - 40 °C				

Rozhraní	mini USB				
Objem lázně	3,0 - 3,5 l	7,5 - 11,0 l	13,0 - 19,0 l	16,0 - 25,0 l	32,0 - 40,0 l
Využitelný rozměr lázně (š x d x h)	135x105x150 mm	300x190x150 mm	300x365x150 mm	300x365x200 mm	300x613x200 mm
Celkové rozměry (š x d x v)	168x272x376 mm	331x361x376 mm	331x537x376 mm	331x537x426 mm	350x803x428 mm
Hmotnost	6,5 kg	9 kg	10 kg	13,5 kg	25,5 kg
Příkon	2,1 kW				
Napájení	230 V, 50/60 Hz				

Technické údaje oběhových termostatů Lauda ECO Gold s nerezovou lázní					
Typ	 E 4 G	 E 10 G	 E 20 G	 E 25 G	 E 40 G
Displej	barevný grafický TFT				
Rozlišení displeje	0,01 °C				
Teplotní rozsah	20 - 200 °C				
Teplotní stabilita	±0,01 K				
Topný výkon	2,6 kW				
Výkon čerpadla	22 l/min; 0,55 bar				
Provozní podmínky	teplota okolí 5 - 40 °C				
Rozhraní	mini USB				
Objem lázně	3,0 - 3,5 l	7,5 - 11,0 l	13,0 - 19,0 l	16,0 - 25,0 l	32,0 - 40,0 l
Využitelný rozměr lázně (š x d x h)	135x105x150 mm	300x190x150 mm	300x365x150 mm	300x365x200 mm	300x613x200 mm
Celkové rozměry (š x d x v)	168x272x376 mm	331x361x376 mm	331x537x376 mm	331x537x426 mm	350x803x428 mm
Hmotnost	6,5 kg	9,0 kg	10 kg	13,5 kg	25,5 kg
Příkon	2,7 kW				
Napájení	230 V, 50/60 Hz				

Oběhový termostat Lauda ECO Silver s nerezovou lázní

Obj. číslo	Typ	Objem lázně [l]	Víko	Výpustný ventil	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / sada
424 560 101 084	E 4 S	3,0 - 3,5	Ano	Ano	20 - 200		Kontaktujte nás
424 560 101 085	E 10 S	7,5 - 11,0	Ne	Ano	20 - 200		Kontaktujte nás
424 560 101 087	E 20 S	13,0 - 19,0	Ne	Ano	20 - 200		Kontaktujte nás
424 560 101 088	E 25 S	16,0 - 25,0	Ne	Ano	20 - 200		Kontaktujte nás
424 560 101 089	E 40 S	32,0 - 40,0	Ne	Ano	20 - 200		Kontaktujte nás

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Oběhový termostat Lauda ECO Gold s nerezovou lázní

Obj. číslo	Typ	Objem lázně [l]	Víko	Výpustný ventil	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / sada
424 560 101 090	E 4 G	3,0 - 3,5	Ano	Ano	20 - 200		Kontaktujte nás
424 560 101 091	E 10 G	7,5 - 11,0	Ne	Ano	20 - 200		Kontaktujte nás
424 560 101 093	E 20 G	13,0 - 19,0	Ne	Ano	20 - 200		Kontaktujte nás
424 560 101 094	E 25 G	16,0 - 25,0	Ne	Ano	20 - 200		Kontaktujte nás
424 560 101 095	E 40 G	32,0 - 40,0	Ne	Ano	20 - 200		Kontaktujte nás

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.