

Termostat oběhový Lauda ECO Silver a ECO Gold, bez lázně

Výrobci a značky: Lauda

Závěsné termostaty Lauda ECO Silver a ECO Gold jsou určeny pro práci v uzavřených systémech při teplotách 20 až 200 °C. Jsou vybaveny vanovou svorkou a lze je tak jednoduše připevnit k různým typům lázní s tloušťkou stěny do 25 mm. Čerpadlo se šesti nastavitelnými stupni výkonu, snadná regulace průtoku mezi vnitřní a vnější cirkulací a možnost práce i s hořlavou temperační kapalinou v lázni z nich dělají skvělého pomocníka do všech typů laboratoří.



Základní charakteristika oběhových termostatů Lauda ECO Silver a ECO Gold



Oběhový termostat Lauda ECO Silver (ECO S)

- intuitivní ovládání, snadná obsluha
- dobře čitelný **LCD displej**
- současné zobrazení nastavené a skutečné teploty
- zobrazení teploty s přesností na 2 desetinná místa
- možnost nastavení **jednoho programu s 20 segmenty**
- 1bodová teplotní kalibrace
- čerpadlo se šesti stupni výkonu a možností přepnutí vnitřní nebo vnější cirkulace
- ochrana proti přehřátí
- rozhraní mini USB
- **topný výkon 2,0 kW**



Oběhový termostat Lauda ECO Gold (ECO G)

- intuitivní ovládání, snadná obsluha
- barevný **grafický TFT displej**
- současné zobrazení nastavené a aktuální teploty
- **grafické zobrazení teplotního profilu**
- zobrazení teploty s přesností na 2 desetinná místa
- možnost nastavení až **pěti programů se 150 segmenty**
- 1bodová teplotní kalibrace
- čerpadlo se šesti stupni výkonu a možností přepnutí vnitřní nebo vnější cirkulace
- ochrana proti přehřátí
- rozhraní mini USB
- **topný výkon 2,6 kW**

Technické údaje oběhových termostatů Lauda ECO Silver a ECO Gold bez lázně



Typ	ECO Silver	ECO Gold
Displej	LCD	barevný grafický TFT
Rozlišení displeje	0,01 °C	
Teplotní rozsah	20 - 200 °C	
Teplotní stabilita	±0,01 K	
Topný výkon	2 kW	2,6 kW
Výkon čerpadla	22 l/min	
	0,55 bar	
Hloubka ponoru	min. 150 mm	
Klasifikace podle DIN 12876-1	třída III (FL)	
Rozhraní	mini USB	
Aplikace	interní i externí (připojovací sada pro externí aplikace není součástí dodávky a objednává se samostatně)	
Provozní podmínky	teplota okolí 5 - 40 °C	
Rozměry (š x v x h)	130 x 325 x 135 mm	
Hmotnost	3 kg	3,4 kg
Napájení	230 V, 50/60 Hz	

Obj. číslo	Typ	Popis	Teplotní rozsah [°C]	Topný výkon [kW]	Dostupnost	Cena / ks
424 560 101 076	ECO Silver	Bez lázně	20 - 200	2	Kontaktujte nás	

Obj. číslo	Typ	Popis	Teplotní rozsah [°C]	Topný výkon [kW]	Dostupnost	Cena / ks
424 560 101 077	ECO Gold	Bez lázně	20 - 200	2,6	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-LAUDA-Immersion-Thermostat-ECO-Silver-EN.pdf
-  Data-Sheet-LAUDA-Immersion-Thermostat-ECO-Gold-EN.pdf