

TOPNÁ HNÍZDA WITEG

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Topná hnízda > Topná hnízda Witeg

Topné hnízdo jednomístné Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Topná hnízda jsou určena k elektrickému ohřevu skleněných varných baněk s kulatým dnem o objemu od 50 ml do 20 litrů (dle typu hnízda). Teplotu lze regulovat vestavěným regulátorem do max. teploty +450 °C.

Základní charakteristika jednomístných topných hnízd:

- regulátor teploty s otočným ovladačem nastavení teploty do +450 °C
- hliníkové pouzdro přístroje (pouze modely do 6000 ml)
- chromikové topné těleso s dlouhou životností a odolností kyselinám
- vhodné pro všechny značky baněk s kulatým dnem (Simax, Pyrex, Duran, Kimax, Iwaki)
- příslušenství (teplotní senzor, držák, svorka, tyč stojanu a různá provedení senzoru typu K) na základě poptávky – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu



Obj. číslo	Typ	Objem baňky [ml]	Průměr baňky [mm]	Příkon [W]	Dostupnost	Cena / ks
403 500 842 010	12010	50	49 – 52	80	10-12 týdnů	3 433 Kč
403 500 842 011	12011	100	63 – 66	80	3-4 týdny	3 433 Kč
403 500 842 012	12012	250	83 – 86	140	3-4 týdny	3 585 Kč
403 500 842 013	12013	500	102 – 105	240	10-12 týdnů	4 289 Kč
403 500 842 014	12014	1000	130 – 133	350	2-3 týdny	4 453 Kč
403 500 842 015	12015	2000	165 – 169	450	10-12 týdnů	5 491 Kč
403 500 842 016	12016	3000	184 – 187	550	10-12 týdnů	6 010 Kč
403 500 842 017	12017	5000	221 – 224	800	10-12 týdnů	7 854 Kč
403 500 842 018	12018	6000	234 – 237	800	3-4 týdny	8 082 Kč
403 500 842 019	12019	10000	278 – 282	1400	10-12 týdnů	14 435 Kč
403 500 842 070	12070	20000	344 – 348	2000	10-12 týdnů	24 325 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeg-Heating-Mantle-Round-Flask-EN.pdf

Video k produktu

Topná hnízda

Topné hnízdo jednomístné Witeg s integrovanou magnetickou míchačkou

Výrobci a značky: Witeg

Topná hnízda jsou určena k elektrickému ohřevu skleněných varných baněk s kulatým dnem o objemu od 50 ml do 6 litrů (dle typu hnízda). Teplotu lze regulovat vestavěným regulátorem do max. teploty +450 °C. Přístroj má zabudované magnetické míchadlo.

Základní charakteristika jednomístných topných hníz s integrovanou magnetickou míchačkou:

- regulátor teploty s otočným ovladačem nastavení teploty do +450 °C
- regulátor otáček 50 – 750 RPM
- hliníkové pouzdro přístroje
- chromniklové topné těleso s dlouhou životností a odolností kyselinám
- vhodné pro všechny značky baněk s kulatým dnem (Simax, Pyrex, Duran, Kimax, Iwaki)
- příslušenství (teplotní senzor, držák, svorka, tyč stojanu a různá provedení senzoru typu K) na základě poptávky – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 ks oválných míchadel z PTFE (Ø 6,0 x L 15 mm a Ø 10 x L 25 mm)



Obj. číslo	Typ	Objem baňky [ml]	Průměr baňky [mm]	Příkon [W]	Dostupnost	Cena / ks
403 500 842 030	12030	50	49 – 52	80	10-12 týdnů	9 648 Kč
403 500 842 031	12031	100	63 – 66	80	3-4 týdny	9 648 Kč
403 500 842 032	12032	250	83 – 86	140	10-12 týdnů	9 648 Kč
403 500 842 033	12033	500	102 – 105	240	3-4 týdny	10 287 Kč
403 500 842 034	12034	1000	130 – 133	350	3-4 týdny	10 484 Kč
403 500 842 035	12035	2000	165 – 169	450	10-12 týdnů	11 325 Kč
403 500 842 036	12036	3000	184 – 187	550	10-12 týdnů	11 628 Kč
403 500 842 037	12037	5000	221 – 224	800	10-12 týdnů	13 954 Kč
403 500 842 038	12038	6000	234 – 237	800	3-4 týdny	12 354 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Heating-Mantle-with-integrated-magnetic-stirrer-EN.pdf

Video k produktu

 Topná hnízda

Topné hnízdo vysokoteplotní Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Topná hnízda jsou určena k elektrickému ohřevu skleněných varných baněk s kulatým dnem o objemu od 100 ml do 10 litrů (dle typu hnízda) až do +650 °C. Pro regulaci teploty je možné volit z externího analogového nebo digitálního regulátoru.

Základní charakteristika vysokoteplotních topných hnízd:

- teplota až do +650 °C
- integrovaná teplotní sonda typu K
- možnost použití s analogovým nebo digitálním ovládacím panelem
- příslušenství (teplotní senzor, držák, svorka, tyč stojanu a různá provedení senzoru typu K) na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu



Volitelný externí ovládací panel s regulátorem:

- C10A - [analogový regulátor](#) s manuálním ovládáním
- C10D - [digitální regulátor s LCD displejem, pamětí, časovačem](#) a řadou dalších funkcí

Obj. číslo	Typ	Objem baňky [ml]	Průměr baňky [mm]	Příkon [W]	Dostupnost	Cena / ks
403 500 842 091	12091	100	63 - 66	120	10-12 týdnů	4 293 Kč
403 500 842 092	12092	250	83 - 86	200	10-12 týdnů	4 748 Kč
403 500 842 093	12093	500	102 - 105	350	10-12 týdnů	5 198 Kč
403 500 842 094	12094	1000	130 - 133	450	10-12 týdnů	6 978 Kč
403 500 842 095	12095	2000	165 - 169	600	10-12 týdnů	9 664 Kč
403 500 842 096	12096	3000	184 - 187	700	10-12 týdnů	9 315 Kč
403 500 842 097	12097	5000	221 - 224	1200	10-12 týdnů	11 505 Kč
403 500 842 098	12098	6000	234 - 237	1200	Skladem	12 828 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 403 500 842 098	12098	Topné hnízdo vysokoteplotní Witeg, Objem baňky [ml]: 6000, Průměr baňky [mm] : 234 - 237	Nové	1 ks	12 828 Kč 10 904 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Heating-Mantle-for-round-flasks-up-to-650°C-EN.pdf](#)

Topné hnízdo vícemístné Witeg

Výrobci a značky: Witeg

3- nebo 6místná hnízda k ohřevu skleněných varných baněk s objemem 250, 300, 500 nebo 1000 ml. Analogová regulace s nastavením teploty až do 450 °C.

Základní charakteristika vícemístných topných hnízd:

- ideální pro opakované extrakce (Kjeldahl, Soxhlet a další)
- 3místné nebo 6místné modely
- regulátor teploty s otočným ovladačem, nastavení teploty do 450 °C
- chromikové topné těleso s dlouhou životností a odolností kyselinám
- hliníkové pouzdro přístroje s nižším profilem pro úsporu místa
- vhodné pro všechny značky baněk (Simax, Pyrex, Duran, Kimax, Iwaki)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou dvě stojanové a jedna vodorovná tyč a dvě svorky k uchycení vodorovné tyče



Obj. číslo	Typ	Počet míst	Objem baňky [ml]	Průměr baňky [mm]	Dno baňky	Příkon [W]	Dostupnost	Cena / ks
403 500 842 391	12391	3	500	102 - 105	kulaté	720	3-4 týdny	11 948 Kč
403 500 842 393	12393	3	1000	130 - 131	kulaté	1 050	10-12 týdnů	16 666 Kč
403 500 842 291	12291	6	250/300	83 - 86	rovné	840	10-12 týdnů	17 535 Kč
403 500 842 293	12293	6	250/300	83 - 86	kulaté	840	10-12 týdnů	17 535 Kč
403 500 842 295	12295	6	500	102 - 105	kulaté	1 440	3-4 týdny	17 586 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Heating-Mantle-Multi-place-EN.pdf

Video k produktu

 Topná hnízda

Topné hnízdo jednomístné pro kádinky Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Topná hnízda jsou určena k elektrickému ohřevu skleněných kádinek o objemu od 100 ml do 5 litrů (dle typu hnízda). Teplotu lze regulovat vestavěným regulátorem do max. teploty +450 °C.

Základní charakteristika jednomístných topných hnízd pro kádinky:

- integrovaný regulátor teploty s otočným nastavením teploty až do +450 °C
- hliníkové pouzdro přístroje



- chromniklové topné těleso s dlouhou životností a odolností kyselinám
- vhodné pro všechny značky kádinek (Simax, Pyrex, Duran, Kimax, Iwaki)

Obj. číslo	Typ	Objem kádinky [ml]	Průměr kádinky [mm]	Příkon [W]	Dostupnost	Cena / ks
403 500 842 141	12141	100	50 – 52	80	10-12 týdnů	3 071 Kč
403 500 842 142	12142	250	68 – 70	140	10-12 týdnů	3 214 Kč
403 500 842 143	12143	400	79 – 81	240	10-12 týdnů	3 813 Kč
403 500 841 431	121431	400	76 – 78	240	10-12 týdnů	3 502 Kč
403 500 842 144	12144	600	88 – 90	240	3-4 týdny	3 850 Kč
403 500 842 145	12145	800	98 – 100	300	10-12 týdnů	4 461 Kč
403 500 842 146	12146	1000	105 – 108	350	10-12 týdnů	4 566 Kč
403 500 842 147	12147	2000	130 – 132	450	10-12 týdnů	5 067 Kč
403 500 842 148	12148	3000	151 – 153	550	10-12 týdnů	5 326 Kč
403 500 841 481	121481	4000	160 – 162	700	10-12 týdnů	5 590 Kč
403 500 842 149	12149	5000	169 – 171	800	10-12 týdnů	7 303 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Heating-Mantle-for-beaker-EN.pdf

Topné hnízdo jednomístné pro kádinky Witeg s integrovanou magnetickou míchačkou

Výrobci a značky: Witeg

Topná hnízda jsou určena k elektrickému ohřevu skleněných kádinek o objemu od 100 ml do 5 litrů (dle typu hnízda). Teplotu lze regulovat vestavěným regulátorem do max. teploty +450 °C. Přístroj má zabudované magnetické míchadlo.

Základní charakteristika topných hnízd pro kádinky s integrovanou magnetickou míchačkou:

- integrovaný regulátor teploty s otočným nastavením teploty až do +450°C
- vestavěný regulátor otáček 50 – 750 RPM
- hliníkové pouzdro přístroje
- chromniklové topné těleso s dlouhou životností a odolností kyselinám
- vhodné pro všechny značky kádinek (Simax, Pyrex, Duran, Kimax, Iwaki)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 ks oválných míchadel z PTFE (Ø 6,0 x L 15 mm a Ø 10 x L 25 mm)



Obj. číslo	Typ	Objem kádinky [ml]	Průměr kádinky [mm]	Příkon [W]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	--------------------	---------------------	------------	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Objem kádinky [ml]	Průměr kádinky [mm]	Příkon [W]	Dostupnost	Cena / ks
403 500 841 601	121601	100	50 – 52	80	10-12 týdnů	8 467 Kč
403 500 841 602	121602	250	68 – 70	140	10-12 týdnů	8 629 Kč
403 500 841 603	121603	400	79 – 81	240	10-12 týdnů	8 879 Kč
403 500 841 604	121604	400	76 – 78	240	10-12 týdnů	8 660 Kč
403 500 841 605	121605	600	88 – 90	240	10-12 týdnů	9 004 Kč
403 500 841 606	121606	1000	105 – 108	350	10-12 týdnů	10 484 Kč
403 500 841 607	121607	2000	130 – 132	450	10-12 týdnů	9 978 Kč
403 500 841 608	121608	3000	151 – 153	550	10-12 týdnů	10 175 Kč
403 500 841 610	121610	5000	169 – 171	800	10-12 týdnů	14 142 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Heating-Mantle-with-integrated-magnetic-stirrer-for-beaker-EN.pdf

Externí ovládací panel k vysokoteplotním topným hnízdům Witeg

Výrobci a značky: Witeg

K regulaci teploty vysokoteplotních hnízd slouží externí ovládací panel. Volit můžete ze dvou typů – **analogového WHM-C10A** s jednoduchým ovládáním, který je určen pro topná hnízda do zátěže 1,2 kW, nebo sofistikovanějšího **digitálního WHM-C10D** s řadou funkcí a konektorem pro připojení externího teplotního čidla, který je určen pro topná hnízda až do zátěže 2,0 kW.

- jednoduché ovládání
- kompatibilní s [vysokoteplotními topnými hnízdami Witeg](#)



Technické údaje externích ovládacích panelů		
Typ	analogový WHM-C10A	digitální WHM-C10D
	pro topná hnízda do zátěže 1,2 kW	pro topná hnízda do zátěže 2,0 kW
Rozsah regulace	5 – 100 % jmenovitého napětí	+5 nad teplotou okolí až 700 °C (krok 1 °C)
Topný výkon	0 – 1,2 kW	0 – 2,0 kW
Displej	-	dvouřádkový podsvícený LCD
Časovač	-	až do 99 h 59 min, trvalý chod
Funkce	-	možnost uložení posledních nastavených parametrů zámek menu (ochrana proti nechtěné změně nastavené teploty a času) LED kontrolky pro indikaci ohřevu a časovače zvukový signál časovače po uplynutí nastavené doby

Konektor pro připojení externího teplotního čidla	-	ano, typ K
Rozměry (v x š x h)	145 x 160 x 128 mm	99 x 206 x 307 mm
Hmotnost	1 kg	2,8 kg
Napájení	230 V, 50/60 Hz	

Externí ovládací panely

Obj. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
403 508 413 500	Externí ovládací panel	Analogový WHM-C10A	3-4 týdny	3 951 Kč
403 508 412 500	Externí ovládací panel	Digitální WHM-C10D	3-4 týdny	7 667 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství pro digitální ovládací panel WHM-C10D: Externí teplotní čidla

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
403 507 503 040	Teplotní čidlo SS300, nerezová ocel, Ø 4,8 mm, délka 250 mm	3-4 týdny	2 231 Kč
403 507 503 050	Teplotní čidlo SS400, nerezová ocel, Ø 4,8 mm, délka 380 mm	3-4 týdny	2 305 Kč
403 507 503 041	Teplotní čidlo SS310, nerezová ocel s PTFE povlakem, Ø 4,8 mm, délka 250 mm	3-4 týdny	3 718 Kč
403 507 503 051	Teplotní čidlo SS410, nerezová ocel s PTFE povlakem, Ø 4,8 mm, délka 380 mm	3-4 týdny	3 941 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Remote-controller-and-temperature-probes-EN.pdf