

## Třepačka ArgoLab, série SKO-D XL

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Série SKO-D XL nabízí tři modely deskových třepaček, které se liší typem pohybu, frekvencí kmitů a maximálním zatížením. Používají se vždy v kombinaci s různými typy nástavců, které umožňují bezpečné a pevné uchycení nádob. Třepačky z této série se hodí pro široké spektrum aplikací a najdou uplatnění v každém typu laboratoře.



### Základní charakteristika třepaček SKO-D XL:

- 3 typy:
  - **ORBITAL** s horizontálním kruhovým pohybem
  - **LINEAR** s horizontálním přímočarým pohybem
  - **3D** s s horizontálním kývavým pohybem
- jednoduché ovládání pomocí otočných knoflíků
- 2x LCD displej (současné zobrazení rychlosti a času)
- časovač nebo trvalý chod
- rozhraní RS232
- bezúdržbový motor
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): nástavec se zvýšeným okrajem a protiskluzovou podložkou, univerzální nástavec se čtyřmi posuvnými válci pro uchycení baněk nebo láhví, perforovaná deska pro osazení svorkami k uchycení Erlenmeyerových baněk, pružinové svorky pro Erlenmeyerovy baňky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje **nejsou** nástavce (objednávají se samostatně)

Technické údaje			
Typ SKO-D XL	ORBITAL	LINEAR	3D
Druh pohybu	horizontální kruhový	horizontální přímočarý	kývavý (třídimenzionální)
Úhel náklonu	-		9°
Amplituda kmitů	10 mm		
Frekvence kmitů	100 - 500 min <sup>-1</sup>	100 - 350 min <sup>-1</sup>	10 - 70 min <sup>-1</sup>
Ovládání	otočné knoflíky		
Displej	2x LCD		
Pracovní režim	časovač 00:01 - 19:59 hod nebo trvalý chod		
Rozměry třepací desky	320 x 320 mm		
Maximální zatížení	7,5 kg		5 kg
Rozhraní	RS232		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %		

Rozměry (š x h x v)	370 x 420 x 100 mm	360 x 430 x 106 mm
Hmotnost	13,5 kg	
Napájení	220 V, 50/60 Hz	
Krytí	IP21	

### Třepačky SKO-D XL

Obj. číslo	Typ	Typ pohybu	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 330 006 013	ORBITAL	Horizontální kruhový	Bez nástavce	3-4 týdny	24 745 Kč
426 330 006 033	LINEAR	Horizontální přímočarý	Bez nástavce	3-4 týdny	24 745 Kč
426 330 006 023	3D	Kývavý (třídimenzionální)	Bez nástavce	3-4 týdny	24 745 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Nástavce a svorky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 330 006 223	Nástavec se zvýšeným okrajem a protiskluzovou podložkou	3-4 týdny	2 675 Kč
426 330 006 233	Univerzální nástavec se čtyřmi posuvnými válci	3-4 týdny	3 136 Kč
426 330 006 553	Náhradní upínací válec	3-4 týdny	294 Kč
426 330 006 243	Perforovaná deska pro osazení svorkami k uchycení Erlenmeyerových baněk	3-4 týdny	1 960 Kč
426 330 006 453	Svorka pro 25ml baňku	3-4 týdny	294 Kč
426 330 006 463	Svorka pro 50ml baňku	3-4 týdny	294 Kč
426 330 006 473	Svorka pro 100ml baňku	3-4 týdny	294 Kč
426 330 006 483	Svorka pro 200/250ml baňku	3-4 týdny	588 Kč
426 330 006 493	Svorka pro 500ml baňku	3-4 týdny	588 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*