

Třepačka ArgoLab, série SKO-D XL

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Série SKO-D XL nabízí tři modely deskových třepaček, které se liší typem pohybu, frekvencí kmitů a maximálním zatížením. Používají se vždy v kombinaci s různými typy nástavců, které umožňují bezpečné a pevné uchycení nádob. Třepačky z této série se hodí pro široké spektrum aplikací a najdou uplatnění v každém typu laboratoře.



Základní charakteristika třepaček SKO-D XL:

- 3 typy:
 - **ORBITAL** s horizontálním kruhovým pohybem
 - **LINEAR** s horizontálním přímočarým pohybem
 - **3D** s s horizontálním kývavým pohybem
- jednoduché ovládání pomocí otočných knoflíků
- 2x LCD displej (současné zobrazení rychlosti a času)
- časovač nebo trvalý chod
- rozhraní RS232
- bezúdržbový motor
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): nástavec se zvýšeným okrajem a protiskluzovou podložkou, univerzální nástavec se čtyřmi posuvnými válci pro uchycení baněk nebo láhví, perforovaná deska pro osazení svorkami k uchycení Erlenmeyerových baněk, pružinové svorky pro Erlenmeyerovy baňky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje **nejsou** nástavce (objednávají se samostatně)

| Technické údaje | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| Typ SKO-D XL | ORBITAL | LINEAR | 3D |
| Druh pohybu | horizontální kruhový | horizontální přímočarý | kývavý (třídimenzionální) |
| Úhel náklonu | - | | 9° |
| Amplituda kmitů | 10 mm | | - |
| Frekvence kmitů | 100 - 500 min ⁻¹ | 100 - 350 min ⁻¹ | 10 - 70 min ⁻¹ |
| Ovládání | otočné knoflíky | | |
| Displej | 2x LCD | | |
| Pracovní režim | časovač 00:01 - 19:59 hod nebo trvalý chod | | |
| Rozměry třepací desky | 320 x 320 mm | | |
| Maximální zatížení | 7,5 kg | | 5 kg |
| Rozhraní | RS232 | | |
| Provozní podmínky | teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % | | |

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Rozměry (š x h x v) | 370 x 420 x 100 mm | 360 x 430 x 106 mm |
| Hmotnost | 13,5 kg | |
| Napájení | 220 V, 50/60 Hz | |
| Krytí | IP21 | |

Třepačky SKO-D XL

| Obj. číslo | Typ | Typ pohybu | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------|------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 426 330 006 013 | ORBITAL | Horizontální kruhový | Bez nástavce | 3-4 týdny | 24 745 Kč |
| 426 330 006 033 | LINEAR | Horizontální přímočarý | Bez nástavce | 3-4 týdny | 24 745 Kč |
| 426 330 006 023 | 3D | Kývavý (třídimenzionální) | Bez nástavce | 3-4 týdny | 24 745 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nástavce a svorky

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---|------------|-----------|
| 426 330 006 223 | Nástavec se zvýšeným okrajem a protiskluzovou podložkou | 3-4 týdny | 2 675 Kč |
| 426 330 006 233 | Univerzální nástavec se čtyřmi posuvnými válci | 3-4 týdny | 3 136 Kč |
| 426 330 006 553 | Náhradní upínací válec | 3-4 týdny | 294 Kč |
| 426 330 006 243 | Perforovaná deska pro osazení svorkami k uchycení Erlenmeyerových baněk | 3-4 týdny | 1 960 Kč |
| 426 330 006 453 | Svorka pro 25ml baňku | 3-4 týdny | 294 Kč |
| 426 330 006 463 | Svorka pro 50ml baňku | 3-4 týdny | 294 Kč |
| 426 330 006 473 | Svorka pro 100ml baňku | 3-4 týdny | 294 Kč |
| 426 330 006 483 | Svorka pro 200/250ml baňku | 3-4 týdny | 588 Kč |
| 426 330 006 493 | Svorka pro 500ml baňku | 3-4 týdny | 588 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.