

## Třepačka GFL 3005/3006, kruhový nebo přímočarý pohyb

Výrobci a značky: GFL

Třepačky GFL 3005/3006 jsou vhodné pro každodenní použití v biologických a mikrobiologických laboratořích.

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

Nové produkty: [Třepačka Lauda VS 8 B/BE, horizontální přímočarý pohyb](#) a [Třepačka Lauda VS 8 O/OE, horizontální kruhový pohyb](#)



### Základní charakteristika třepaček GFL 3005/3006:




- přehledný ovládací panel, jednoduchá obsluha
- plynulá elektronická regulace otáček s jemným náběhem
- konstantní rychlost otáček (nezávislá na zatížení)
- motor s ochranou proti přetížení
- hnací pohon s nízkým opotřebením a protizávažím (zajišťuje vysokou stabilitu a spolehlivost při nepřetržitém provozu)
- tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem, třepací deska z eloxovaného hliníku
- tichý chod
- široká nabídka [příslušenství](#) pro rychlé a jednoduché upevnění různých tvarů láhví, baněk, zkumavek a dalších nádob
- **informace k dodávce:** třepačka se dodává bez příslušenství (obrázek je pouze ilustrační)

| Technické údaje                      |                               |           |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Typ                                  | 3005                          | 3006      |
| Druh pohybu                          | kruhový                       | přímočarý |
| Frekvence kmitů [min <sup>-1</sup> ] | 20 - 500                      | 20 - 300  |
| Amplituda kmitů [mm]                 | 10                            | 20        |
| Ovládání                             | analogové <sup>(1)</sup>      |           |
| Časovač                              | 0 - 60 minut nebo trvalý chod |           |
| Rozměry třepací desky [mm]           | 330 x 330                     |           |
| Maximální zatížení [kg]              | 8                             |           |
| Vnější rozměry (š x h x v) [mm]      | 380 x 510 x 140               |           |
| Provozní podmínky [°C]               | +10 ... +50                   |           |
| Hmotnost [kg]                        | 10                            |           |
| Napětí [V/Hz]                        | 230 / 50/60                   |           |

| Obj. číslo      | Typ                       | Frekvence kmitů<br>[min <sup>-1</sup> ] | Dostupnost      | Cena / ks |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------|-----------|
| 396 122 003 005 | 3005 s kruhovým pohybem   | 20 - 500                                | Kontaktujte nás |           |
| 396 122 003 006 | 3006 s přímočarým pohybem | 20 - 300                                | Kontaktujte nás |           |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-GFL-3005-EN.pdf
-  Data-Sheet-GFL-3006-EN.pdf
-  Data-Sheet-Accessories-GFL-3005-3006-EN.pdf