

## Třepačka GFL 3013/3014, houpavý pohyb

Výrobci a značky: GFL

Třepačky GFL 3013/3014 s pomalým houpavým pohybem vytváří reprodukovatelné podmínky růstu a přípravy buněčných kultur a dalších médií. Zaručují optimální rovnoměrné oplachování a recirkulaci vzorků.

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

### Základní charakteristika třepaček GFL 3013/3014:



- přehledný ovládací panel, jednoduchá obsluha
- plynulá elektronická regulace otáček s jemným náběhem
- konstantní rychlost otáček (nezávislá na zatížení)
- motor s ochranou proti přetížení
- hnací pohon s nízkým opotřebením a protizávažím (zajišťuje vysokou stabilitu a spolehlivost při nepřetržitém provozu)
- tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem, třepací deska z eloxovaného hliníku
- tichý chod
- široká nabídka [příslušenství](#) pro rychlé a jednoduché upevnění různých tvarů láhví, baněk, zkumavek a dalších nádob
- **informace k dodávce:** třepačka se dodává bez příslušenství (obrázek je pouze ilustrační)



Technické údaje		
Typ	3013	3014
Druh pohybu	houpavý	
Frekvence kmitů [min <sup>-1</sup> ]	2 - 50	
Úhel náklonu [°]	3	
Ovládání	analogové <sup>(i)</sup>	digitální <sup>(i)</sup>
Displej	-	2x LC <sup>(i)</sup>
Časovač	0 - 60 min nebo trvalý chod	1 min - 99:59 hod nebo trvalý chod
Rozhraní	-	RS232
Rozměry třepací desky [mm]	450 x 450	
Maximální zatížení [kg]	15	
Vnější rozměry (š x h x v) [mm]	510 x 625 x 168	
Provozní podmínky [°C]	+10 ... +50	
Hmotnost [kg]	18	

Napětí [V/Hz]	230 / 50/60	230 / 50
---------------	-------------	----------

Obj. číslo	Typ	Frekvence kmitů [min <sup>-1</sup> ]	Dostupnost	Cena / ks
396 122 003 013	3013 s analogovým ovládáním	2 - 50	Kontaktujte nás	
396 122 003 014	3014 s digitálním ovládáním	2 - 50	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-GFL-3013-3014-EN.pdf
-  Data-Sheet-Accessories-GFL-3013-3014-EN.pdf