

Třepačka GFL 3016/3018, horizontální přímočarý pohyb

Výrobci a značky: GFL

Třepačky GFL 3016/3018 jsou univerzální přístroje určené pro silné intenzivní protřepávání a důkladné promíchávání. Své uplatnění najdou při výrobě emulzí a suspenzí ve farmaceutických, chemických i potravinářských laboratořích.

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

Nový produkt: [Třepačka Lauda VS 15 B, horizontální přímočarý pohyb](#)



Základní charakteristika třepaček GFL 3016/3018:

- přehledný ovládací panel, jednoduchá obsluha
- plynulá elektronická regulace otáček s jemným náběhem
- konstantní rychlost otáček (nezávislá na zatížení)
- motor s ochranou proti přetížení
- hnací pohon s nízkým opotřebením a protizávažím (zajišťuje vysokou stabilitu a spolehlivost při nepřetržitém provozu)
- tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem, třepací deska z eloxovaného hliníku
- tichý chod
- široká nabídka [příslušenství](#) pro rychlé a jednoduché upevnění různých tvarů láhví, baněk, zkumavek a dalších nádob
- **informace k dodávce:** třepačka se dodává bez příslušenství (obrázek je pouze ilustrační)



Technické údaje		
Typ	3016	3018
Druh pohybu	horizontální přímočarý	
Frekvence kmitů [min^{-1}]	20 – 300	
Amplituda kmitů [mm]	30	
Ovládání	analogové ⁽ⁱ⁾	digitální ⁽ⁱ⁾
Displej	-	2x LC ⁽ⁱ⁾
Časovač	0 – 60 min nebo trvalý chod	1 min – 99:59 hod nebo trvalý chod
Rozhraní	-	RS232
Rozměry třepací desky [mm]	450 x 450	
Maximální zatížení [kg]	15	
Vnější rozměry (š x h x v) [mm]	510 x 625 x 145	
Provozní podmínky [$^{\circ}\text{C}$]	+10 ... +50	

Hmotnost [kg]	18	
Napětí [V/Hz]	230 / 50/60	230 / 50

Obj. číslo	Typ	Frekvence kmitů [min ⁻¹]	Dostupnost	Cena / ks
396 122 003 016	3016 s analogovým ovládáním	20 - 300	Kontaktujte nás	
396 122 003 018	3018 s digitálním ovládáním	20 - 300	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-GFL-3016-3018-EN.pdf
-  Data-Sheet-Accessories-GFL-3016-3018-EN.pdf