

## Třepačka GFL 3019/3020, horizontální kruhový pohyb

Výrobci a značky: GFL

Třepačky GFL 3019/3020 jsou univerzální přístroje určené pro vyšší zátěže. Díky svému velkému výkyvnému rozsahu (amplitudě) a širokému rozsahu otáček jsou vhodné jak pro mírné pohyby tak i pro silné míchání. Své uplatnění najdou ve farmaceutických, chemických, biologických i potravinářských laboratořích.

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

Nový produkt: [Třepačka Lauda VS 30 O, horizontální kruhový pohyb](#)



### Základní charakteristika třepaček GFL 3019/3020:

- přehledný ovládací panel, jednoduchá obsluha
- plynulá elektronická regulace otáček s jemným náběhem
- konstantní rychlost otáček (nezávislá na zatížení)
- motor s ochranou proti přetížení
- hnací pohon s nízkým opotřebením a protizávažím (zajišťuje vysokou stabilitu a spolehlivost při nepřetržitém provozu)
- tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem, třepací deska z eloxovaného hliníku
- tichý chod
- široká nabídka [příslušenství](#) pro rychlé a jednoduché upevnění různých tvarů láhví, baněk, zkumavek a dalších nádob
- **informace k dodávce:** třepačka se dodává bez příslušenství (obrázek je pouze ilustrační)



Technické údaje		
Typ	3019	3020
Druh pohybu	horizontální kruhový	
Frekvence kmitů [ $\text{min}^{-1}$ ]	20 - 250 (při použití nástavce 20 - 200)	
Amplituda kmitů [mm]	32	
Ovládání	analogové <sup>(i)</sup>	digitální <sup>(i)</sup>
Displej	-	2x LC <sup>(i)</sup>
Časovač	0 - 60 min nebo trvalý chod	1 min - 99:59 hod nebo trvalý chod
Rozhraní	-	RS232
Rozměry třepací desky [mm]	676 x 540	
Maximální zatížení [kg]	30	
Vnější rozměry (š x h x v) [mm]	745 x 730 x 135	
Provozní podmínky [ $^{\circ}\text{C}$ ]	+10 ... +50	
Hmotnost [kg]	34	

Napětí [V/Hz]	230 / 50/60	230 / 50
---------------	-------------	----------

Obj. číslo	Typ	Frekvence kmitů [min <sup>-1</sup> ]	Dostupnost	Cena / ks
396 122 003 019	3019 s analogovým ovládáním	20 - 250 (při použití nástavce 20 - 200)	Kontaktujte nás	
396 122 003 020	3020 s digitálním ovládáním	20 - 250 (při použití nástavce 20 - 200)	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-GFL-3019-3020-EN.pdf
-  Data-Sheet-Accessories-GFL-3019-3020-EN.pdf