

Třepačka IKA HS 501 digital, horizontální přímočarý pohyb

Sleva 30 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

Všechny třepačky IKA se slevou

Platí do 5. 12. 2025

Třepačka HS 501 digital s maximálním zatížením 15 kg a větší pracovní plochou je vhodná i pro nepřetržitý provoz. Široká nabídka nástavců umožňuje práci s různými typy laboratorního skla, včetně dělicích nálevek.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika třepačky HS 501 digital:

- jednoduché ovládání, LED displej (zobrazení rychlosti)
- časovač, nastavení času pomocí analogového knoflíku s orientační kontrolou na stupnici
- použitelná pro téměř všechny velikosti a tvary laboratorního skla
- vhodná pro nepřetržitý provoz
- rozhraní USB a RS232
- nízkoprofilový design
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje **nejsou** nástavce (objednávají se samostatně)

Technické údaje	
Druh pohybu	horizontální přímočarý
Frekvence kmitů	0 – 300 min ⁻¹
Amplituda kmitů	30 mm
Ovládání	otočný knoflík pro nastavení rychlosti analogový knoflík pro nastavení času
Displej	LED (zobrazení otáček)
Pracovní režim	časovač 1 – 55 min nebo trvalý chod
Maximální zatížení	15 kg (včetně nástavce)
Rozhraní	USB, RS232
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 50 °C, relativní vlhkost: max. 80 %
Rozměry (v x š x h)	120 x 505 x 585 mm
Hmotnost	26 kg
Napájení	230 V
Krytí	IP21

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 482 502 982	HS 501 digital	Bez nástavce	2-3 týdny	141 414 Kč 98 990 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství: Nástavce a deska s otvory pro uchycení Erlenmeyerových baněk

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 482 339 600	AS 501.5	Nástavec s protiskluzovou fólií, vhodný pro nádoby s velkým plochým dnem (Erlenmeyerovy baňky, kádinky); pracovní plocha 420 x 420 mm	2-3 týdny	7 252 Kč 5 076 Kč
426 488 000 200	AS 501.1	Nástavec univerzální s posuvnými válci pro nádoby s minimálním objemem 50 ml (ideální objem je 250 ml); válec lze upevnit do dvou výškových úrovní; pracovní plocha 420 x 420 mm	2-3 týdny	54 439 Kč 38 107 Kč
426 488 000 300	AS 501.2	Nástavec s posuvnými válci pro uchycení dělicích nálevek; kapacita: 12x 50 ml nebo 10x 100 ml nebo 6x 250 ml; rozměry 480 x 505 x 190 mm	2-3 týdny	58 090 Kč 40 663 Kč
426 488 000 400	AS 501.3	Nástavec s posuvnými válci pro uchycení dělicích nálevek; kapacita: 4x 500 ml nebo 3x 1000 ml nebo 2x 2000 ml; rozměry 480 x 505 x 190 mm	2-3 týdny	47 408 Kč 33 186 Kč
426 488 000 500	AS 501.6	Nástavec pro uchycení dělicích nálevek; kapacita: 4x 1000 ml; rozměry: 480 x 505 x 225 mm	2-3 týdny	82 688 Kč 57 882 Kč
426 482 341 100	AS 501.4	Deska s otvory pro osazení svorkami pro uchycení Erlenmeyerových baněk (bez svorek); kapacita: 110x AS 2.1 nebo 55x AS 2.2 nebo 35x AS 2.3 nebo 12x AS 2.4 nebo 12x AS 2.5 nebo 8x AS 2.6	2-3 týdny	36 015 Kč 25 211 Kč

Svorky pro uchycení Erlenmeyerových baněk na desku AS 501.4:

396 971 234 300 6	AS 2.1	Svorka pro 25ml baňku	2-3 týdny	821 Kč 575 Kč
396 971 234 400 6	AS 2.2	Svorka pro 50ml baňku	2-3 týdny	821 Kč 575 Kč
396 971 234 500 6	AS 2.3	Svorka pro 100ml baňku	2-3 týdny	821 Kč 575 Kč
396 971 234 600 6	AS 2.4	Svorka pro 200/250ml baňku	2-3 týdny	1 531 Kč 1 072 Kč
396 971 234 700 6	AS 2.5	Svorka pro 500ml baňku	2-3 týdny	1 531 Kč 1 072 Kč
396 973 819 300 6	AS 2.6	Svorka pro 1000ml baňku	2-3 týdny	1 531 Kč 1 072 Kč
396 972 016 476 2	AS 2.7	Svorka pro 2000ml baňku	2-3 týdny	2 144 Kč 1 501 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Orbital-Shaker-HS-501-digital-EN.pdf