

# Třepačka IKA Hula Dancer, horizontální kruhový pohyb

Výrobci a značky: IKA

Třepačky IKA Hula Dancer jsou určeny pro třepání jedné zkumavky do průměru 30 mm. Spouští se lehkým zatlačením zkumavky do gumového nástavce. Vyjmutím zkumavky se přístroj automaticky zastaví.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



## Základní charakteristika třepaček IKA Hula Dancer:



- 2 typy: **Hula Dancer basic** s fixní frekvencí kmitů a **Hula Dancer digital** s nastavitelnou frekvencí kmitů
- spouštění dotykem<sup>(1)</sup>
- intenzivní míchání vzorků
- stabilní konstrukce
- podrobnější technické informace jsou uvedeny níže v souborech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je napájecí adaptér

Technické údaje		
Typ	Hula Dancer basic	Hula Dance digital
Druh pohybu	orbitální	
Frekvence kmitů	fixní, 2800 min <sup>-1</sup>	1200 – 2800 min <sup>-1</sup> (krok 200 min <sup>-1</sup> )
Amplituda kmitů	4,5 mm	
Nastavení otáček	ne	dotyková tlačítka (škála 1 – 9)
Displej	ne	
Pracovní režim	spouštění dotykem	
Časovač	ne	
Maximální zatížení	0,1 kg (včetně nástavce)	
Výkon motoru	5 W	
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Rozměry (v x š x h)	42 x 123 x 123 mm	
Hmotnost	0,7 kg	
Napájení	230 V, 12V adaptér	
Krytí	IP42	

Obj. číslo	Typ	Popis	Frekvence kmitů [min <sup>-1</sup> ]	Dostupnost	Cena / ks
426 482 504 320	Hula Dancer basic	Pro třepání jedné zkumavky	2800 (fixní)	2-3 týdny	9 261 Kč
426 482 503 634	Hula Dancer digital	Pro třepání jedné zkumavky	1200 - 2800	2-3 týdny	10 805 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Shaker-Hula-Dancer-basic-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Shaker-Hula-Dancer-digital-EN.pdf