

Třepačka IKA Hula Dancer, horizontální kruhový pohyb

Výrobci a značky: IKA

Třepačky IKA Hula Dancer jsou určeny pro třepání jedné zkumavky do průměru 30 mm. Spouští se lehkým zatlačením zkumavky do gumového nástavce. Vyjmutím zkumavky se přístroj automaticky zastaví.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika třepaček IKA Hula Dancer:



- 2 typy: **Hula Dancer basic** s fixní frekvencí kmitů a **Hula Dancer digital** s nastavitelnou frekvencí kmitů
- spouštění dotykem⁽¹⁾
- intenzivní míchání vzorků
- stabilní konstrukce
- podrobnější technické informace jsou uvedeny níže v souborech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je napájecí adaptér

Technické údaje		
Typ	Hula Dancer basic	Hula Dance digital
Druh pohybu	orbitální	
Frekvence kmitů	fixní, 2800 min ⁻¹	1200 – 2800 min ⁻¹ (krok 200 min ⁻¹)
Amplituda kmitů	4,5 mm	
Nastavení otáček	ne	dotyková tlačítka (škála 1 – 9)
Displej	ne	
Pracovní režim	spouštění dotykem	
Časovač	ne	
Maximální zatížení	0,1 kg (včetně nástavce)	
Výkon motoru	5 W	
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Rozměry (v x š x h)	42 x 123 x 123 mm	
Hmotnost	0,7 kg	
Napájení	230 V, 12V adaptér	
Krytí	IP42	

Obj. číslo	Typ	Popis	Frekvence kmitů [min ⁻¹]	Dostupnost	Cena / ks
426 482 504 320	Hula Dancer basic	Pro třepání jedné zkumavky	2800 (fixní)	2-3 týdny	9 261 Kč
426 482 503 634	Hula Dancer digital	Pro třepání jedné zkumavky	1200 – 2800	2-3 týdny	10 805 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Shaker-Hula-Dancer-basic-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Shaker-Hula-Dancer-digital-EN.pdf