

Třepačka IKA KS 130, horizontální kruhový pohyb

Výrobci a značky: IKA

Série KS 130 nabízí 2 spolehlivé modely třepaček s maximálním zatížením 2 kg. Široká nabídka nástavců umožňuje práci s různými typy laboratorního skla.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika třepaček KS 130 basic a control:

- model **basic**: displej ve formě LED diod (zobrazení rychlosti a času)
- model **control**: digitální LCD displej (zobrazení rychlosti, času a provozního režimu), možnost automatického vzorkování řízeného robotem, rozhraní RS232
- jednoduché ovládání pomocí otočných knoflíků
- časovač nebo trvalý chod
- **informace k dodávce**: přístroje jsou dodávány bez nástavců (nástavce se objednávají samostatně)

Technické údaje		
Typ	KS 130 basic	KS 130 control
Druh pohybu	orbitální	
Frekvence kmitů	80 - 800 min ⁻¹	
Amplituda kmitů	4 mm	
Ovládání	otočné knoflíky	
Displej	řada LED diod	2x LCD
Pracovní režim	časovač 5 - 50 min nebo trvalý chod	časovač 1 - 599 min nebo trvalý chod
Maximální zatížení	2 kg (včetně nástavce)	
Rozhraní	ne	RS232
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 50 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Rozměry (v x š x h)	98 x 270 x 316 mm	
Hmotnost	8,8 kg	9,8 kg
Napájení	230 V	
Krytí	IP21	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 972 980 000	KS 130 basic	Bez nástavce	2-3 týdny	47 702 Kč
396 972 980 100	KS 130 control	Bez nástavce	2-3 týdny	69 899 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 978 017 300	AS 130.1	Nástavec univerzální s posuvnými válci	2-3 týdny	10 756 Kč
396 973 120 000	AS 130.3	Nástavec na Petriho misky (pracovní plocha 220 x 340 mm)	2-3 týdny	3 136 Kč
396 973 120 300	AS 130.4	Nástavec pro 64 ks zkumavek o Ø 10-16 mm (minimální výška zkumavky 80 mm)	2-3 týdny	7 301 Kč
396 973 115 000	AS 130.2	Nástavec s otvory pro přišroubování svorek určených pro uchycení baněk	2-3 týdny	3 259 Kč
Svorky (kapacita nástavce AS130.2: 20x AS 2.1 nebo 12x AS 2.2 nebo 12x AS 2.3 nebo 4x AS 2.4 nebo 4x AS 2.5.):				
396 971 234 300 3	AS 2.1	Svorka pro 25ml baňku	2-3 týdny	821 Kč
396 971 234 400 3	AS 2.2	Svorka pro 50ml baňku	2-3 týdny	821 Kč
396 971 234 500 3	AS 2.3	Svorka pro 100ml baňku	2-3 týdny	821 Kč
396 971 234 600 3	AS 2.4	Svorka pro 200/250ml baňku	2-3 týdny	1 531 Kč
396 971 234 700 3	AS 2.5	Svorka pro 500ml baňku	2-3 týdny	1 531 Kč
396 973 819 300 3	AS 2.6	Svorka pro 1000ml baňku	2-3 týdny	1 531 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Shaker-KS-130-basic-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Shaker-KS-130-control-EN.pdf