

Třepačka Lauda VS 15 B, horizontální přímočarý pohyb, Frekvence kmitů [min^{-1}]: 20 - 300, Amplituda kmitů [mm]: 30

Výrobci a značky: Lauda

Třepačka Lauda VS 15 B je vhodná pro silné a intenzivní třepání. Pohybem dopředu a dozadu dochází k pečlivému promíchání média, čehož je možné využít zejména při tvorbě suspenzí a emulzí.

Základní charakteristika třepačky Lauda VS 15 B:

- přehledný ovládací panel, jednoduchá obsluha - nastavení otáček a času
- plynulá elektronická regulace otáček s jemným náběhem
- konstantní rychlost otáček (nezávislá na zatížení)
- motor s ochranou proti přetížení
- řízená mikroprocesorem
- tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem, třepací deska z eloxovaného hliníku
- tichý chod
- široká nabídka [příslušenství](#) pro rychlé a jednoduché upevnění různých tvarů láhví, baněk, zkumavek a dalších nádob
- **informace k dodávce:** třepačka se dodává bez příslušenství



Technické údaje	
Druh pohybu	horizontální přímočarý
Frekvence kmitů [min^{-1}]	20 - 300
Amplituda kmitů [mm]	30
Ovládání	digitální
Displej	2x LC, zobrazení otáček (krok 1 ot/min) a zbývajcího času
Pracovní režim	časovač nebo trvalý chod
Časovač	1 min - 99:59 hod
Rozhraní	ne; za příplatek lze RS232 (nutno specifikovat při objednávce)
Rozměry třepací desky [mm]	450 x 450
Maximální zatížení [kg]	15
Rozměry (v x š x h) [mm]	160 x 480 x 487
Provozní podmínky [°C]	teplota okolí: 5 - 50 °C
Hmotnost [kg]	19,5

Napájení	230 V; 50/60 Hz
----------	-----------------

Obj. číslo	Typ	Frekvence kmitů [min ⁻¹]	Amplituda kmitů [mm]	Dostupnost	Cena / ks
426 560 003 062	VS 15 B s digitálním ovládáním	20 – 300	30	4-6 týdnů	50 750 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Lauda-Shaker-VS-15-B-EN.pdf