

## Třepačka Ohaus, série Rocking Shakers s houpavým pohybem

Výrobci a značky: Ohaus

Série Rocking Shakers nabízí 3 modely třepaček s houpavým pohybem vhodným pro homogenní míchání směsí v kultivačních nádobách, Petriho miskách nebo ve zkumavkách. Přístroje vynikají jednoduchým ovládním a dovolují maximálním zatížení 4,5 nebo 7,3 kg.



### Základní charakteristika třepaček Ohaus s houpavým pohybem:

- ekonomický model s analogovým ovládním (nastavení otáček, úhlu náklonu a času pomocí analogových knoflíků s orientační kontrolou na stupnici, přístroj nemá displej), tento model je dostupný i ve variantě s patrovým nástavcem
- model s digitálním ovládním (kontrola nastavení otáček, úhlu náklonu a času na dvou nezávislých LED displejích, plynulý náběh rychlosti, reprodukovatelné výsledky); kapacitu tohoto modelu lze zvýšit použitím patrového nástavce (objednává se samostatně)
- ochrana proti přetížení (zvukový alarm u analogového modelu, zvukový a vizuální alarm u digitálního modelu)
- hliníková třepací plošina
- bezúdržbový motor
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je protiskluzová gumová podložka; podložky pro uchycení zkumavek a patrový nástavec pro digitální model se objednávají samostatně

Technické údaje třepaček Ohaus s houpavým pohybem			
Typ	SHRK07AL1	SHRK07AL2	SHRK04DG
Ovládní	analogové	analogové	digitální
Provedení	standardní	s patrovým nástavcem	standardní
Displej	ne	ne	2x LED
Druh pohybu	houpavý	houpavý	houpavý
Frekvence kmitů	1 - 75 ot/min	1 - 75 ot/min	1 - 50 ot/min
Úhel náklonu	0 - 15°	0 - 15°	0 - 15°
Třepací plošina	279 x 356 mm	2x 279 x 356 mm	254 x 324 mm
Maximální zatížení	7,3 kg	7,3 kg	4,5 kg
Časovač	1 minuta - 120 minut	1 minuta - 120 minut	1 s - 160 hod
Provozní podmínky	teplota okolí: -10 ... 60 °C; relativní vlhkost: max. 80 %, bez kondenzace		
Rozměry (v x š x d)	165 x 279 x 425 mm	241 x 279 x 425 mm	140 x 254 x 425 mm
Hmotnost	6,6 kg	7 kg	6,6 kg
Příkon	15 W	15 W	25 W
Napájení	230 V, 50/60 Hz		

## Třepačky Rocking Shakers s houpavým pohybem

Obj. číslo	Typ	Ovládání	Max. zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
426 523 391 954	SHRK07AL1	Analogové	7,3	2-3 týdny	27 240 Kč
426 523 391 961	SHRK07AL2 s patrovým nástavcem	Analogové	7,3	2-3 týdny	29 520 Kč
426 523 391 989	SHRK04DG	Digitální	4,5	2-3 týdny	27 960 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Podložky pro uchycení zkumavek

Obj. číslo	Popis	Pro typ	Dostupnost	Cena / ks
426 523 400 144 1	Podložka pro uchycení zkumavek, materiál: PVC, rozměry: 280 x 356 mm	SHRK07AL1, SHRK07AL2	2-3 týdny	1 390 Kč
426 523 400 140	Podložka pro uchycení zkumavek, materiál: PVC, rozměry: 254 x 324 mm	SHRK04DG	2-3 týdny	931 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Nástavce pro vytvoření druhého patra

Obj. číslo	Popis	Pro typ	Dostupnost	Cena / ks
426 523 400 139	Nástavec pro vytvoření druhého patra, materiál: nerezová ocel, rozměry: 280 x 356 mm	SHRK07AL1	2-3 týdny	3 096 Kč
426 523 400 137 1	Nástavec pro vytvoření druhého patra, materiál: nerezová ocel, rozměry: 254 x 324 mm	SHRK04DG	2-3 týdny	3 468 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Rocking-Waving-Shakers-EN.pdf