

# Třepačka překlopná Heidolph Hei-SHAKE Salto Core

Novinka

Výrobci a značky: Heidolph

Třepačky Hei-SHAKE Salto Core se používají k promíchávání vzorků, které mají sklon k sedimentaci. Maximální zatížení až 30 kg rovněž umožňuje zpracování vzorků s velkým podílem pevných částic (DIN 19529). V naší nabídce najdete tři modely třepaček, které se liší kapacitou.



## Základní charakteristika třepaček Hei-SHAKE Salto Core:

- 3 modely, které se liší kapacitou:
  - Hei-SHAKE **Salto Core 4** pro čtyři láhve
  - Hei-SHAKE **Salto Core 8** pro osm láhví
  - Hei-SHAKE **Salto Core 12** pro dvanáct láhví
- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- rozsah otáček 1 – 32 ot/min (pravý i levý chod), časovač
- nastavení otáček a času pomocí tlačítek a otočného knoflíku s LED podsvícením, přehledný displej
- rozhraní RS232 (možnost vzdáleného ovládání a záznamu dat)
- bezpečnostní prvky: detekce přetížení a nouzový vypínač
- krokový motor s převodovkou
- oblast použití: míchání vzorků barev a laků, obtížně rozpustných solí, příprava vzorků půdy
- **volitelné příslušenství** (objednává se samostatně): adaptéry pro uchycení menších nádob, upínací talíře



Třepačky mají univerzální nástavec pro 4/8/12 láhví o max. průměru 136 mm a výšce 250 – 290 mm. V případě, že chcete protřepávat nižší láhve, potřebujete adaptéry. Adaptéry jsou dodávány v balení po 4 kusech. Pokud použijete láhve s průměrem víčka do 77 mm, budete potřebovat i upínací talíře, které se objednávají po 1 ks.

Pro uchycení 4 ks nádob je potřeba:

Výška láhve	32 – 72 mm	1x sada adaptérů M + 2x sada adaptérů S
	74 – 114 mm	2x sada adaptérů S
	120 – 160 mm	1x sada adaptérů M + 1x sada adaptérů S
	162 – 202 mm	1x sada adaptérů S
	166 – 206 mm	2x sada adaptérů M
	208 – 248 mm	1x sada adaptérů M
	250 – 290 mm	bez adaptérů

Technické údaje

Typ	Hei-SHAKE Salto Core 4	Hei-SHAKE Salto Core 8	Hei-SHAKE Salto Core 12
Kapacita	4 láhve	8 láhví	12 láhví
Maximální zatížení	30 kg		
Druh pohybu	rotační překlopný		
Rozsah otáček	1 – 32 ot/min		
Ovládání	digitální, pomocí membránových tlačítek a otočného knoflíku		
Displej	přehledný, víceřádkový		
Pracovní režim	časovač 1 – 999 hodin 59 minut nebo trvalý chod		
Rozhraní	RS232		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, max. 80% RV do 31 °C, lineárně klesající až na 50% RV při 40 °C		
Hlučnost	<60 dB (A), dle IEC 61010		
Rozměry (š x v x h)	550 x 520 x 465 mm	830 x 520 x 465 mm	1110 x 520 x 465 mm
Hmotnost	20 kg	26 kg	31 kg
Napájení	100 – 240 V, 50/60 Hz		
Krytí	IP21		

#### Překlopné třepačky Hei-SHAKE Salto Core

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 840 546 173	Hei-SHAKE Salto Core 4 s nastavcem pro 4 láhve o max. průměru 136 mm a výšce 250 až 290 mm	6-8 týdnů	97 100 Kč
426 840 546 174	Hei-SHAKE Salto Core 8 s nastavcem pro 8 láhví o max. průměru 136 mm a výšce 250 až 290 mm	6-8 týdnů	106 350 Kč
426 840 546 175	Hei-SHAKE Salto Core 12 s nastavcem pro 12 láhví o max. průměru 136 mm a výšce 250 až 290 mm	6-8 týdnů	121 625 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Volitelné příslušenství: Adaptéry pro uchycení menších nádob

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
392 492 700 000	Adaptéry pro uchycení menších láhví, typ S	4	Skladem, do 1 týdne	2 025 Kč
392 492 600 000	Adaptéry pro uchycení menších láhví, typ M	4	Skladem, do 1 týdne	1 575 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Volitelné příslušenství: Upínací talíře

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 840 100 151	Upínací talíř pro láhve s průměrem víčka do 77 mm	6-8 týdnů	625 Kč
392 100 100 181	Náhradní upínací talíř pro láhve s průměrem víčka 94 mm	6-8 týdnů	300 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Heidolph-Overhead-Shakers-Hei-SHAKE-Salto-Core-EN.pdf](#)

### Video k produktu

 [Překlopná třepačka Heidolph Hei-SHAKE Salto Core](#)