

Třepačka překlopná (rotátor) GFL 3025

Výrobci a značky: GFL

Rotátor GFL 3025 je vhodný pro jemné až intenzivní míchání práškových nebo kapalných substancí.

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

Základní charakteristika rotátoru GFL 3025:

- přehledný ovládací panel, jednoduchá obsluha
- plynulá elektronická regulace otáček s jemným náběhem
- hnací pohon s nízkým opotřebením
- odnímatelná náprava z nerez oceli
- tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem
- **informace k dodávce:** rotátor se dodává bez příslušenství (obrázek je pouze ilustrační)



Technické údaje	
Druh pohybu	rotační překlopný
Rozsah otáček	6 - 60 RPM
Ovládání	analogové ⁽ⁱ⁾
Maximální kapacita	24 ks zkumavek (Ø 12 - 17 mm, délka 75 - 180 mm)
Vnější rozměry (š x h x v)	490 x 330 x 220 mm
Provozní podmínky	+10 ... +50 °C
Hmotnost	10 kg
Napětí	230 V / 50/60 Hz

Obj. číslo	Popis	Počet otáček [ot/min]	Dostupnost	Cena / ks
396 122 003 025	S analogovým ovládáním a rotačním pohybem	6 - 60	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-GFL-3025-EN.pdf