

TŘEPAČKY ARGOLAB

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Třepačky > Třepačky ArgoLab

Třepačka ArgoLab, série SKO-D XL

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Série SKO-D XL nabízí tři modely deskových třepaček, které se liší typem pohybu, frekvencí kmitů a maximálním zatížením. Používají se vždy v kombinaci s různými typy nástavců, které umožňují bezpečné a pevné uchycení nádob. Třepačky z této série se hodí pro široké spektrum aplikací a najdou uplatnění v každém typu laboratoře.



Základní charakteristika třepaček SKO-D XL:

- 3 typy:
 - **ORBITAL** s horizontálním kruhovým pohybem
 - **LINEAR** s horizontálním přímočarým pohybem
 - **3D** s s horizontálním kývavým pohybem
- jednoduché ovládání pomocí otočných knoflíků
- 2x LCD displej (současné zobrazení rychlosti a času)
- časovač nebo trvalý chod
- rozhraní RS232
- bezúdržbový motor
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): nástavec se zvýšeným okrajem a protiskluzovou podložkou, univerzální nástavec se čtyřmi posuvnými válci pro uchycení baněk nebo láhví, perforovaná deska pro osazení svorkami k uchycení Erlenmeyerových baněk, pružinové svorky pro Erlenmeyerovy baňky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje **nejsou** nástavce (objednávají se samostatně)

Technické údaje			
Typ SKO-D XL	ORBITAL	LINEAR	3D
Druh pohybu	horizontální kruhový	horizontální přímočarý	kývavý (třídimenzionální)
Úhel náklonu	-		9°
Amplituda kmitů	10 mm		
Frekvence kmitů	100 – 500 min ⁻¹	100 – 350 min ⁻¹	10 – 70 min ⁻¹
Ovládání	otočné knoflíky		
Displej	2x LCD		
Pracovní režim	časovač 00:01 – 19:59 hod nebo trvalý chod		
Rozměry třepací desky	320 x 320 mm		
Maximální zatížení	7,5 kg		5 kg
Rozhraní	RS232		

Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Rozměry (š x h x v)	370 x 420 x 100 mm	360 x 430 x 106 mm
Hmotnost	13,5 kg	
Napájení	220 V, 50/60 Hz	
Krytí	IP21	

Třepačky SKO-D XL

Obj. číslo	Typ	Typ pohybu	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 330 006 013	ORBITAL	Horizontální kruhový	Bez nastavce	3-4 týdny	24 745 Kč
426 330 006 033	LINEAR	Horizontální přímočarý	Bez nastavce	3-4 týdny	24 745 Kč
426 330 006 023	3D	Kývavý (třídimenzionální)	Bez nastavce	3-4 týdny	24 745 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nastavce a svorky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 330 006 223	Nástavec se zvýšeným okrajem a protiskluzovou podložkou	3-4 týdny	2 675 Kč
426 330 006 233	Univerzální nástavec se čtyřmi posuvnými válci	3-4 týdny	3 136 Kč
426 330 006 553	Náhradní upínací válec	3-4 týdny	294 Kč
426 330 006 243	Perforovaná deska pro osazení svorkami k uchycení Erlenmeyerových baněk	3-4 týdny	1 960 Kč
426 330 006 453	Svorka pro 25ml baňku	3-4 týdny	294 Kč
426 330 006 463	Svorka pro 50ml baňku	3-4 týdny	294 Kč
426 330 006 473	Svorka pro 100ml baňku	3-4 týdny	294 Kč
426 330 006 483	Svorka pro 200/250ml baňku	3-4 týdny	588 Kč
426 330 006 493	Svorka pro 500ml baňku	3-4 týdny	588 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Třepačka ArgoLab Vortex MIX

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Vortex MIX je malá třepačka s jednoduchým ovládním, ideální pro každodenní použití v laboratoři. Se standardním gumovým nástavcem je vhodná pro rychlé a efektivní třepání jednotlivých zkumavek – spouští se automaticky pouhým dotykem. Pro větší flexibilitu je k dispozici volitelný univerzální nástavec, který umožňuje použití až čtyř různých pěnových vložek. Díky tomu lze třepačku snadno přizpůsobit zkumavkám různých průměrů.



Základní charakteristika třepačky Vortex MIX:

- spouštění dotykem⁽¹⁾ nebo trvalý chod
- možnost výměny nástavce
- plynule nastavitelná rychlost
- kompaktní design
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): univerzální nástavec, pěnové vložky nebo protiskluzová gumová podložka do univerzálního nástavce, náhradní gumový nástavec
- **informace k dodávce:** součástí dodávky třepačky je standardní gumový nástavec pro nádobky do průměru 30 mm

Technické údaje	
Druh pohybu	orbitální
Frekvence kmitů	0 – 2500 min ⁻¹
Amplituda kmitů	4 mm
Nastavení otáček	analogový knoflík (škála 0 – 6)
Displej	ne
Pracovní režim	spouštění dotykem nebo trvalý chod
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %
Rozměry (š x h x v)	127 x 130 x 160 mm
Hmotnost	3,5 kg
Napájení	220 V, 50/60 Hz
Krytí	IP21

Třepačka Vortex MIX

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 330 008 013	Vortex MIX	S gumovým nástavcem pro nádobky do průměru 30 mm	3-4 týdny	4 312 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Volitelné příslušenství: Univerzální nástavec a vložky do něj

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 860 228 103	Univerzální nástavec	3-4 týdny	956 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 860 228 113	Pěnová vložka do univerzálního nástavce pro 48 ks zkumavek o průměru 6 mm	3-4 týdny	417 Kč
426 860 228 153	Pěnová vložka do univerzálního nástavce pro 15 ks zkumavek o průměru 10 mm	3-4 týdny	417 Kč
426 860 228 123	Pěnová vložka do univerzálního nástavce pro 12 ks zkumavek o průměru 12 mm	3-4 týdny	417 Kč
426 860 228 133	Pěnová vložka do univerzálního nástavce pro 8 ks zkumavek o průměru 16 mm	3-4 týdny	417 Kč
426 860 228 163	Protiskluzová podložka do univerzálního nástavce pro nádoby o průměru < 99 mm	3-4 týdny	417 Kč
426 860 228 143	Náhradní gumový nástavec pro nádoby do průměru 30 mm	3-4 týdny	417 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-ArgoLab-Shaker-Vortex-MIX-EN.pdf](#)