

## TŘEPAČKY WITEG

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Třepačky > Třepačky Witeg

### Třepačka digitální Witeg WiseMix RK-D, houpavý pohyb

Výrobci a značky: Witeg

Třepačky s houpavým pohybem, nerezovým nástavcem s protiskluzovou pryžovou podložkou. Pro zvětšení pracovní plochy lze doobjednat poschodový nástavec.



#### Základní charakteristika třepačky WiseMix RK-D:

- podsvícený LCD displej zobrazuje frekvenci pohybu a čas zbývající do konce třepání
- digitální regulace
- možnost uložení 6 programů až o 10 krocích
- paměť posledních nastavených parametrů
- časovač (max. 99 hod a 59 min)
- alarm - oznámení chybového stavu nebo konce nastavené doby
- možnost uzamknout aktuální nastavení proti nechtěným změnám
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je nerezový nástavec s protiskluzovou pryžovou podložkou

Technické údaje		
Typ	RK-1D	RK-2D
Rozměry (v x š x d) [mm]	150 x 290 x 240	155 x 300 x 360
Rozměry pohyblivé desky [mm]	290 x 200	300 x 300
Frekvence kmitů [min <sup>-1</sup> ]	5 - 50	
Hmotnost [kg]	8	10
Napájení [V]	230	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 500 921 010	RK-1D	Digitální třepačka WiseMix RK-1D	10-12 týdnů	13 555 Kč
426 500 921 020	RK-2D	Digitální třepačka WiseMix RK-2D	10-12 týdnů	13 965 Kč
<b>Příslušenství:</b>				
426 500 925 011	RK5011	Nástavec poschodový + 4 podpěry pro RK-1D (290 x 200 mm)	10-12 týdnů	1 659 Kč
426 500 925 021	RK5021	Nástavec poschodový + 4 podpěry pro RK-2D (300 x 300 mm)	10-12 týdnů	1 900 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Třepačka rotační (rotátor) Witeg RT

Výrobci a značky: Witeg

Rotátor RT míchá se vzorky upevněnými na rotujícím nástavci s nastavitelným sklonem, jehož rychlost lze plynule měnit pomocí digitální regulace.



### Základní charakteristika rotátoru RT:


- podsvícený LCD displej zobrazuje nastavené otáčky a čas
- možnost uložení 6 programů až o 10 krocích
- paměť posledních nastavených parametrů
- časovač (max. 99 h 59 min)
- alarm - oznámení chybového stavu nebo konce nastavené doby
- možnost uzamknout aktuální nastavení proti nechtěným změnám
- lze použít při teplotě okolí do 65 °C (suchý vzduch)
- motor je chráněn proti přetížení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pouze přístroj bez nástavců (nástavce se objednávají zvlášť)

Technické údaje	
<b>Typ</b>	<b>RT-10</b>
Frekvence kmitů	5 - 60 min <sup>-1</sup>
Úhel	0 - 90°
Rozměry (v x š x h)	260 x 200 x 250 mm
Hmotnost	6 kg
Napájení	230 V

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 500 920 010	RT-10	Rotátor (bez nástavců)	10-12 týdnů	23 644 Kč
<b>Příslušenství:</b>				
426 500 920 100	WRT100	Nástavec pro 50ml zkumavky, max. 8 ks	10-12 týdnů	2 391 Kč
426 500 920 110	WRT110	Nástavec pro 15ml zkumavky, max. 16 ks	10-12 týdnů	2 911 Kč
426 500 920 120	WRT120	Nástavec pro 1,5ml zkumavky, max. 32 ks	10-12 týdnů	3 713 Kč
426 500 920 130	WRT130	Nástavec pro 1,5ml zkumavky, max. 60 ks	10-12 týdnů	6 867 Kč
426 500 920 140	WRT140	Nástavec pro 250ml baňky, max. 4 ks	10-12 týdnů	2 435 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Rotator-RT-10-EN.pdf