

TŘEPAČKY WITEG

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Třepačky > Třepačky Witeg

Třepačka digitální Witeg WiseMix RK-D, houpavý pohyb

Výrobci a značky: Witeg

Třepačky s houpavým pohybem, nerezovým nástavcem s protiskluzovou pryžovou podložkou. Pro zvětšení pracovní plochy lze doobjednat poschodový nástavec.



Základní charakteristika třepačky WiseMix RK-D:

- podsvícený LCD displej zobrazuje frekvenci pohybu a čas zbývajících do konce třepání
- digitální regulace
- možnost uložení 6 programů až o 10 krocích
- paměť posledních nastavených parametrů
- časovač (max. 99 hod a 59 min)
- alarm - oznámení chybového stavu nebo konce nastavené doby
- možnost uzamknout aktuální nastavení proti nechtěným změnám
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je nerezový nástavec s protiskluzovou pryžovou podložkou

Technické údaje		
Typ	RK-1D	RK-2D
Rozměry (v x š x d) [mm]	150 x 290 x 240	155 x 300 x 360
Rozměry pohyblivé desky [mm]	290 x 200	300 x 300
Frekvence kmitů [min ⁻¹]	5 - 50	
Hmotnost [kg]	8	10
Napájení [V]	230	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 500 921 010	RK-1D	Digitální třepačka WiseMix RK-1D	3-4 týdny	12 013 Kč
426 500 921 020	RK-2D	Digitální třepačka WiseMix RK-2D	3-4 týdny	12 491 Kč
Příslušenství:				
426 500 925 011	RK5011	Nástavec poschodový + 4 podpěry pro RK-1D (290 x 200 mm)	10-12 týdnů	1 642 Kč
426 500 925 021	RK5021	Nástavec poschodový + 4 podpěry pro RK-2D (300 x 300 mm)	10-12 týdnů	1 881 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Třepačka rotační (rotátor) Witeg RT

Výrobci a značky: Witeg

Rotátor RT míchá se vzorky upevněnými na rotujícím nástavci s nastavitelným sklonem, jehož rychlost lze plynule měnit pomocí digitální regulace.

Základní charakteristika rotátoru RT:

- podsvícený LCD displej zobrazuje nastavené otáčky a čas
- možnost uložení 6 programů až o 10 krocích
- paměť posledních nastavených parametrů
- časovač (max. 99 h 59 min)
- alarm - oznámení chybového stavu nebo konce nastavené doby
- možnost uzamknout aktuální nastavení proti nechtěným změnám
- lze použít při teplotě okolí do 65 °C (suchý vzduch)
- motor je chráněn proti přetížení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pouze přístroj bez nástavců (nástavce se objednávají zvlášť)



Technické údaje	
Typ	RT-10
Frekvence kmitů	5 – 60 min ⁻¹
Úhel	0 – 90°
Rozměry (v x š x h)	260 x 200 x 250 mm
Hmotnost	6 kg
Napájení	230 V

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 500 920 010	RT-10	Rotátor (bez nástavců)	10-12 týdnů	22 309 Kč
Příslušenství:				
426 500 920 100	WRT100	Nástavec pro 50ml zkumavky, max. 8 ks	10-12 týdnů	2 367 Kč
426 500 920 110	WRT110	Nástavec pro 15ml zkumavky, max. 16 ks	10-12 týdnů	2 882 Kč
426 500 920 120	WRT120	Nástavec pro 1,5ml zkumavky, max. 32 ks	10-12 týdnů	3 675 Kč
426 500 920 130	WRT130	Nástavec pro 1,5ml zkumavky, max. 60 ks	10-12 týdnů	6 537 Kč
426 500 920 140	WRT140	Nástavec pro 250ml baňky, max. 4 ks	10-12 týdnů	2 342 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Rotator-RT-10-EN.pdf