

## Utěrka MAX 60

### Náš TIP

Utěrka je dodávána v praktickém přenosném výdejním boxu se dvěma výdejními otvory na vrchní straně (jeden box tak může používat více pracovníků najednou). Je velmi jednoduché z praktického boxu k použití vyndat pouze jednu utěrku, tím se minimalizují ztráty špatným "dávkováním" např. kotoučových utěrek v provozech.

- měkká utěrka s jemným povrchem
- nepouští vlákna ani při mechanickém namáhání
- pevná s dobrou mechanickou odolností pro použití za sucha i za mokra
- opakovaně použitelná (lze vypláchnout a vyždímat)
- vhodnost použití: pro stírání menších úniků rozpouštědel, olejů, tuků a provozních kapalin, pro leštění a čištění skla a hladkých povrchů



Technické údaje	
Materiál:	celulóza/polypropylen
Počet útržků:	176
Počet vrstev:	3
Rozměry útržku:	30 x 42 cm
Barva:	bílá
Hmotnost balení:	1,7 kg
Odolnost vůči oleji:	ano

Obj. číslo	Popis	Počet útržků	Rozměry útržku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
200 490 083 601	Utěrka MAX 60	176	300 x 420	Skladem, do 1 týdne	680 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.