

UV box Camag

UV box Camag je vhodný pro pozorování tenkovrstvých chromatogramů a jiných objektů v nezatemněné místnosti. Přední strana boxu je uzavřena roletou, kterou lze podle potřeby zasunout doleva nebo doprava. Filtr v pozorovacím okně chrání oči před krátkovlnným zářením.



- velikost pracovního prostoru: 20 x 20 cm
- přední strana boxu uzavřena roletou (snadné vkládání i vyjímání objektů)
- pozorovací okno s UV filtrem pro ochranu očí
- optimální vzdálenost mezi UV lampou a objektem (možnost pozorování celé TLC desky)
- UV lampy se dvěma trubicemi – 8W s vlnovou délkou 254 nm a 8W s vlnovou délkou 366 nm
- kompaktní rozměry (zabírá málo místa na laboratorním stole)

UV box

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 230 229 070	UV box Camag	Včetně UV lampy pro vlnové délky 254 a 366 nm a síťového adaptéru	Na dotaz	53 805 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní UV lampa

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 230 229 120	Náhradní UV lampa pro vlnové délky 254 a 366 nm	Na dotaz	27 019 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.