

## Váhy analytické Ohaus Adventurer AX Semi-Micro

Výrobci a značky: Ohaus

### Intuitivní váhy pro rutinní vážení Víceúrovňová správa uživatelů, GLP/GMP protokol

Série analytických vah Ohaus Adventurer AX Semi-Micro díky svým funkcím výrazně zjednodušuje a urychluje práci a poskytuje spolehlivé výsledky vážení. K výhodám této série patří dotykový displej, přehledné menu v češtině, USB rozhraní pro snadný přenos dat, ergonomický design a odolná konstrukce. V nabídce jsou i duální modely umožňující vážení ve dvou rozsazích.



### Základní charakteristika analytických vah série Adventurer AX Semi-Micro:

- intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- 4.3" barevný dotykový VGA displej, mechanická tlačítka pro rutinní operace (tárování, nulování, tisk, kalibrace), funkce Hold Display
- 3úrovňová správa uživatelů s možností administrátorských práv (viz [video](#)), nastavení chráněná heslem, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, volitelné komunikační a tiskové nastavení, standby režim
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, sčítání/statistika, recepturní vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- indikace minimální navážky (možnost nastavení, min. 20 mg), GLP/GMP protokol s reálným časem
- čas stabilizace: 8 s
- automatická interní kalibrace AutoCal
- nerezová vážná deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s dvoudílnými posuvnými bočními i horními dvířky, podsvícená libela, integrovaná bezpečnostní smyčka, výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní: USB device na přední straně vah pro snadný přenos dat na flash disk, USB host a RS232 na zadní straně vah pro připojení k PC nebo tiskárně
- rozměry (š x v x h): 230 x 340 x 354 (se zavřenými dvířky) mm
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): sady pro stanovení hustoty, ochranný kryt proti prachu, bezpečnostní zámek, ionizátor ION-100A, tiskárna SF40A, bezdrátová tiskárna SF40A/BT

**i** Tato série nabízí i modely s duálním režimem, které umožňují vážení ve dvou rozsazích a nahradí tak dvě samostatné váhy. První část vážicího rozsahu má jemnější dělení. Jedná se o modely označené písmenem D.

### Modely s interní kalibrací

Obj. číslo	Model	Vážná deska [mm]	Váživost [g]	Skutečný dílek [mg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 852 308	AX85	Ø 80	82	0,01	1-2 týdny	109 680 Kč

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Váživost [g]	Skutečný dílek [mg]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Modely s duálním režimem:</b>						
396 430 852 307	AX125D	Ø 80	82/120	0,01/0,1	1-2 týdny	119 520 Kč
396 430 852 309	AX225D	Ø 80	102/220	0,01/0,1	1-2 týdny	127 080 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Váživost [g]	Skutečný dílek [mg]	Ověřitelný dílek [mg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 852 311	AX85M	Ø 80	82	0,01	1	1-2 týdny	116 040 Kč
<b>Modely s duálním režimem:</b>							
396 430 852 310	AX125DM	Ø 80	82/120	0,01/0,1	1	1-2 týdny	126 840 Kč
396 430 852 312	AX225DM	Ø 80	102/220	0,01/0,1	1	1-2 týdny	134 520 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Volitelné příslušenství: Sada pro stanovení hustoty, ochranný kryt proti prachu, bezpečnostní zámek

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 528 334 024 2	Sada pro stanovení hustoty kapalin	1-2 týdny	9 504 Kč
467 528 253 384 2	Sada pro stanovení hustoty pevných látek	1-2 týdny	18 240 Kč
396 430 093 334 1	Ochranný kryt proti prachu	1-2 týdny	1 097 Kč
467 528 850 043 2	Bezpečnostní zámek	1-2 týdny	5 664 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.





#### Další volitelné příslušenství:

Ionizátor ION-100A	Tiskárna SF40A	Bezdrátová tiskárna SF40A/BT
		

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Semi-Micro-Balances-EN.pdf

### **Video k produktu**

-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Správa uživatelů
-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Batch Printing
-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Label Printing
-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Sada pro stanovení hustoty