

## Váhy analytické Ohaus Adventurer AX

Výrobci a značky: Ohaus

Série analytických vah Ohaus Adventurer AX poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K hlavním výhodám této série patří barevný dotykový displej, kompletní menu v češtině, víceúrovňová správa uživatelů, GLP/GMP protokol, USB rozhraní pro snadný přenos dat a inovativní analytický ochranný kryt s minimálními nároky na prostor.



### Základní charakteristika analytických vah série Adventurer AX:



- intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- barevný dotykový VGA displej, mechanická tlačítka pro rutinní operace (tárování, nulování, tisk, kalibrace), funkce Hold Display
- Zúrovňová správa uživatelů s možností administrátorských práv (viz [video](#)), nastavení chráněná heslem, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, volitelné komunikační a tiskové nastavení, standby režim
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, sčítání, formulace, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace:  $\leq 3$  s
- modely s automatickou interní kalibrací AutoCal nebo s externí kalibrací (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- indikace minimální navážky, GLP/GMP protokol s reálným časem
- nerezová vážní deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s dvoudílnými posuvnými bočními i horními dvířky, podsvícená libela, integrovaná bezpečnostní smyčka, výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní: USB device na přední straně vah pro snadný přenos dat na flash disk, USB host a RS232 na zadní straně vah pro připojení k PC nebo tiskárně
- rozměry (š x v x h): 230 x 340 x 354 (se zavřenými dvířky) mm
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [kalibrační závaží](#), [ionizátor ION-100A](#), [tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), externí displej, sada pro stanovení hustoty, různé typy kabelů, bezpečnostní zámek - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Modely s externí kalibrací:</b>							
396 430 122 657	AX124/E	Ø 90	0,0001	-	120	1-2 týdny	52 800 Kč
396 430 122 612	AX224/E	Ø 90	0,0001	-	220	1-2 týdny	55 560 Kč
<b>Modely s interní kalibrací:</b>							





Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 122 610	AX124	Ø 90	0,0001	-	120	1-2 týdny	59 880 Kč
396 430 122 611	AX224	Ø 90	0,0001	-	220	1-2 týdny	62 400 Kč
396 430 122 613	AX324	Ø 90	0,0001	-	320	1-2 týdny	64 440 Kč
<b>Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:</b>							
396 430 100 620	AX124M	Ø 90	0,0001	0,001	120	1-2 týdny	65 520 Kč
396 430 100 621	AX224M	Ø 90	0,0001	0,001	220	1-2 týdny	68 400 Kč
396 430 100 622	AX324M	Ø 90	0,0001	0,001	320	1-2 týdny	70 200 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  [Data-Sheet-Ohaus-Analytical-and-Precision-Balances-Adventurer-AX-EN.pdf](#)
-  [VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf](#)

### Video k produktu

-  [Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Správa uživatelů](#)
-  [Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Batch Printing](#)
-  [Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Label Printing](#)
-  [Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Sada pro stanovení hustoty](#)