

Váhy analytické Ohaus Explorer Semi-Micro

Výrobci a značky: Ohaus

Série analytických vah Ohaus Explorer Semi-Micro poskytuje spolehlivé výsledky pro aplikace, které vyžadují extrémní přesnost. K výhodám této řady patří především intuitivní ovládání, odnímatelný dotykový displej s velkou uhlopříčkou a virtuální klávesnicí, rychlý čas stabilizace, precizně propracovaný ochranný analytický kryt, možnost přímého exportu dat do Excelu nebo přímého uložení dat na flashdisk. V nabídce jsou i modely s automatickým otevíráním dveří a ionizátorem a modely umožňující vážení ve dvou rozsazích⁽ⁱ⁾.



Základní charakteristika analytických vah série Explorer Semi-Micro:

- přehledné uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), možnost výběru z více jazyků
- barevný dotykový VGA displej s vysokým rozlišením⁽ⁱ⁾, uhlopříčkou 14,5 cm, virtuální klávesnicí, včetně numerické a grafem kapacity; displej je oddělitelný od základny vah⁽ⁱ⁾
- čtyři programovatelné multifunkční bezdotykové senzory pro čisté, rychlé a bezpečné ovládání vah (minimalizace kontaminace)⁽ⁱ⁾
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, plnění, sčítání, formulace, diferenční vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně), funkce "Peak hold", justáž pipety, statistická kontrola kvality (SQC), závěsné vážení⁽ⁱ⁾
- čas stabilizace: modely 0,1 mg: ≤2 s, modely 0,01 mg: ≤8 s (zvuková signalizace)
- automatická interní kalibrace (AutoCal)⁽ⁱ⁾
- uživatelské menu s možností administrátorských práv, produktová knihovna pro uložení a načítání uživatelských nastavení jednotlivých aplikací, snímač High Speed Single Module⁽ⁱ⁾, indikace minimální navážky s vizuální signalizací⁽ⁱ⁾, GLP/GMP protokol s reálným časem⁽ⁱ⁾, funkce Data Transfer⁽ⁱ⁾, funkce přímého uložení dat na flashdisk
- asistent nastavení vah do vodorovné polohy s osvětlenou libelou, indikátor stability, indikátor nevhodného zatížení, uzamykatelné menu, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, integrovaná bezpečnostní smyčka, volitelné komunikační a tiskové nastavení, standby režim
- nerezová váhová deska Ø 80 mm, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s vnitřním osvětlením⁽ⁱ⁾, automatické otevírání bočních dvířek a ionizátor u modelů s označením AD, výškově nastavitelné nožičky
- 2x rozhraní USB⁽ⁱ⁾ a RS232 (další komunikační port - Ethernet nebo druhé RS232 - je volitelným vybavením za příplatek)
- externí vstup pro připojení pedálového spínače (nulování, tárování, tisk) - příslušenství za příplatek
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- široká nabídka příslušenství (ionizátor, sada pro upevnění displeje na zeď, prodlužovací kabel displeje, tiskárna, bezdrátová tiskárna, rozhraní Ethernet nebo druhé RS232, externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, bezpečnostní zámek, RS232 9pinový kabel, pedálový spínač, ochranný kryt displeje) – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

Obj. číslo	Model	Váživost [g]	Skutečný dílek [mg]	Ověřitelný dílek [mg]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-------	--------------	---------------------	-----------------------	------------	-----------

Obj. číslo	Model	Váživost [g]	Skutečný dílek [mg]	Ověřitelný dílek [mg]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s interní kalibrací:						
396 430 218 998	EX125D	52 / 120	0,01 / 0,1	-	1-2 týdny	151 800 Kč
396 430 218 999	EX125	120	0,01	-	1-2 týdny	157 080 Kč
396 430 219 000	EX225D	120 / 220	0,01 / 0,1	-	1-2 týdny	164 640 Kč
396 430 219 001	EX225D/AD	120 / 220	0,01 / 0,1	-	1-2 týdny	222 240 Kč
396 430 219 002	EX225/AD	220	0,01	-	1-2 týdny	354 480 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:						
396 430 139 515	EX125DM	52 / 120	0,01 / 0,1	1 mg	1-2 týdny	163 200 Kč
396 430 139 516	EX125M	120	0,01	1 mg	1-2 týdny	168 600 Kč
396 430 139 517	EX225DM	120 / 220	0,01 / 0,1	1 mg	1-2 týdny	176 160 Kč
396 430 139 518	EX225DM/AD	120 / 220	0,01 / 0,1	1 mg	1-2 týdny	233 640 Kč
396 430 139 519	EX225M/AD	220	0,01	1 mg	1-2 týdny	365 760 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Explorerer-Semi-Micro-EN.pdf