

Váhy analytické Ohaus Explorer

Sleva 22 %

Akce

Výrobci a značky: Ohaus

Sleva 22 % na vybrané typy analytických a přesných vah Ohaus

Platí do 30. 5. 2025

Série analytických vah Ohaus Explorer patří k technicky nejvyspělejší vahám na trhu. Díky svým funkcím výrazně zjednodušuje a urychluje i ty nejnáročnější aplikace a poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K výhodám této řady patří především dotykový displej s velkou uhlopříčkou, virtuální klávesnicí a grafem kapacity, programovatelné bezdotykové senzory, rychlý čas stabilizace, kompletní menu v češtině a precizně zpracovaný ochranný analytický kryt.



Základní charakteristika analytických vah série Explorer:

- přehledné uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- barevný dotykový VGA displej s vysokým rozlišením⁽ⁱ⁾, uhlopříčkou 14,5 cm, virtuální klávesnicí, včetně numerické a grafem kapacity; displej je oddělitelný od základny vah⁽ⁱ⁾
- čtyři programovatelné multifunkční bezdotykové senzory pro čisté, rychlé a bezpečné ovládání vah (minimalizace kontaminace)⁽ⁱ⁾
- pracovní režimy⁽ⁱ⁾: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, plnění, sčítání, formulace, diferenční vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně), funkce "Peak hold", justáž pipety, náklady formule, statistická kontrola kvality (SQC), závěsné vážení⁽ⁱ⁾
- čas stabilizace: $\leq 2 - 3$ s⁽ⁱ⁾
- automatická interní kalibrace (AutoCal)⁽ⁱ⁾
- uživatelské menu s možností administrátorských práv, produktová knihovna pro uložení a načítání uživatelských nastavení jednotlivých aplikací, indikace minimální návážky s vizuální signalizací, GLP/GMP protokol s reálným časem⁽ⁱ⁾, funkce Data Transfer⁽ⁱ⁾
- asistent nastavení vah do vodorovné polohy s osvětlenou libelou, indikátor stability, indikátor nevhodného zatížení, uzamykatelné menu, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, integrovaná bezpečnostní smyčka, volitelné komunikační a tiskové nastavení, standby režim
- nerezová vážní deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s vnitřním osvětlením⁽ⁱ⁾, funkce automatických dvířek u modelů s označením AD, výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní USB⁽ⁱ⁾ a RS232 (třetí komunikační port - Ethernet nebo druhé RS232 - je volitelným vybavením za příplatek)
- externí vstup pro připojení pedálového spínače (nulování, tárování, tisk) - příslušenství za příplatek
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- široká nabídka příslušenství ([ionizátor](#), sada pro upevnění displeje na zeď,

- prodlužovací kabel displeje, [tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), rozhraní Ethernet nebo druhé RS232, externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, bezpečnostní zámek, RS232 9pinový kabel, pedálový spínač, ochranný kryt displeje) – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s interní kalibrací:							
396 483 021 331	EX124	průměr 90	0,0001	-	120	1-2 týdny	90 480 Kč 70 574 Kč
396 430 061 976	EX124/AD	průměr 90	0,0001	-	120	1-2 týdny	117 000 Kč 91 260 Kč
396 483 021 332	EX224	průměr 90	0,0001	-	220	1-2 týdny	100 680 Kč 78 530 Kč
396 430 061 977	EX224/AD	průměr 90	0,0001	-	220	1-2 týdny	126 720 Kč 98 842 Kč
396 483 021 335	EX324	průměr 90	0,0001	-	320	1-2 týdny	116 040 Kč 90 511 Kč
396 430 061 978	EX324/AD	průměr 90	0,0001	-	320	1-2 týdny	142 200 Kč 110 916 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
396 483 021 333	EX224M	průměr 90	0,0001	0,001	220	1-2 týdny	107 280 Kč 83 678 Kč
396 430 061 995	EX224M/AD	průměr 90	0,0001	0,001	220	1-2 týdny	133 440 Kč 104 083 Kč
396 483 021 336	EX324M	průměr 90	0,0001	0,001	320	1-2 týdny	122 640 Kč 95 659 Kč
396 430 061 996	EX324M/AD	průměr 90	0,0001	0,001	320	1-2 týdny	149 040 Kč 116 251 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-Ohaus-Explorer-CZ.pdf
-  Data-Sheet-Ohaus-Explorer-EN.pdf