

Váhy balíkové Ohaus, série Courier 7000, pro výrobu a expedici

Výrobci a značky: Ohaus

Přesné přepravní váhy kompatibilní se softwarem UPS WorldShip a FedEx Ship Manager

Váhy série Courier 7000 jsou určeny zejména pro výrobu a expedici. Disponují připojením k PC pomocí rozhraní USB-C nebo RS232 a jsou kompatibilní se softwarem UPS WorldShip i FedEx Ship Manager. Pro jednodušší manipulaci se zásilkami mohou být vybaveny kulovým nebo válečkovým nástavcem. Modely s prvotním ověřením od výrobce se mohou používat v obchodním styku.



Základní charakteristika balíkových vah série Courier 7000:

- podsvícený 6místný LCD displej (výška číslic 28 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek, variabilně umístitelný ovládací panel
- pracovní režimy: vážení, dynamické vážení, sčítání, weight alert (vážení v zadaném hmotnostním rozsahu)
- jednotky vážení: gram, kilogram, unce, libra (unce a libra nejsou dostupné pro ověřené modely)
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- čas stabilizace: ≤ 1 s
- maximální přetížení vah: do 150 % kapacity
- funkce HOLD (zobrazení a pozdržení aktuální naměřené hodnoty na displeji), ochrana proti přetížení, indikace vybití baterie, indikátor stability
- možnost umístění ovládacího panelu na stěnu nebo ocelový stojan (objednává se samostatně), možnost použití externího displeje (objednává se samostatně)
- trubkový rám z uhlíkové oceli s práškovým nástřikem, zesílená vážná deska z nerezové oceli (AISI 304), hliníkový snímač hmotnosti, ovládací panel z ABS plastu, protiskluzové výškově nastavitelné gumové nožičky
- rozhraní USB-C pro komunikaci s PC (kompatibilní se software UPS WorldShip a FedEx), RS232 pro připojení tiskárny nebo PC a mini DIN pro připojení externího displeje nebo volitelného příplatkového rozhraní (druhé RS232 nebo Ethernet nebo WiFi/Bluetooth)
- napájení: 4x baterie LR6 (životnost cca 70 hodin; nejsou součástí dodávky), AC adaptér nebo USB-C kabel (jsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): kulové nebo válečkové nástavce na vážnou desku pro jednodušší manipulaci, externí displej pro zobrazení hmotnosti zákazníkovi (umístění na stěnu, stůl nebo stojan), ocelové stojany pro ovládací panel nebo externí displej, druhé rozhraní RS232, rozhraní Ethernet, WiFi/Bluetooth, kabel RS232, tiskárna SF40A nebo SF-110B
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér a USB-C kabel

Balíkové váhy Ohaus Courier 7000

Obj. číslo	Typ	Vážná deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	------------------	--------------------	----------------------	---------------	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Vázní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 745 957	i-C71M15R	305 x 355	2	-	15	1-2 týdny	9 672 Kč
396 430 745 958	i-C71M60R	305 x 355	10	-	60	1-2 týdny	9 672 Kč
396 430 745 959	i-C71M60L	457 x 457	10	-	60	1-2 týdny	14 880 Kč
396 430 745 960	i-C71M150L	457 x 457	20	-	150	1-2 týdny	14 880 Kč
396 430 745 961	i-C71M150X	610 x 610	20	-	150	1-2 týdny	19 680 Kč
Modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):							
396 430 745 962	i-C71M15R-M	305 x 355	2	5	15	1-2 týdny	11 640 Kč
396 430 745 963	i-C71M60R-M	305 x 355	10	20	60	1-2 týdny	11 640 Kč
396 430 745 964	i-C71M60L-M	457 x 457	10	20	60	1-2 týdny	16 920 Kč
396 430 745 965	i-C71M150L-M	457 x 457	20	50	150	1-2 týdny	16 920 Kč
396 430 745 966	i-C71M150X-M	610 x 610	20	50	150	1-2 týdny	21 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Kulové a válečkové nástavce na vázní desky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
Kulové nástavce:			
396 430 819 625	Kulový nástavec na vázní desku 305 x 355 mm	1-2 týdny	5 256 Kč
396 430 819 627	Kulový nástavec na vázní desku 457 x 457 mm	1-2 týdny	6 864 Kč
396 430 819 648	Kulový nástavec na vázní desku 610 x 610 mm	1-2 týdny	9 840 Kč
Válečkové nástavce:			
396 430 819 626	Válečkový nástavec na vázní desku 305 x 355 mm	1-2 týdny	7 704 Kč
396 430 819 649	Válečkový nástavec na vázní desku 457 x 457 mm	1-2 týdny	8 856 Kč
396 430 819 650	Válečkový nástavec na vázní desku 610 x 610 mm	1-2 týdny	13 320 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Tiskárny

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 064 202	Tiskárna SF40A, rozhraní RS232	1-2 týdny	19 200 Kč
396 430 708 371 1	Jehličková tiskárna SF-110B, rozhraní RS232 a USB, splňuje požadavky GLP/GMP	3-4 týdny	21 720 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.



Volitelné příslušenství: Externí displej, ocelové stojany, rozhraní RS232, Ethernet, WiFi/Bluetooth, kabel RS232

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 472 063	Externí displej	1-2 týdny	2 568 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 800 931 1	Ocelový stojan pro ovládací panel, výška 330 mm	1-2 týdny	2 184 Kč
396 430 795 819 1	Ocelový stojan pro ovládací panel, výška 980 mm	1-2 týdny	3 888 Kč
396 430 745 882	Rozhraní Ethernet	1-2 týdny	3 000 Kč
396 430 745 881	Rozhraní Wi-Fi/Bluetooth (USB + Dongle)	1-2 týdny	8 712 Kč
396 430 745 880	Rozhraní RS232	1-2 týdny	1 368 Kč
396 480 500 525	Kabel RS232	1-2 týdny	2 676 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Shipping-Scales-Courier-7000-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf