

# Váhy balíkové Ohaus, série Courier 7000, pro výrobu a expedici, Typ: i-C71M150L, Vážní deska [mm]: 457 x 457, Skutečný dílek [g]: 20, Ověřitelný dílek [g]: -, Váživost [kg]: 150

Výrobci a značky: Ohaus

## Přesné přepravní váhy kompatibilní se softwarem UPS WorldShip a FedEx Ship Manager

Váhy série Courier 7000 jsou určeny zejména pro výrobu a expedici. Disponují připojením k PC pomocí rozhraní USB-C nebo RS232 a jsou kompatibilní se softwarem UPS WorldShip i FedEx Ship Manager. Pro jednodušší manipulaci se zásilkami mohou být vybaveny kulovým nebo válečkovým nástavcem. Modely s prvotním ověřením od výrobce se mohou používat v obchodním styku.



## Základní charakteristika balíkových vah série Courier 7000:

- podsvícený 6místný LCD displej (výška číslic 28 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek, variabilně umístitelný ovládací panel
- pracovní režimy: vážení, dynamické vážení, sčítání, weight alert (vážení v zadaném hmotnostním rozsahu)
- jednotky vážení: gram, kilogram, unce, libra (unce a libra nejsou dostupné pro ověřené modely)
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- čas stabilizace:  $\leq 1$  s
- maximální přetížení vah: do 150 % kapacity
- funkce HOLD (zobrazení a pozdržení aktuální naměřené hodnoty na displeji), ochrana proti přetížení, indikace vybití baterie, indikátor stability
- možnost umístění ovládacího panelu na stěnu nebo ocelový stojan (objednává se samostatně), možnost použití externího displeje (objednává se samostatně)
- trubkový rám z uhlíkové oceli s práškovým nástřikem, zesílená vážní deska z nerezové oceli (AISI 304), hliníkový snímač hmotnosti, ovládací panel z ABS plastu, protiskluzové výškově nastavitelné gumové nožičky
- rozhraní USB-C pro komunikaci s PC (kompatibilní se software UPS WorldShip a FedEx), RS232 pro připojení tiskárny nebo PC a mini DIN pro připojení externího displeje nebo volitelného příplatkového rozhraní (druhé RS232 nebo Ethernet nebo WiFi/Bluetooth)
- napájení: 4x baterie LR6 (životnost cca 70 hodin; nejsou součástí dodávky), AC adaptér nebo USB-C kabel (jsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): kulové nebo válečkové nástavce na vážní desky pro jednodušší manipulaci, externí displej pro zobrazení hmotnosti zákazníkovi (umístění na stěnu, stůl nebo stojan), ocelové stojany pro ovládací panel nebo externí displej, druhé rozhraní RS232, rozhraní Ethernet, WiFi/Bluetooth, kabel RS232, tiskárna SF40A nebo SF-110B
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér a USB-C kabel

**Balíkové váhy Ohaus Courier 7000**

| Obj. číslo                                                                                              | Typ          | Vážní deska [mm] | Skutečný dílek [g] | Ověřitelný dílek [g] | Váživost [kg] | Dostupnost | Cena / ks |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|
| 396 430 745 957                                                                                         | i-C71M15R    | 305 x 355        | 2                  | -                    | 15            | 1-2 týdny  | 9 552 Kč  |
| 396 430 745 958                                                                                         | i-C71M60R    | 305 x 355        | 10                 | -                    | 60            | 1-2 týdny  | 9 552 Kč  |
| 396 430 745 959                                                                                         | i-C71M60L    | 457 x 457        | 10                 | -                    | 60            | 1-2 týdny  | 15 960 Kč |
| 396 430 745 960                                                                                         | i-C71M150L   | 457 x 457        | 20                 | -                    | 150           | 1-2 týdny  | 15 600 Kč |
| 396 430 745 961                                                                                         | i-C71M150X   | 610 x 610        | 20                 | -                    | 150           | 1-2 týdny  | 23 640 Kč |
| <b>Modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):</b> |              |                  |                    |                      |               |            |           |
| 396 430 745 962                                                                                         | i-C71M15R-M  | 305 x 355        | 2                  | 5                    | 15            | 1-2 týdny  | 11 400 Kč |
| 396 430 745 963                                                                                         | i-C71M60R-M  | 305 x 355        | 10                 | 20                   | 60            | 1-2 týdny  | 11 400 Kč |
| 396 430 745 964                                                                                         | i-C71M60L-M  | 457 x 457        | 10                 | 20                   | 60            | 1-2 týdny  | 18 000 Kč |
| 396 430 745 965                                                                                         | i-C71M150L-M | 457 x 457        | 20                 | 50                   | 150           | 1-2 týdny  | 18 000 Kč |
| 396 430 745 966                                                                                         | i-C71M150X-M | 610 x 610        | 20                 | 50                   | 150           | 1-2 týdny  | 25 560 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Volitelné příslušenství: Kulové a válečkové nástavce na vážní desky**

| Obj. číslo                 | Popis                                          | Dostupnost | Cena / ks |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Kulové nástavce:</b>    |                                                |            |           |
| 396 430 819 625            | Kulový nástavec na vážní desku 305 x 355 mm    | 1-2 týdny  | 4 968 Kč  |
| 396 430 819 627            | Kulový nástavec na vážní desku 457 x 457 mm    | 1-2 týdny  | 6 504 Kč  |
| 396 430 819 648            | Kulový nástavec na vážní desku 610 x 610 mm    | 1-2 týdny  | 9 336 Kč  |
| <b>Válečkové nástavce:</b> |                                                |            |           |
| 396 430 819 626            | Válečkový nástavec na vážní desku 305 x 355 mm | 1-2 týdny  | 7 296 Kč  |
| 396 430 819 649            | Válečkový nástavec na vážní desku 457 x 457 mm | 1-2 týdny  | 8 400 Kč  |
| 396 430 819 650            | Válečkový nástavec na vážní desku 610 x 610 mm | 1-2 týdny  | 12 480 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Volitelné příslušenství: Tiskárny**

| Obj. číslo        | Popis                                                                        | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 396 430 064 202   | Tiskárna SF40A, rozhraní RS232                                               | 1-2 týdny  | 18 120 Kč |
| 396 430 708 371 1 | Jehličková tiskárna SF-110B, rozhraní RS232 a USB, splňuje požadavky GLP/GMP | 3-4 týdny  | 20 520 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Volitelné příslušenství: Externí displej, ocelové stojany, rozhraní RS232, Ethernet, WiFi/Bluetooth, kabel RS232**

| Obj. číslo        | Popis                                           | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| 396 430 472 063   | Externí displej                                 | 1-2 týdny  | 2 436 Kč  |
| 396 430 800 931 1 | Ocelový stojan pro ovládací panel, výška 330 mm | 1-2 týdny  | 2 081 Kč  |
| 396 430 795 819 1 | Ocelový stojan pro ovládací panel, výška 980 mm | 1-2 týdny  | 3 672 Kč  |

| Obj. číslo      | Popis                                   | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 396 430 745 882 | Rozhraní Ethernet                       | 1-2 týdny  | 2 844 Kč  |
| 396 430 745 881 | Rozhraní Wi-Fi/Bluetooth (USB + Dongle) | 1-2 týdny  | 8 256 Kč  |
| 396 430 745 880 | Rozhraní RS232                          | 1-2 týdny  | 1 298 Kč  |
| 396 480 500 525 | Kabel RS232                             | 1-2 týdny  | 2 532 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Shipping-Scales-Courier-7000-EN.pdf