

Váhy plošinové Ohaus Defender 3000, modelová řada i-DF33

Výrobci a značky: Ohaus

Podlahové váhy Ohaus série Defender 3000 jsou ideální pro běžné vážení, kontrolní vážení, sčítání a počítání kusů ve výrobě, skladech i expedici. Flexibilní ovládací panel lze podle potřeby připevnit na zeď. Provedení z lakované uhlíkové oceli je vhodné pouze do suchého prostředí. Váhy lze za příplatek vybavit najížděcí plošinou.



Základní charakteristika plošinových vah série Defender 3000 i-DF33:

- technologie EasyConnect pro snadné propojení ovládacího panelu s můstkem (vážní plošinou)
- podsvícený barevný LCD displej (výška číslic 45 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, sčítání a kontrolní vážení (v tomto režimu mění displej barvu dle nastaveného limitu)
- jednotky vážení: kg, t
- 4 snímače hmotnosti se stupněm krytí IP67 (OIML C3)
- maximální přetížení do 125 % kapacity váhy
- vážní plošina z lakované uhlíkové oceli s embosovaným povrchem fixovaným 5 mm silným plechem, ovládací panel i-DT33P z ABS plastu (krytí IP54, možnost uchycení na zeď), výkyvné nožičky s gumovým krytem a nastavitelnou výškou (propojení plošiny s indikátorem zajišťuje prodloužený 5m kabel)
- rozhraní RS232 pro přenos dat do externí tiskárny (objednává se samostatně)
- napájení: síťový kabel, baterie nebo dobíjecí baterie (baterie nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace a nabídku příslušenství (rozhraní USB nebo Ethernet, dobíjecí baterie, tiskárna SF 40, najížděcí plošina, sloupový držák ovládacího panelu) naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení



i Plošinové váhy Ohaus série Defender 3000 i-DF33 s nerezovou vážní plošinou a nerezovým ovládacím panelem vhodné i do vlhkého prostředí (krytí IP66) Vám rádi nabídneme na základě poptávky.

| Obj. číslo | Typ | Vážní deska [mm] | Skutečný dílek [kg] | Váživost [kg] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|
| 396 430 700 623 | i-DF33P600B1R | 1000x1000 | 0,2 | 600 | 1-2 týdny | 40 560 Kč |
| 396 430 700 624 | i-DF33P1500B1R | 1000x1000 | 0,5 | 1500 | 1-2 týdny | 40 560 Kč |
| 396 430 700 627 | i-DF33P1500B1L | 1250x1250 | 0,5 | 1500 | 1-2 týdny | 41 760 Kč |
| 396 430 700 628 | i-DF33P3000B1L | 1250x1250 | 1 | 3000 | 1-2 týdny | 41 760 Kč |
| 396 430 700 631 | i-DF33P1500B1X | 1500x1500 | 0,5 | 1500 | 1-2 týdny | 45 480 Kč |

| Obj. číslo | Typ | Váží deska [mm] | Skutečný dílek [kg] | Váživost [kg] | Dostupnost | Cena / ks |
|---|------------------|-----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|
| 396 430 700 632 | i-DF33P3000B1X | 1500x1500 | 1 | 3000 | 1-2 týdny | 45 480 Kč |
| Modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku): | | | | | | |
| 396 430 764 201 | i-DF33P600B1R-M | 1000x1000 | 0,2 | 600 | 1-2 týdny | 42 720 Kč |
| 396 430 764 202 | i-DF33P1500B1R-M | 1000x1000 | 0,5 | 1500 | 1-2 týdny | 42 720 Kč |
| 396 430 764 207 | i-DF33P1500B1L-M | 1250x1250 | 0,5 | 1500 | 1-2 týdny | 43 920 Kč |
| 396 430 764 258 | i-DF33P3000B1L-M | 1250x1250 | 1 | 3000 | 1-2 týdny | 43 920 Kč |
| 396 430 764 263 | i-DF33P1500B1X-M | 1500x1500 | 0,5 | 1500 | 1-2 týdny | 47 520 Kč |
| 396 430 764 264 | i-DF33P3000B1X-M | 1500x1500 | 1 | 3000 | 1-2 týdny | 47 520 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  [Data-Sheet-Ohaus-Floor-Scale-Defender-3000-i-DF33-EN.pdf](#)
-  [VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf](#)