

## Váhy přenosné Ohaus Compass CX

Výrobci a značky: Ohaus

Lehké přenosné váhy Ohaus Compass CX jsou navrženy pro nepřetržitý provoz (výdrž až 1000 provozních hodin při použití standardních alkalických baterií). Díky nízkoprofilovému designu mají minimální nároky na velikost skladovacího prostoru (jsou stohovatelné). Svě uplatnění najdou v laboratořích, průmyslu, školství i domácnostech.



### Základní charakteristika přenosných vah Compass CX:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej (výška číslic 18 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 2 tlačítek
- pracovní režimy: vážení
- čas stabilizace: 1,5 - 2 s (dle modelu)
- externí kalibrace (**kalibrační závaží** je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- indikátor stability, ochrana proti přetížení, indikátor vybití baterie, funkce HOLD Display, funkce automatického vypnutí
- nerezová vážní deska, tělo vah z ABS plastu, protiskluzové nožičky, nízkoprofilový design
- rozměry: 135 x 201 x 41 mm (vážní deska: 128 x 142 mm)
- napájení: 3x AA baterie (součástí dodávky) nebo AC adaptér (objednává se samostatně)
- volitelné příslušenství: AC adaptér, plastová miska o objemu 1050 ml, přenosný kufřík
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení

### Přenosné váhy Ohaus Compass CX

Obj. číslo	Model	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 523 428 208	CX221	0,1	220	1-2 týdny	1 654 Kč
467 523 428 209	CX621	0,1	620	1-2 týdny	1 654 Kč
467 523 428 210	CX1201	0,1	1200	1-2 týdny	1 987 Kč
467 523 428 211	CX2200	1	2200	1-2 týdny	1 654 Kč
467 523 428 212	CX5200	1	5200	1-2 týdny	1 654 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství


Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 333 866	AC adaptér, 5V, EU zásuvka	1-2 týdny	708 Kč
467 523 467 763	Přenosný kufřík	1-2 týdny	1 202 Kč
467 528 850 075	Plastová miska o objemu 1050 ml	1-2 týdny	480 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Compass-CX-EN.pdf

### Video k produktu

 Váhy přenosné Ohaus série CX