

Váhy přesné Kern IoT-Line, série PCJ

Výrobci a značky: KERN

Přesné váhy série PCJ nabízí jednoduché ovládání, interní kalibraci a šest pracovních režimů. Velkou výhodou této série je vnitřní paměť pro archivaci až 250 000 výsledků vážení. Svě uplatnění najdou ve všech typech laboratoří.



Základní charakteristika přesných vah Kern série PCJ:

- modely s váživostí 600 nebo 6000 g
- dobře čitelný podsvícený LCD displej s výškou číslic 21 mm, jednoduché ovládání pomocí 5 tlačítek, zámek menu (ochrana nastavení před neoprávněnou manipulací)
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení, toleranční vážení, závěsné vážení
- funkce PRE-TARE (umožňuje uložení hmotnosti tárovací nádoby)
- vnitřní paměť "Alibi" pro až 250 000 výsledků vážení (datum, čas, hmotnost, ID; uložená data lze kdykoli zobrazit)
- interní kalibrace pomocí integrovaného závaží a otočného kolečka na boční straně váhy
- čas stabilizace: 3 s
- nerezová vážní deska 130x130 nebo 150x170 mm (dle modelu), kovové tělo vah s plastovým krytem, indikátor rovnováhy (libela)
- univerzální port KUP pro jednoduché připojení externího rozhraní USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, WiFi pro snadný přenos dat do PC nebo na tiskárnu (externí rozhraní se objednává samostatně)
- komunikační protokol KCP pro vzdálené ovládání váhy prostřednictvím externích zařízení (PC, průmyslové řídicí systémy apod. vybavené protokolem Kern)
- GLP/ISO protokol (datum, čas, hmotnost, ID, údaje o kalibraci)
- celkové rozměry (š x h x v): 163 x 245 x 80 mm
- napájení: adaptér (součástí dodávky) nebo 4x 1,5V AA baterie nebo volitelně za příplatek integrovaná dobíjecí baterie (baterie nejsou součástí dodávky); v případě provozu na baterie funkce automatického vypnutí
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: kalibrační certifikát, dobíjecí baterie, tiskárna, externí rozhraní USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, WiFi, rozbočovač KUP-13 pro paralelní připojení až 3 různých externích rozhraní, software EasyTouch nebo SCD-4.0 – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér a hák pro závěsné vážení

i Pro váhy PCJ 600-2M je v nabídce možnost úředního ověření. Aby se váhy mohly v budoucnu nechat kdykoli úředně ověřit, musí mít EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce. Toto prvotní ověření je zpoplatněno a objednává se samostatně.

Standardně:

 CAL INT	 MEMORY	 ALIBI	 KUP	 KCP	 GLP	 PCS	 RECIPE	 PERCENT	 UNIT	 TOL	 UNDER	 BATT	 MULTI
 DMS													
Volitelně za příplatek:													
 ET	 RS 232	 USB	 BT	 WIFI	 LAN	 ACCU	 DAKKS	 +7 DAYS	(úřední ověření pouze pro PCJ 600-2M)				

Přesné váhy Kern série PCJ

Obj. číslo	Typ	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 973 160 024	PCJ 600-2M	130x130	0,01	0,1	600	2-3 týdny	9 370 Kč
467 973 160 014	PCJ 6000-1M	150x170	0,1	-	6000	2-3 týdny	9 590 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série PCJ (nutné pro úřední ověření v budoucnu)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 965 216	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern PCJ 600-2M	2-3 týdny	2 500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Kern-IoT-Line-Precision-balances-PCJ-600-2M-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-IoT-Line-Precision-balances-PCJ-6000-1M-EN.pdf
- Data-Sheet-KERN-Pictograms-EN.pdf