

## Váhy přesné Kern IoT-Line, série PCJ

Výrobci a značky: KERN

Přesné váhy série PCJ nabízí jednoduché ovládání, interní kalibraci a šest pracovních režimů. Velkou výhodou této série je vnitřní paměť pro archivaci až 250 000 výsledků vážení. Své uplatnění najdou ve všech typech laboratoří.



### Základní charakteristika přesných vah Kern série PCJ:

- modely s váživostí 600 nebo 6000 g
- dobře čitelný podsvícený LCD displej s výškou číslic 21 mm, jednoduché ovládání pomocí 5 tlačítek, zámek menu (ochrana nastavení před neoprávněnou manipulací)
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení, toleranční vážení, závěsné vážení
- funkce PRE-TARE (umožňuje uložení hmotnosti tárovací nádoby)
- vnitřní paměť "Alibi" pro až 250 000 výsledků vážení (datum, čas, hmotnost, ID; uložená data lze kdykoli zobrazit)
- interní kalibrace pomocí integrovaného závaží a otočného kolečka na boční straně váhy
- čas stabilizace: 3 s
- nerezová vážní deska 130x130 nebo 150x170 mm (dle modelu), kovové tělo vah s plastovým krytem, indikátor rovnováhy (libela)
- univerzální port KUP pro jednoduché připojení externího rozhraní USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, WiFi pro snadný přenos dat do PC nebo na tiskárnu (externí rozhraní se objednává samostatně)
- komunikační protokol KCP pro vzdálené ovládání váhy prostřednictvím externích zařízení (PC, průmyslové řídicí systémy apod. vybavené protokolem Kern)
- GLP/ISO protokol (datum, čas, hmotnost, ID, údaje o kalibraci)
- celkové rozměry (š x h x v): 163 x 245 x 80 mm
- napájení: adaptér (součástí dodávky) nebo 4x 1,5V AA baterie nebo volitelně za příplatek integrovaná dobíjecí baterie (baterie nejsou součástí dodávky); v případě provozu na baterie funkce automatického vypnutí
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: kalibrační certifikát, dobíjecí baterie, tiskárna, externí rozhraní USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, WiFi, rozbočovač KUP-13 pro paralelní připojení až 3 různých externích rozhraní, software EasyTouch nebo SCD-4.0 - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér a hák pro závěsné vážení

**i** Pro váhy PCJ 600-2M je v nabídce možnost úředního ověření. Aby se váhy mohly v budoucnu nechat kdykoli úředně ověřit, musí mít EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce. Toto prvotní ověření je zpoplatněno a objednává se samostatně.

**Standardně:**

CAL INT	MEMORY	ALIBI	KUP	KCP	GLP	PCS	RECIPE	PERCENT	UNIT	TOL	UNDER	BATT	MULTI	
DMS														
<b>Volitelně za příplatek:</b>														
ET	RS 232	USB	BT	WIFI	LAN	ACCU	DAkKS	M	(úřední ověření pouze pro PCJ 600-2M)					

## Přesné váhy Kern série PCJ

Obj. číslo	Typ	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 973 160 024	PCJ 600-2M	130x130	0,01	0,1	600	2-3 týdny	9 370 Kč
467 973 160 014	PCJ 6000-1M	150x170	0,1	-	6000	2-3 týdny	9 590 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série PCJ (nutné pro úřední ověření v budoucnu)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 965 216	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern PCJ 600-2M	2-3 týdny	2 500 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Kern-IoT-Line-Precision-balances-PCJ-600-2M-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-IoT-Line-Precision-balances-PCJ-6000-1M-EN.pdf
- Data-Sheet-KERN-Pictograms-EN.pdf