

Váhy přesné Kern, série EG-N

Výrobci a značky: KERN

Specialista na počítání kusů

Možnost úředního ověření v gramech nebo karátech

Série EG-N nabízí 5 modelů přesných vah s interní kalibrací, pěti pracovními režimy a odolnou robustní konstrukcí. K jejich výhodám patří jednoduché ovládání, rychlý čas stabilizace a přesné počítání kusů. Díky této funkci se postupně s každým vážením upřesňuje referenční hodnota průměrné hmotnosti kusu. Všechny modely nabízejí možnost úředního ověření v gramech nebo karátech.



Základní charakteristika přesných vah Kern série EG-N:

- 5 modelů s váživostí od 220 do 4200 g
- dobře čitelný podsvícený LCD displej s výškou číslic 17 mm, jednoduché ovládání pomocí 5 tlačítek
- indikátor kapacity (sloupcové zobrazení zbývajících vážících rozsahu na displeji)
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, toleranční vážení, závěsné vážení (háček pro závěsné vážení je volitelným vybavením a objednává se samostatně)
- volitelné jednotky vážení: g, ct (možnost úředního ověření v gramech nebo karátech)
- interní kalibrace pomocí integrovaného závaží a otočného kolečka na boční straně váhy
- čas stabilizace: 3 s
- GLP protokol s reálným časem (pouze s volitelným příslušenstvím, tj. tiskárnou Kern), rozhraní RS232
- nerezová vážní deska, ochranný kryt proti proudění vzduchu 158 x 130 x 78 mm (pouze modely s vážní deskou o Ø 118 mm), výškově nastavitelné nožičky, indikátor rovnováhy (libela)
- napájení: 12V napájecí adaptér (součástí dodávky) nebo volitelně za příplatek integrovaná dobíjecí baterie (baterie není součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příložených souborech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: kalibrační certifikát, dobíjecí baterie, tiskárna, háček pro závěsné vážení, adaptér RS232/USB, adaptér RS232/Ethernet, adaptér RS232/Bluetooth, ochranný kryt - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky vah je napájecí adaptér a ochranný silikonový kryt; součástí dodávky vah s vážní deskou o Ø 118 mm je i plastový ochranný kryt proti proudění vzduchu

i Pro modely s vážní deskou o Ø 118 mm lze jako volitelné příslušenství objednat i skleněný ochranný kryt se třemi posuvnými dvířky. Tento kryt výrazně usnadňuje manipulaci se vzorky (velikost vážního prostoru: š150 x h140 x v130 mm).

Standardně:	Volitelně za příplatek:
i Série EG-N nabízí váhy s možností úředního ověření. Aby se váhy mohly v budoucnu nechat kdykoli úředně ověřit, musí mít EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce. Toto prvotní ověření je zpoplatněno a objednává se samostatně.	

Přesné váhy Kern série EG-N

Obj. číslo	Typ	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 915 722 034	EG 220-3NM	Ø 118	0,001	0,01	220	2-3 týdny	23 100 Kč
467 915 742 034	EG 420-3NM	Ø 118	0,001	0,01	420	2-3 týdny	25 300 Kč
467 915 762 034	EG 620-3NM	Ø 118	0,001	0,01	620	2-3 týdny	28 320 Kč
467 917 220 024	EG 2200-2NM	180x160	0,01	0,1	2200	2-3 týdny	24 200 Kč
467 917 420 024	EG 4200-2NM	180x160	0,01	0,1	4200	2-3 týdny	26 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série EG-N (nutné pro úřední ověření v budoucnu)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 965 216 3	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série EG-N (kromě modelu EG 620-3NM)	2-3 týdny	2 500 Kč
467 950 965 201 5	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern EG 620-3NM	2-3 týdny	4 412 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Skleněný ochranný kryt proti proudění vzduchu pro modely s váží deskou o Ø 118 mm

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 057 103	Skleněný ochranný kryt s posuvnými dvířky pro přesné váhy Kern série EG-N s váží deskou o Ø 118 mm	2-3 týdny	5 665 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-EG-220-3NM-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-EG-420-3NM-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-EG-620-3NM-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-EG-2200-2NM-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-EG-4200-2NM-EN.pdf
-  Data-Sheet-KERN-Pictograms-EN.pdf