

Váhy přesné Kern, série PFB

Výrobci a značky: KERN















Série PFB s novými funkcemi!

Série PFB nabízí 10 modelů spolehlivých vah s přehledným displejem, jednoduchým ovládáním, pěti pracovními režimy a rozhraním RS232. Volitelně lze váhy vybavit rozhraním Bluetooth pro bezdrátový přenos dat.



Základní charakteristika přesných vah Kern série PFB:

- 10 modelů s váživostí od 120 do 6000 g
- dobře čitelný podsvícený LCD displej s výškou číslic 21 mm, jednoduché ovládání
- indikátor kapacity – sloupcové zobrazení zbývajících vážicího rozsahu na displeji
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení, toleranční (kontrolní) vážení s vizuálním i zvukovým signálem
- funkce PRE-TARE (umožňuje uložení hmotnosti tárovací nádoby)
- čas stabilizace: 2 nebo 6 s (dle modelu)
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- GLP protokol s reálným časem (pouze s volitelným příslušenstvím, tj. tiskárnou Kern), rozhraní RS232
- komunikační protokol KCP pro vzdálené ovládání váhy prostřednictvím externích zařízení (PC, průmyslové řídicí systémy apod. vybavené protokolem Kern)
- nerezová vážní deska, výškově nastavitelné nožičky, odnímatelný ochranný kryt proti proudění vzduchu (pouze modely s vážní deskou o Ø 80 a 120 mm)
- napájení: 12V napájecí adaptér (součástí dodávky) nebo volitelně za příplatek integrovaná dobíjecí baterie (baterie není součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiložených souborech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: kalibrační certifikát, kalibrační závaží, dobíjecí baterie, tiskárna, rozhraní Bluetooth, adaptér RS232/USB, adaptér RS232/Ethernet, adaptér RS232/Bluetooth, ochranný kryt ovládacího panelu – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky vah je napájecí adaptér












Standardně:	Volitelně za příplatek:
          	  

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 910 621 203	PFB 120-3	Ø 80	0,001	120	2-3 týdny	8 065 Kč
467 910 622 003	PFB 200-3	Ø 80	0,001	200	2-3 týdny	8 500 Kč

Obj. číslo	Typ	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 911 623 003	PFB 300-3	Ø 80	0,001	300	2-3 týdny	9 150 Kč
467 910 626 003	PFB 600-3	Ø 120	0,001	600	2-3 týdny	10 895 Kč
467 910 626 002	PFB 600-2	Ø 120	0,01	600	2-3 týdny	6 975 Kč
467 916 212 002	PFB 1200-2	Ø 120	0,01	1200	2-3 týdny	6 975 Kč
467 916 220 002	PFB 2000-2	Ø 120	0,01	2000	2-3 týdny	7 410 Kč
467 916 230 002	PFB 3000-2	Ø 120	0,01	3000	2-3 týdny	8 065 Kč
467 916 260 002	PFB 6000-2	190 x 180	0,01	6000	2-3 týdny	9 805 Kč
467 916 260 001	PFB 6000-1	190 x 180	0,1	6000	2-3 týdny	6 540 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PFB-120-3-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PFB-200-3-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PFB-300-3-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PFB-600-3-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PFB-600-2-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PFB-1200-2-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PFB-2000-2-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PFB-3000-2-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PFB-6000-2-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PFB-6000-1-EN.pdf
-  Data-Sheet-KERN-Pictograms-EN.pdf