

Váhy přesné Kern, série PLJ

Výrobci a značky: KERN

Specialista na recepturní vážení

Série přesných vah Kern PLJ nabízí modely s váživostí od 420 do 6200 g a ergonomickým ovládacím panelem, optimalizovaným pro praváky i leváky. Sedm pracovních režimů zahrnuje i režim recepturního vážení s textovou nápovědou zobrazenou na displeji. Do vnitřní paměti vah lze uložit až 99 receptur, každou až s 20 ingrediencemi s názvem a hmotnostní hodnotou.



Základní charakteristika přesných vah Kern série PLJ:

- dobře čitelný podsvícený grafický LCD displej s výškou číslic 15 mm, jednoduché ovládání
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení, toleranční vážení, závěsné vážení (některé modely), stanovení hustoty (háček pro závěsné vážení a sada pro stanovení hustoty se objednávají samostatně)
- pohodlné navažování podle receptur (jednotlivé přísady receptury se automaticky číslovají a tisknou s číslem, názvem a hmotnostní hodnotou)
- vnitřní paměť pro 99 receptur (každá s až 20 ingrediencemi)
- funkce PRE-TARE (umožňuje uložení hmotnosti tárovací nádoby)
- volitelné jednotky vážení: g, mg, ct
- čas stabilizace: 3 s
- automatická interní kalibrace při teplotních změnách >1,2 °C
- rozhraní RS232 pro připojení tiskárny, tisk protokolů odpovídajících požadavkům GLP/ISO
- nerezová vázní deska o Ø 110 nebo 160 mm, kovové tělo vah s plastovým krytem, přední výškově nastavitelné nožičky, indikátor rovnováhy (libela)
- modely s váživostí 420, 720 a 1200 g mají u vázní desky ochranný kruhový kryt proti proudění vzduchu, model s váživostí 2100 g má ochranný analytický kryt se třemi skleněnými dvířky
- napájení: 9V napájecí adaptér (součást dodávky), funkce automatického vypnutí (volitelně 2, 5, 15 minut nebo vypnuto)
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: háček pro závěsné vážení, kalibrační certifikát, tiskárna, sada pro stanovení hustoty, ochranný kryt ovládacího panelu, adaptér RS232/Bluetooth, adaptér RS232/Ethernet – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér a ochranný plastový kryt ovládacího panelu

Standardně:	Volitelně za příplatek:
i Závěsné vážení umožňují pouze modely PLJ 720-3A, PLJ 1200-3A, PLJ 2000-3A a PLJ 6200-2A, které jsou vybaveny očkem. Háček se objednává samostatně.	

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 973 142 036	PLJ 420-3F	Ø 110	0,001	420	2-3 týdny	20 915 Kč
467 973 172 031	PLJ 720-3A	Ø 110	0,001	720	2-3 týdny	28 320 Kč
467 973 112 031	PLJ 1200-3A	Ø 110	0,001	1200	2-3 týdny	30 065 Kč
467 973 120 031	PLJ 2000-3A	Ø 110	0,001	2100	2-3 týdny	41 395 Kč
467 973 142 026	PLJ 4200-2F	Ø 160	0,01	4200	2-3 týdny	20 700 Kč
467 973 162 021	PLJ 6200-2A	Ø 160	0,01	6200	2-3 týdny	27 890 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Hák pro závěsné vážení

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 731 102	Háček pro závěsné vážení	2-3 týdny	697 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PLJ-420-3F-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PLJ-720-3A-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PLJ-1200-3A-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PLJ-2000-3A-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PLJ-4200-2F-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PLJ-6200-2A-EN.pdf
-  Data-Sheet-KERN-Pictograms-EN.pdf