

## Váhy přesné Ohaus Adventurer AX

Výrobci a značky: Ohaus

Série přesných vah Ohaus Adventurer AX poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K hlavním výhodám této série patří barevný dotykový displej, kompletní menu v češtině, víceúrovňová správa uživatelů, GLP/GMP protokol a USB rozhraní pro snadný přenos dat.

### Základní charakteristika přesných vah série Adventurer AX:

- intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- barevný dotykový VGA displej, mechanická tlačítka pro rutinní operace (tárování, nulování, tisk, kalibrace), funkce Hold Display
- Zúrovnňová správa uživatelů s možností administrátorských práv (viz [video](#)), nastavení chráněná heslem, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, volitelné komunikační a tiskové nastavení, standby režim
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, sčítání, formulace, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace: 1,5 – 2 s (v závislosti na modelu vah)
- modely s automatickou interní kalibrací AutoCal nebo s externí kalibrací (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- indikace minimální navážky, GLP/GMP protokol s reálným časem
- nerezová vážní deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s dvoudílnými posuvnými bočními i horními dvířky (pouze modely s vážní deskou o Ø 130 mm), podsvícená libela, integrovaná bezpečnostní smyčka, výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní: USB device na přední straně vah pro snadný přenos dat na flash disk, USB host a RS232 na zadní straně vah pro připojení k PC nebo tiskárně
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [kalibrační závaží](#), [ionizátor ION-100A](#), [tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), externí displej, sada pro stanovení hustoty, různé typy kabelů, bezpečnostní zámek – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat





Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Modely s externí kalibrací:</b>							
396 430 127 961	AX223/E	Ø 130	0,001	-	220	1-2 týdny	36 360 Kč
396 430 127 963	AX423/E	Ø 130	0,001	-	420	1-2 týdny	40 920 Kč
396 430 805 891	AX623/E	Ø 130	0,001	-	620	1-2 týdny	44 640 Kč
396 430 206 080	AX422/E	175 x 195	0,01	-	420	1-2 týdny	27 960 Kč
396 430 206 082	AX822/E	175 x 195	0,01	-	820	1-2 týdny	32 400 Kč
396 430 127 967	AX1502/E	175 x 195	0,01	-	1520	1-2 týdny	33 000 Kč



Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 206 084	AX2201/E	175 x 195	0,1	-	2200	1-2 týdny	26 280 Kč
396 430 127 969	AX2202/E	175 x 195	0,01	-	2200	1-2 týdny	36 360 Kč
396 430 122 617	AX4202/E	175 x 195	0,01	-	4200	1-2 týdny	40 920 Kč
396 430 805 893	AX6202/E	175 x 195	0,01	-	6200	1-2 týdny	44 640 Kč
396 430 127 971	AX4201/E	175 x 195	0,1	-	4200	1-2 týdny	32 400 Kč
396 430 122 620	AX8201/E	175 x 195	0,1	-	8200	1-2 týdny	35 880 Kč
396 430 805 895	AX12001/E	175 x 195	0,1	-	12000	1-2 týdny	37 320 Kč
<b>Modely s interní kalibrací:</b>							
369 430 127 960	AX223	Ø 130	0,001	-	220	1-2 týdny	44 640 Kč
369 430 127 962	AX423	Ø 130	0,001	-	420	1-2 týdny	48 960 Kč
369 430 805 890	AX623	Ø 130	0,001	-	620	1-2 týdny	52 800 Kč
396 430 206 079	AX422	175 x 195	0,01	-	420	1-2 týdny	36 120 Kč
396 430 206 081	AX822	175 x 195	0,01	-	820	1-2 týdny	40 440 Kč
396 430 127 966	AX1502	175 x 195	0,01	-	1520	1-2 týdny	41 520 Kč
396 430 206 083	AX2201	175 x 195	0,1	-	2200	1-2 týdny	34 920 Kč
396 430 127 968	AX2202	175 x 195	0,01	-	2200	1-2 týdny	44 640 Kč
396 430 122 616	AX4202	175 x 195	0,01	-	4200	1-2 týdny	48 960 Kč
396 430 805 892	AX6202	175 x 195	0,01	-	6200	1-2 týdny	52 800 Kč
396 430 127 970	AX4201	175 x 195	0,1	-	4200	1-2 týdny	40 920 Kč
396 430 122 619	AX8201	175 x 195	0,1	-	8200	1-2 týdny	43 560 Kč
396 430 805 894	AX12001	175 x 195	0,1	-	12000	1-2 týdny	45 840 Kč
<b>Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:</b>							
396 430 100 623	AX223M	Ø 130	0,001	0,01	220	1-2 týdny	50 160 Kč
396 430 100 624	AX423M	Ø 130	0,001	0,01	420	1-2 týdny	54 840 Kč
396 430 805 896	AX623M	Ø 130	0,001	0,01	620	1-2 týdny	58 560 Kč
396 430 100 626	AX1502M	175 x 195	0,01	0,1	1520	1-2 týdny	47 400 Kč
396 430 100 627	AX2202M	175 x 195	0,01	0,1	2200	1-2 týdny	50 160 Kč
396 430 100 628	AX4202M	175 x 195	0,01	0,1	4200	1-2 týdny	54 840 Kč
396 430 805 897	AX6202M	175 x 195	0,01	0,1	6200	1-2 týdny	58 920 Kč
396 430 122 651	AX8201M	175 x 195	0,1	1	8200	1-2 týdny	49 680 Kč
396 430 805 898	AX12001M	175 x 195	0,1	1	12000	1-2 týdny	52 200 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Semi-Micro-Analytical-and-Precision-Balances-Adventurer-AX-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

## Video k produktu

-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Správa uživatelů
-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Batch Printing

- ▶ Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Label Printing
- ▶ Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Sada pro stanovení hustoty