

Váhy přesné Ohaus Explorer

Výrobci a značky: Ohaus

Série přesných vah Ohaus Explorer patří k technicky nejvyspělejším vahám na trhu. Díky svým funkcím výrazně zjednodušuje a urychluje i ty nejnáročnější aplikace a poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K výhodám této řady patří především dotykový displej s velkou uhlopříčkou, virtuální klávesnicí a grafem kapacity, programovatelné bezdotykové senzory, rychlý čas stabilizace a kompletní menu v češtině.



Základní charakteristika přesných vah série Explorer:

- přehledné uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- barevný dotykový VGA displej s vysokým rozlišením⁽ⁱ⁾, uhlopříčkou 14,5 cm, virtuální klávesnicí, včetně numerické a grafem kapacity; displej je oddělitelný od základny vah⁽ⁱ⁾
- čtyři programovatelné multifunkční bezdotykové senzory pro čisté, rychlé a bezpečné ovládání vah (minimalizace kontaminace)⁽ⁱ⁾
- pracovní režimy⁽ⁱ⁾: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, plnění, sčítání, formulace, diferenční vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně), funkce "Peak hold", justáž pipety, náklady formule, statistická kontrola kvality (SQC), závěsné vážení⁽ⁱ⁾
- čas stabilizace: $\leq 1 - 1,5$ s⁽ⁱ⁾
- automatická interní kalibrace (AutoCal)⁽ⁱ⁾
- uživatelské menu s možností administrátorských práv, produktová knihovna pro uložení a načítání uživatelských nastavení jednotlivých aplikací, indikace minimální navážky s vizuální signalizací, GLP/GMP protokol s reálným časem⁽ⁱ⁾, funkce Data Transfer⁽ⁱ⁾
- asistent nastavení vah do vodorovné polohy s osvětlenou libelou, indikátor stability, indikátor nevhodného zatížení, uzamykatelné menu, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, integrovaná bezpečnostní smyčka, volitelné komunikační a tiskové nastavení, stanby režim
- nerezová váhová deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s vnitřním osvětlením⁽ⁱ⁾ (pouze pro modely se skutečným dílkem 0,001 g), výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní USB⁽ⁱ⁾ a RS232 (třetí komunikační port - Ethernet nebo druhé RS232 - je volitelným vybavením za příplatek)
- externí vstup pro připojení pedálového spínače (nulování, tárování, tisk) - příslušenství za příplatek
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- široká nabídka příslušenství (ionizátor, sada pro upevnění displeje na zeď, sloupek, prodlužovací kabel displeje, tiskárna, bezdrátová tiskárna, rozhraní Ethernet nebo druhé RS232, externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, bezpečnostní zámek, RS232 9pinový kabel, pedálový spínač, ochranný kryt displeje) - v případě

■ zájmu kontaktujte produktového specialistu

Obj. číslo	Typ	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s interní kalibrací:							
396 483 021 341	EX223	průměr 130	0,001	-	220	1-2 týdny	66 120 Kč
396 483 021 342	EX423	průměr 130	0,001	-	420	1-2 týdny	85 320 Kč
396 483 021 348	EX623	průměr 130	0,001	-	620	1-2 týdny	99 360 Kč
396 483 021 350	EX1103	průměr 130	0,001	-	1100	1-2 týdny	124 080 Kč
396 483 021 356	EX2202	190 x 200	0,01	-	2200	1-2 týdny	65 520 Kč
396 483 021 357	EX4202	190 x 200	0,01	-	4200	1-2 týdny	84 480 Kč
396 483 021 360	EX6202	190 x 200	0,01	-	6200	1-2 týdny	99 120 Kč
396 483 021 362	EX10202	190 x 200	0,01	-	10200	1-2 týdny	115 920 Kč
396 483 021 361	EX6201	190 x 200	0,1	-	6200	1-2 týdny	62 280 Kč
396 483 021 365	EX10201	190 x 200	0,1	-	10200	1-2 týdny	77 280 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
396 483 021 343	EX423M	průměr 130	0,001	0,01	420	1-2 týdny	91 200 Kč
396 483 021 351	EX1103M	průměr 130	0,001	0,01	1100	1-2 týdny	129 960 Kč
396 483 021 358	EX4202M	190 x 200	0,01	0,1	4200	1-2 týdny	90 240 Kč
396 483 021 363	EX10202M	190 x 200	0,01	0,1	10200	1-2 týdny	121 680 Kč
396 483 021 366	EX10201M	190 x 200	0,1	0,1	10200	1-2 týdny	82 920 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Ohaus-Explorer-CZ.pdf

 Data-Sheet-Ohaus-Explorer-EN.pdf