

## Váhy přesné Ohaus Explorer, Typ: EX10202M, Vážní deska [mm]: 190 x 200, Skutečný dílek [g]: 0,01, Váživost [g]: 10200

Sleva 22 %

Akce

Výrobci a značky: Ohaus

**Sleva 22 % na vybrané typy analytických a přesných vah Ohaus**

Platí do 30. 5. 2025

Série přesných vah Ohaus Explorer patří k technicky nejvyspělejší vahám na trhu. Díky svým funkcím výrazně zjednodušuje a urychluje i ty nejnáročnější aplikace a poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K výhodám této řady patří především dotykový displej s velkou uhlopříčkou, virtuální klávesnicí a grafem kapacity, programovatelné bezdotykové senzory, rychlý čas stabilizace a kompletní menu v češtině.



### Základní charakteristika přesných vah série Explorer:

- přehledné uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- barevný dotykový VGA displej s vysokým rozlišením<sup>(i)</sup>, uhlopříčkou 14,5 cm, virtuální klávesnicí, včetně numerické a grafem kapacity; displej je oddělitelný od základny vah<sup>(i)</sup>
- čtyři programovatelné multifunkční bezdotykové senzory pro čisté, rychlé a bezpečné ovládání vah (minimalizace kontaminace)<sup>(i)</sup>
- pracovní režimy<sup>(i)</sup>: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, plnění, sčítání, formulace, diferenční vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně), funkce "Peak hold", justáž pipety, náklady formule, statistická kontrola kvality (SQC), závěsné vážení<sup>(i)</sup>
- čas stabilizace:  $\leq 1 - 1,5 \text{ s}^{(i)}$
- automatická interní kalibrace (AutoCal)<sup>(i)</sup>
- uživatelské menu s možností administrátorských práv, produktová knihovna pro uložení a načítání uživatelských nastavení jednotlivých aplikací, indikace minimální navážky s vizuální signalizací, GLP/GMP protokol s reálným časem<sup>(i)</sup>, funkce Data Transfer<sup>(i)</sup>
- asistent nastavení vah do vodorovné polohy s osvětlenou libelou, indikátor stability, indikátor nevhodného zatížení, uzamykatelné menu, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, integrovaná bezpečnostní smyčka, volitelné komunikační a tiskové nastavení, stanby režim
- nerezová vážní deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s vnitřním osvětlením<sup>(i)</sup> (pouze pro modely se skutečným dílkem 0,001 g), výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní USB<sup>(i)</sup> a RS232 (třetí komunikační port - Ethernet nebo druhé RS232 - je volitelným vybavením za příplatek)
- externí vstup pro připojení pedálového spínače (nulování, tárování, tisk) - příslušenství za příplatek
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- široká nabídka příslušenství ([ionizátor](#), sada pro upevnění displeje na zeď, sloupek, prodlužovací kabel displeje, [tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), rozhraní Ethernet nebo druhé RS232, externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, bezpečnostní zámek, RS232 9pinový kabel, pedálový spínač, ochranný kryt displeje) - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

| Obj. číslo                                                                              | Typ      | Váží<br>deska<br>[mm] | Skutečný<br>dílek [g] | Ověřitelný<br>dílek [g] | Váživost<br>[g] | Dostupnost | Cena / ks                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| <b>Modely s interní kalibrací:</b>                                                      |          |                       |                       |                         |                 |            |                                |
| 396 483 021 341                                                                         | EX223    | průměr<br>130         | 0,001                 | -                       | 220             | 1-2 týdny  | 64 800 Kč<br><b>50 544 Kč</b>  |
| 396 483 021 342                                                                         | EX423    | průměr<br>130         | 0,001                 | -                       | 420             | 1-2 týdny  | 83 640 Kč<br><b>65 239 Kč</b>  |
| 396 483 021 348                                                                         | EX623    | průměr<br>130         | 0,001                 | -                       | 620             | 1-2 týdny  | 97 320 Kč<br><b>75 910 Kč</b>  |
| 396 483 021 350                                                                         | EX1103   | průměr<br>130         | 0,001                 | -                       | 1100            | 1-2 týdny  | 121 560 Kč<br><b>94 817 Kč</b> |
| 396 483 021 356                                                                         | EX2202   | 190 x<br>200          | 0,01                  | -                       | 2200            | 1-2 týdny  | 64 200 Kč<br><b>50 076 Kč</b>  |
| 396 483 021 357                                                                         | EX4202   | 190 x<br>200          | 0,01                  | -                       | 4200            | 1-2 týdny  | 82 800 Kč<br><b>64 584 Kč</b>  |
| 396 483 021 360                                                                         | EX6202   | 190 x<br>200          | 0,01                  | -                       | 6200            | 1-2 týdny  | 97 080 Kč<br><b>75 722 Kč</b>  |
| 396 483 021 362                                                                         | EX10202  | 190 x<br>200          | 0,01                  | -                       | 10200           | 1-2 týdny  | 113 640 Kč<br><b>88 639 Kč</b> |
| 396 483 021 361                                                                         | EX6201   | 190 x<br>200          | 0,1                   | -                       | 6200            | 1-2 týdny  | 60 960 Kč<br><b>47 549 Kč</b>  |
| 396 483 021 365                                                                         | EX10201  | 190 x<br>200          | 0,1                   | -                       | 10200           | 1-2 týdny  | 75 720 Kč<br><b>59 062 Kč</b>  |
| <b>Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:</b> |          |                       |                       |                         |                 |            |                                |
| 396 483 021 343                                                                         | EX423M   | průměr<br>130         | 0,001                 | 0,01                    | 420             | 1-2 týdny  | 89 400 Kč<br><b>69 732 Kč</b>  |
| 396 483 021 351                                                                         | EX1103M  | průměr<br>130         | 0,001                 | 0,01                    | 1100            | 1-2 týdny  | 127 320 Kč<br><b>99 310 Kč</b> |
| 396 483 021 358                                                                         | EX4202M  | 190 x<br>200          | 0,01                  | 0,1                     | 4200            | 1-2 týdny  | 88 440 Kč<br><b>68 983 Kč</b>  |
| 396 483 021 363                                                                         | EX10202M | 190 x<br>200          | 0,01                  | 0,1                     | 10200           | 1-2 týdny  | 119 280 Kč<br><b>93 038 Kč</b> |
| 396 483 021 366                                                                         | EX10201M | 190 x<br>200          | 0,1                   | 0,1                     | 10200           | 1-2 týdny  | 81 240 Kč<br><b>63 367 Kč</b>  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-Ohaus-Explorer-CZ.pdf
-  Data-Sheet-Ohaus-Explorer-EN.pdf