

Váhy přesné Ohaus série PR

Náš TIP

Výrobci a značky: Ohaus

Přesné váhy série PR jsou ekonomické přístroje se skvělým poměrem cena/výkon. Díky své odolné konstrukci jsou vhodné pro každodenní použití ve všech typech laboratoří, v průmyslu i ve školách.

Základní charakteristika přesných vah série PR:

- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- snadná obsluha díky přehlednému uživatelskému rozhraní a dobře čitelnému podsvícenému displeji
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení
- čas stabilizace: 1 - 2 s⁽¹⁾
- modely s interní nebo externí kalibrací (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- nastavitelná filtrace rušivých vlivů, indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, volitelné komunikační a tiskové nastavení, integrovaná bezpečnostní smyčka⁽¹⁾
- odnímatelná nerezová váhová deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s posuvnými dvířky (pouze modely s váživostí do 520 g), dvě výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní: RS232
- rozměry (š x v x h): 201 x 93 x 317 mm (modely bez analytického krytu), 201 x 303 x 317 mm (modely s analytickým krytem)
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- široká nabídka příslušenství ([kalibrační závaží](#), [ionizátor](#), [tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), externí displej, sada pro stanovení hustoty, ochranný kryt proti prachu, RS232 9pinový kabel ...) - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení




Obj. číslo	Model	Váhová deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s externí kalibrací:							
396 430 430 071	PR223/E	průměr 120	0,001	-	220	1-2 týdny	17 760 Kč
396 430 430 072	PR423/E	průměr 120	0,001	-	420	1-2 týdny	18 000 Kč
396 430 430 073	PR523/E	průměr 120	0,001	-	520	1-2 týdny	19 440 Kč
396 430 430 074	PR1602/E	průměr 180	0,01	-	1600	1-2 týdny	18 120 Kč
396 430 430 075	PR2202/E	průměr 180	0,01	-	2200	1-2 týdny	18 600 Kč

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 430 076	PR4202/E	průměr 180	0,01	-	4200	1-2 týdny	19 800 Kč
396 430 430 077	PR4201/E	průměr 180	0,1	-	4200	1-2 týdny	16 680 Kč
396 430 430 078	PR6201/E	průměr 180	0,1	-	6200	1-2 týdny	17 160 Kč
Modely s interní kalibrací:							
467 523 492 730	PR223	průměr 120	0,001	-	220	1-2 týdny	21 840 Kč
467 523 492 731	PR423	průměr 120	0,001	-	420	1-2 týdny	22 080 Kč
467 523 492 732	PR523	průměr 120	0,001	-	520	1-2 týdny	23 400 Kč
467 523 492 733	PR1602	průměr 180	0,01	-	1600	1-2 týdny	22 200 Kč
467 523 492 734	PR2202	průměr 180	0,01	-	2200	1-2 týdny	22 440 Kč
467 523 492 735	PR4202	průměr 180	0,01	-	4200	1-2 týdny	23 760 Kč
467 523 492 736	PR4201	průměr 180	0,1	-	4200	1-2 týdny	21 000 Kč
467 523 498 176	PR6201	průměr 180	0,1	-	6200	1-2 týdny	21 480 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
467 523 524 386	PR223M	průměr 120	0,001	0,01	220	1-2 týdny	25 680 Kč
467 523 524 387	PR423M	průměr 120	0,001	0,01	420	1-2 týdny	25 920 Kč
467 523 524 608	PR523M	průměr 120	0,001	0,01	520	1-2 týdny	27 000 Kč
467 523 524 609	PR1602M	průměr 180	0,01	0,1	1600	1-2 týdny	26 040 Kč
467 523 524 610	PR2202M	průměr 180	0,01	0,1	2200	1-2 týdny	26 520 Kč
467 523 524 611	PR4202M	průměr 180	0,01	0,1	4200	1-2 týdny	27 360 Kč
467 523 524 612	PR4201M	průměr 180	0,1	1	4200	1-2 týdny	24 360 Kč
467 523 524 613	PR6201M	průměr 180	0,1	1	6200	1-2 týdny	25 080 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-series-PR-EN.pdf

 VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf