

Váhy přesné vysokokapacitní Ohaus Explorer High Capacity

Výrobci a značky: Ohaus

Série přesných vah Ohaus Explorer High Capacity patří k technicky nejvyspělejší vahám na trhu. Díky svým funkcím výrazně zjednodušuje a urychluje i ty nejnáročnější aplikace a poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K výhodám této série patří především dotykový displej s velkou uhlopříčkou, virtuální klávesnicí a grafem kapacity, programovatelné bezdotykové senzory, rychlý čas stabilizace a kompletní menu v češtině. Modely s váživostí 12, 24 nebo 35 kg najdou uplatnění ve všech typech laboratoří.



Základní charakteristika přesných vah Ohaus série Explorer High Capacity:

- přehledné uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- barevný dotykový 5,7" VGA displej s vysokým rozlišením, virtuální klávesnicí (včetně numerické) a grafem kapacity; displej je oddělitelný od základny váhy⁽ⁱ⁾
- dva programovatelné bezdotykové senzory pro tisk, kalibraci, tárování a nulování
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, kontrolní vážení, dynamické vážení, plnění, sčítání, formulace, diferenční vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně), funkce "Peak hold", statistická kontrola kvality (SQC)
- čas stabilizace: ≤ 1 s
- automatická interní kalibrace AutoCal (pro minimalizaci chyb vážení a zajištění přesných výsledků dochází k automatické kalibraci při změně teploty o 1,5 °C nebo každých 11 hodin s možností uživatelského nastavení)
- uživatelské menu s možností administrátorských práv, produktová knihovna pro uložení a načítání uživatelských nastavení jednotlivých aplikací, indikace minimální navážky s vizuální signalizací, GLP/GMP protokol s reálným časem⁽ⁱ⁾, funkce Data Transfer⁽ⁱ⁾
- asistent nastavení váhy do vodorovné polohy, indikátor stability, indikátor nevhodného zatížení, uzamykatelné menu, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, integrovaná bezpečnostní smyčka, volitelné komunikační a tiskové nastavení, pohotovostní (stand-by) režim
- nerezová vážní deska, kovová podložka vážní desky, kovové tělo váhy s krytem z ABS plastu (krytí IP54), výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní USB⁽ⁱ⁾ a RS232 (třetí komunikační port, Ethernet nebo druhé RS232, je volitelným vybavením za příplatek)
- napájení: adaptér (součástí dodávky), dobíjecí baterie (volitelné příslušenství za příplatek)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): sada pro upevnění displeje na zeď, sloupek, 9m kabel displeje, mechanická nebo termo tiskárna, [bezdrátová tiskárna](#), rozhraní Ethernet nebo druhé RS232, externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, RS232 9pinový kabel, dobíjecí baterie, kolečka

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s interní kalibrací:							

Obj. číslo	Typ	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 078 072	EX12001	377 x 311	0,1	-	12000	1-2 týdny	112 080 Kč
396 430 078 073	EX24001	377 x 311	0,1	-	24000	1-2 týdny	127 320 Kč
396 430 078 074	EX35001	377 x 311	0,1	-	35000	1-2 týdny	154 320 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
396 430 057 067	EX12001M	377 x 311	0,1	1	12000	1-2 týdny	118 080 Kč
396 430 057 068	EX24001M	377 x 311	0,1	1	24000	1-2 týdny	133 200 Kč
396 430 057 069	EX35001M	377 x 311	0,1	1	35000	1-2 týdny	160 440 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Explorer-Analytical-Precision-and-High-Capacity-Balances-EN.pdf