

Váhy průmyslové XS BL 30K

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Technické váhy BL 30K nabízejí váživost až 30 000 g s rozlišením 1 g, jednoduché ovládání, 3 pracovní režimy a rozhraní RS232. Díky integrované dobíjecí AGM baterii jsou váhy plně mobilní. Své uplatnění najdou v průmyslové výrobě, skladech i laboratořích.



Základní charakteristika:

- **váživost:** až 30 000 g s rozlišením 1 g
- **intuitivní ovládání:** dobře čitelný podsvícený LCD displej, 4 tlačítka pro jednoduché ovládání
- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů, procentuální vážení
- **čas stabilizace:** cca 5 s
- **jednotky vážení:** g, kg
- **externí kalibrace:** kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek
- **konektivita:** rozhraní RS232 pro připojení k PC nebo tiskárně
- **konstrukce:** nerezová vážná deska 255 x 190 mm, výškově nastavitelné nožičky
- **duální napájení:** dobíjecí AGM baterie a síťový adaptér
- **podrobnější technické informace** naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky váhy je síťový adaptér

Technické váhy BL 30K

Obj. číslo	Model	Vážná deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 862 701 203	BL 30K	255 x 190	1	30 000	3-4 týdny	7 497 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Tiskárna

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 862 700 863 4	Externí tiskárna pro váhy XS s rozhraním RS232	3-4 týdny	3 038 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-XS-Balance-BL-30K-EN.pdf