

Váhy průmyslové XS BL 30K1

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Technické váhy BL 30K1 nabízejí váživost až 30 000 g s rozlišením 0,1 g, intuitivní ovládání a řadu funkcí pro každodenní spolehlivé vážení v průmyslové výrobě, skladech i laboratořích. Díky integrované dobíjecí AGM baterii jsou váhy plně mobilní.



Základní charakteristika:

- **váživost:** až 30 000 g s rozlišením 0,1 g
- **intuitivní ovládání:**
 - přehledný kontrastní LCD displej, pohodlné ovládání pomocí 7 tlačítek
 - indikátor stability a sloupkový graf zobrazující zbývajících vážící rozsah
 - zobrazení reálného času a data na displeji
- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů, procentuální vážení
- **rychlá odezva:** čas stabilizace 3 s
- **jednotky vážení:** 21 různých měrných jednotek
- **externí kalibrace:** kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek
- **konstrukce:** nerezová vážní deska o rozměru 330 x 260 x 80 mm, výškově nastavitelné nožičky
- **duální napájení:** dobíjecí AGM baterie a síťový adaptér
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky váhy je síťový adaptér

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 862 700 133	BL 30K1	330 x 260 x 80	0,1	30 000	3-4 týdny	20 139 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Balance-BL-30K1-EN.pdf