

# Váhy průmyslové XS BW 3000

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

**Vodotěsné technické váhy BW 3000** nabízejí váživost až 3 000 g s rozlišením 1 g, jednoduché ovládání a 3 pracovní režimy. Váhy umožňují nastavení horních a dolních limitů vážení pro rychlou kontrolu, zda vzorek odpovídá specifikacím. Pro kontrolní vážení lze využít i zvukovou signalizaci. Díky integrované dobíjecí AGM baterii jsou váhy plně mobilní.



## Základní charakteristika:

- **váživost:** až 3 000 g s rozlišením 1 g
- **intuitivní ovládání:** dobře čitelné displeje, 4 tlačítka pro jednoduché ovládání, libela se vzduchovou bublinou pro správné usazení váhy
- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů, kontrolní vážení
  - kontrolní vážení: možnost nastavení horního a dolního limitu vážení pro rychlou kontrolu vzorků se zvukovou signalizací (lze vypnout)
- **čas stabilizace:** cca 5 s
- **jednotky vážení:** g, kg, lb, oz, PCS
- **externí kalibrace:** kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek
- **konstrukce:**
  - 2x LCD displej (vpředu a vzadu) – ideální při práci na výrobních linkách
  - nerezová vážní deska o rozměru 225 x 185 mm, robustní kovové tělo, výškově nastavitelné nožičky
  - krytí IP67
- **duální napájení:** dobíjecí AGM baterie a síťový napájecí kabel (230 V)
  - napájecí kabel slouží k dobíjení baterie
  - napájecí zdířka je umístěna na spodní straně váhy – pro přístup k ní je nutné odšroubovat 4 šroubky
  - upozornění: při napájení kabelem (a otevřeném vnitřním prostoru) není zaručeno krytí IP67

| Obj. číslo      | Model   | Vážní deska [mm] | Skutečný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------|------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| 467 862 701 003 | BW 3000 | 225 x 185        | 1                  | 3000         | 3-4 týdny  | 7 497 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Balance-BW-3000-EN.pdf