

TECHNICKÉ OHAUS

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Váhy > Technické Ohaus

Váhy balíkové Ohaus, série Courier 1000, přenosné

Výrobci a značky: Ohaus

Série Courier 1000 nabízí 3 typy přenosných vah, které jsou vybaveny transportní rukojetí. Díky režimu dynamického vážení umožňují i vážení malých zvířat. Svě uplatnění najdou zejména v expedičních firmách, veterinárních ordinacích, ale také v průmyslu a v domácích kancelářích.



Základní charakteristika balíkových vah série Courier 1000:

- 3 typy s váživostí 9, 20 nebo 75 kg
- dobře čitelný 4místný LCD displej (výška číslic 20 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 2 tlačítek
- pracovní režimy: vážení, dynamické vážení
- jednotky vážení: kilogram, libra
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- čas stabilizace: ≤ 3 s
- maximální přetížení vah: do 150 % kapacity
- funkce automatického vypnutí po 4 minutách nečinnosti (při napájení z baterií)
- ochrana proti přetížení, indikace vybití baterie, indikátor stability
- vážní deska a tělo vah z vyztuženého ABS plastu, **transportní rukojeť**
- rozměry: 316 x 316 x 60 mm (vážní deska 280 x 316 mm), hmotnost: 1,5 kg (bez adaptéru)
- napájení: 3x baterie LR14 (životnost cca 300 hodin; nejsou součástí dodávky) nebo AC adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): nerezová vážní deska

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [kg]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 820 352	i-C12P9	280 x 316	0,005	9	1-2 týdny	2 976 Kč
396 430 820 353	i-C12P20	280 x 316	0,01	20	1-2 týdny	2 976 Kč
396 430 820 354	i-C12P75	280 x 316	0,05	75	1-2 týdny	2 976 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nerezová vážní deska

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 480 251 248	Nerezová vážní deska	1-2 týdny	1 056 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Shipping-Scales-Courier-1000-EN.pdf

Váhy balíkové Ohaus, série Courier 3000, univerzální

Výrobci a značky: Ohaus

Nízkoprofilové váhy série Courier 3000 jsou základní váhy s odolnou konstrukcí pro všestranné použití. Tato série nabízí 3 typy s embosovanou a 2 typy s hladkou vážní deskou. Samostatný ovládací panel je možno připevnit na stěnu nebo umístit na stůl.

Základní charakteristika balíkových vah série Courier 3000:



- 3 typy s vážní deskou s protiskluzovým povrchem a váživostí 35, 75 nebo 200 kg, 2 typy s hladkou vážní deskou a váživostí 75 nebo 200 kg
- samostatný ovládací panel z ABS plastu (propojení s vážní deskou zajišťuje 2m spirálový kabel)
- podsvícený 4místný LCD displej (výška číslic 28 mm), jednoduché ovládání pomocí 2 tlačítek
- pracovní režimy: vážení
- jednotky vážení: kilogram, libra
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- čas stabilizace: ≤ 1 s
- maximální přetížení vah: do 150 % kapacity
- funkce HOLD (zobrazení a pozdržení aktuální naměřené hodnoty na displeji), ochrana proti přetížení, indikace vybití baterie, indikátor stability
- vážní deska z práškově lakované oceli s protiskluzovým (modely R) nebo hladkým (modely L) povrchem, ovládací panel z ABS plastu s možností uchycení na zeď, gumové nožičky s nastavitelnou výškou
- napájení: 3x baterie LR6 (životnost cca 100 hodin; nejsou součástí dodávky) nebo AC adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): 9m spirálový kabel (k propojení vážní desky s ovládacím panelem)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je 2m spirálový kabel k propojení vážní desky s ovládacím panelem a napájecí adaptér

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [kg]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	------------------	---------------------	---------------	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [kg]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
Váhy Courier 3000 s váží deskou s protiskluzovým povrchem:						
396 430 809 911	i-C31M35R	329 x 319	0,02	35	1-2 týdny	4 224 Kč
396 430 809 912	i-C31M75R	329 x 319	0,05	75	1-2 týdny	4 224 Kč
396 430 809 913	i-C31M200R	329 x 319	0,1	200	1-2 týdny	4 224 Kč
Váhy Courier 3000 s váží deskou s hladkým povrchem:						
396 430 809 914	i-C31M75L	520 x 400	0,05	75	1-2 týdny	6 480 Kč
396 430 809 915	i-C31M200L	520 x 400	0,1	200	1-2 týdny	6 480 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: 9m spirálový kabel k propojení váží desky s ovládacím panelem

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 809 920	Spirálový kabel, délka 9 m	1-2 týdny	288 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Shipping-Scales-Courier-3000-EN.pdf

Váhy balíkové Ohaus, série Courier 5000, s nerezovou váží deskou

Výrobci a značky: Ohaus

Předností nízkoprofilových vah série Courier 5000 je variabilně umístitelný ovládací panel. Váhy vynikají odolností a nerezová deska se snadno čistí. Díky režimu dynamického vážení umožňují i vážení malých zvířat. Data lze ukládat do PC pomocí rozhraní USB-C. Tyto váhy najdou uplatnění zejména v expedičních firmách a veterinárních ordinacích.



Základní charakteristika balíkových vah série Courier 5000:

- 7 typů s váživostí 6, 30, 50, 100 nebo 200 kg
- samostatný ovládací panel z ABS plastu (propojení s váží deskou zajišťuje 2m spirálový kabel)
- podsvícený 5místný LCD displej (výška číslic 28 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek
- pracovní režimy: vážení, dynamické vážení, sčítání, weight alert (vážení v zadaném hmotnostním rozsahu)
- jednotky vážení: gram, kilogram, unce, libra (gram pouze pro typy s váživostí do 50)

- kg)
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- čas stabilizace: ≤ 1 s
- maximální přetížení vah: do 150 % kapacity
- funkce HOLD (zobrazení a pozdržení aktuální naměřené hodnoty na displeji), ochrana proti přetížení, indikace vybití baterie, indikátor stability
- tělo vah z práškově lakované oceli, vážní deska z nerezové oceli (AISI 304), ovládací panel z ABS plastu, protiskluzové gumové nožičky (u modelů L a X výškově nastavitelné)
- rozhraní USB-C pro komunikaci s PC (kompatibilní se software UPS WorldShip)
- napájení: 3x baterie LR6 (životnost cca 100 hodin; nejsou součástí dodávky) nebo AC adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): ocelové stojany pro ovládací panel, 9m spirálový kabel, gumová protiskluzová podložka pro model X
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je 2m spirálový kabel k propojení vážní desky s ovládacím panelem, držák na zeď, USB kabel a napájecí adaptér

Balíkové váhy Courier 5000 s jednotkou vážení v gramech a kilogramech

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 745 890	i-C52M6R	329 x 319	2	6	1-2 týdny	5 328 Kč
396 430 745 891	i-C52M30R	329 x 319	10	30	1-2 týdny	5 328 Kč
396 430 745 892	i-C52M50R	329 x 319	20	50	1-2 týdny	5 328 Kč
396 430 745 893	i-C52M50L	520 x 400	20	50	1-2 týdny	8 928 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Balíkové váhy Courier 5000 s jednotkou vážení v kilogramech

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [kg]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 745 894	i-C52M100L	520 x 400	0,05	100	1-2 týdny	8 928 Kč
396 430 745 895	i-C52M200L	520 x 400	0,1	200	1-2 týdny	8 928 Kč
396 430 745 896	i-C52M200X	900 x 600	0,1	200	1-2 týdny	12 480 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Ocelové stojany pro ovládací panel, 9m spirálový kabel, gumová protiskluzová podložka pro typ i-C52M200X

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 800 931	Ocelový stojan pro ovládací panel, výška 330 mm	1-2 týdny	2 184 Kč
396 430 795 819	Ocelový stojan pro ovládací panel, výška 980 mm	1-2 týdny	3 888 Kč
396 430 809 920 1	Spirálový kabel k propojení vážní desky s ovládacím panelem, délka 9 m	1-2 týdny	288 Kč
396 430 548 975	Gumová protiskluzová podložka pro typ i-C52M200X	1-2 týdny	1 992 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Shipping-Scales-Courier-5000-EN.pdf

Váhy balíkové Ohaus, série Courier 7000, pro výrobu a expedici

Výrobci a značky: Ohaus

Přesné přepravní váhy kompatibilní se softwarem UPS WorldShip a FedEx Ship Manager

Váhy série Courier 7000 jsou určeny zejména pro výrobu a expedici. Disponují připojením k PC pomocí rozhraní USB-C nebo RS232 a jsou kompatibilní se softwarem UPS WorldShip i FedEx Ship Manager. Pro jednodušší manipulaci se zásilkami mohou být vybaveny kulovým nebo válečkovým nastavcem. Modely s prvotním ověřením od výrobce se mohou používat v obchodním styku.



Základní charakteristika balíkových vah série Courier 7000:

- podsvícený 6místný LCD displej (výška číslic 28 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek, variabilně umístitelný ovládací panel
- pracovní režimy: vážení, dynamické vážení, sčítání, weight alert (vážení v zadaném hmotnostním rozsahu)
- jednotky vážení: gram, kilogram, unce, libra (unce a libra nejsou dostupné pro ověřené modely)
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- čas stabilizace: ≤ 1 s
- maximální přetížení vah: do 150 % kapacity
- funkce HOLD (zobrazení a pozdržení aktuální naměřené hodnoty na displeji), ochrana proti přetížení, indikace vybití baterie, indikátor stability
- možnost umístění ovládacího panelu na stěnu nebo ocelový stojan (objednává se samostatně), možnost použití externího displeje (objednává se samostatně)
- trubkový rám z uhlíkové oceli s práškovým nástřikem, zesílená vážní deska z nerezové oceli (AISI 304), hliníkový snímač hmotnosti, ovládací panel z ABS plastu, protiskluzové výškově nastavitelné gumové nožičky
- rozhraní USB-C pro komunikaci s PC (kompatibilní se softwarem UPS WorldShip a FedEx), RS232 pro připojení tiskárny nebo PC a mini DIN pro připojení externího displeje nebo volitelného příplatkového rozhraní (druhé RS232 nebo Ethernet nebo WiFi/Bluetooth)
- napájení: 4x baterie LR6 (životnost cca 70 hodin; nejsou součástí dodávky), AC adaptér nebo USB-C kabel (jsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení

- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): kulové nebo válečkové nástavce na vážní desky pro jednodušší manipulaci, externí displej pro zobrazení hmotnosti zákazníkovi (umístění na stěnu, stůl nebo stojan), ocelové stojany pro ovládací panel nebo externí displej, druhé rozhraní RS232, rozhraní Ethernet, WiFi/Bluetooth, kabel RS232, tiskárna SF40A nebo SF-110B
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér a USB-C kabel

Balíkové váhy Ohaus Courier 7000

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 745 957	i-C71M15R	305 x 355	2	-	15	1-2 týdny	9 672 Kč
396 430 745 958	i-C71M60R	305 x 355	10	-	60	1-2 týdny	9 672 Kč
396 430 745 959	i-C71M60L	457 x 457	10	-	60	1-2 týdny	14 880 Kč
396 430 745 960	i-C71M150L	457 x 457	20	-	150	1-2 týdny	14 880 Kč
396 430 745 961	i-C71M150X	610 x 610	20	-	150	1-2 týdny	19 680 Kč
Modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):							
396 430 745 962	i-C71M15R-M	305 x 355	2	5	15	1-2 týdny	11 640 Kč
396 430 745 963	i-C71M60R-M	305 x 355	10	20	60	1-2 týdny	11 640 Kč
396 430 745 964	i-C71M60L-M	457 x 457	10	20	60	1-2 týdny	16 920 Kč
396 430 745 965	i-C71M150L-M	457 x 457	20	50	150	1-2 týdny	16 920 Kč
396 430 745 966	i-C71M150X-M	610 x 610	20	50	150	1-2 týdny	21 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Kulové a válečkové nástavce na vážní desky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
Kulové nástavce:			
396 430 819 625	Kulový nástavec na vážní desku 305 x 355 mm	1-2 týdny	5 256 Kč
396 430 819 627	Kulový nástavec na vážní desku 457 x 457 mm	1-2 týdny	6 864 Kč
396 430 819 648	Kulový nástavec na vážní desku 610 x 610 mm	1-2 týdny	9 840 Kč
Válečkové nástavce:			
396 430 819 626	Válečkový nástavec na vážní desku 305 x 355 mm	1-2 týdny	7 704 Kč
396 430 819 649	Válečkový nástavec na vážní desku 457 x 457 mm	1-2 týdny	8 856 Kč
396 430 819 650	Válečkový nástavec na vážní desku 610 x 610 mm	1-2 týdny	13 320 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Tiskárny

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 064 202	Tiskárna SF40A, rozhraní RS232	1-2 týdny	19 200 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 708 371 1	Jehličková tiskárna SF-110B, rozhraní RS232 a USB, splňuje požadavky GLP/GMP	3-4 týdny	21 720 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Externí displej, ocelové stojany, rozhraní RS232, Ethernet, WiFi/Bluetooth, kabel RS232

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 472 063	Externí displej	1-2 týdny	2 568 Kč
396 430 800 931 1	Ocelový stojan pro ovládací panel, výška 330 mm	1-2 týdny	2 184 Kč
396 430 795 819 1	Ocelový stojan pro ovládací panel, výška 980 mm	1-2 týdny	3 888 Kč
396 430 745 882	Rozhraní Ethernet	1-2 týdny	3 000 Kč
396 430 745 881	Rozhraní Wi-Fi/Bluetooth (USB + Dongle)	1-2 týdny	8 712 Kč
396 430 745 880	Rozhraní RS232	1-2 týdny	1 368 Kč
396 480 500 525	Kabel RS232	1-2 týdny	2 676 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Shipping-Scales-Courier-7000-EN.pdf

 VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

Váhy můstkové Ohaus Defender 3000 Standard, modelová řada i-D33

Výrobci a značky: Ohaus

Můstkové váhy Ohaus série Defender 3000 jsou ideální pro běžné vážení, kontrolní vážení, sčítání a počítání kusů ve výrobě, skladech i expedici. Vyznačují se jednoduchou a robustní konstrukcí.

Základní charakteristika můstkových vah série Defender 3000 i-D33 Standard:

- podsvícený 6místný barevný LCD displej (výška číslic 45 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, sčítání a kontrolní vážení (v tomto režimu mění displej barvu dle nastaveného limitu)
- jednotky vážení: gram, kilogram, unce a libra (tyto jednotky nejsou dostupné pro ověřené modely)
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- čas stabilizace: ≤ 1 s
- maximální přetížení vah: do 150 % kapacity
- technologie EasyConnect pro snadné propojení ovládacího panelu s můstkem (váží





- plošinou)
- hliníkový snímač hmotnosti se stupněm krytí IP65
- vážní plošina z nerezové oceli, ocelový trubkový rám s práškovým nástřikem, ovládací panel i-DT33P z ABS plastu (krytí IP54), výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní RS232 pro přenos dat do PC nebo externí tiskárny
- napájení: síťový kabel, baterie nebo dobíjecí baterie (baterie nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v příloženém souboru ke stažení


Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 684 738	i-D33P15B1R1	305x355	2	-	15	1-2 týdny	10 992 Kč
396 430 684 739	i-D33P30B1R1	305x355	5	-	30	1-2 týdny	11 112 Kč
396 430 684 740	i-D33P60B1R1	305x355	10	-	60	1-2 týdny	11 112 Kč
396 430 684 744	i-D33P60B1L2	420x550	10	-	60	1-2 týdny	12 624 Kč
396 430 684 745	i-D33P150B1L2	420x550	20	-	150	1-2 týdny	12 624 Kč
396 430 684 748	i-D33P150B1X2	500x650	20	-	150	1-2 týdny	15 648 Kč
396 430 684 749	i-D33P300B1X2	500x650	50	-	300	1-2 týdny	15 648 Kč
396 430 684 752	i-D33P300B1V3	600x800	50	-	300	1-2 týdny	21 216 Kč
396 430 684 753	i-D33P600B1V3	600x800	100	-	600	1-2 týdny	21 216 Kč
Modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):							
396 430 685 098	i-D33P15B1R1-M	305x355	5	5	15	1-2 týdny	12 744 Kč
396 430 685 099	i-D33P30B1R1-M	305x355	10	10	30	1-2 týdny	13 008 Kč
396 430 685 100	i-D33P60B1R1-M	305x355	20	20	60	1-2 týdny	13 008 Kč
396 430 685 104	i-D33P60B1L2-M	420x550	20	20	60	1-2 týdny	14 640 Kč
396 430 685 105	i-D33P150B1L2-M	420x550	50	50	150	1-2 týdny	14 640 Kč
396 430 685 108	i-D33P150B1X2-M	500x650	50	50	150	1-2 týdny	17 664 Kč
396 430 685 109	i-D33P300B1X2-M	500x650	100	100	300	1-2 týdny	17 664 Kč
396 430 685 112	i-D33P300B1V3-M	600x800	100	100	300	1-2 týdny	23 352 Kč
396 430 685 113	i-D33P600B1V3-M	600x800	200	200	600	1-2 týdny	23 352 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Bench-Scales-for-Basic-Industrial-Applications-Defender-3000-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

Video k produktu

-  Můstkové váhy Ohaus Defender 3000

Váhy můstkové Ohaus Defender 3000 s madlem, modelová řada i-D33

Výrobci a značky: Ohaus

Můstkové váhy Ohaus série Defender 3000 jsou ideální pro běžné vážení, kontrolní vážení, sčítání a počítání kusů ve výrobě, skladech i expedici. Tyto váhy se vyznačují jednoduchou a robustní konstrukcí. Flexibilní ovládací panel lze podle potřeby připevnit i na zeď. Díky nízkoprofilovému designu a madlu jsou snadno přenosné.



Základní charakteristika můstkových vah série Defender 3000 i-D33:



- podsvícený 6místný barevný LCD displej (výška číslic 45 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, sčítání a kontrolní vážení (v tomto režimu mění displej barvu dle nastaveného limitu)
- jednotky vážení: gram, kilogram, unce a libra (tyto jednotky nejsou dostupné pro ověřené modely)
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- čas stabilizace: ≤ 1 s
- maximální přetížení vah: do 150 % kapacity
- technologie EasyConnect pro snadné propojení ovládacího panelu s můstkem (váží plošinou)
- hliníkový snímač hmotnosti se stupněm krytí IP65
- vážní plošina z nerezové oceli, ocelový trubkový rám s práškovým nástřikem, ovládací panel i-DT33P z ABS plastu (krytí IP54, možnost uchycení na zeď), výškově nastavitelné nožičky, madlo pro snadné přenášení
- rozhraní RS232 pro přenos dat do PC nebo externí tiskárny
- napájení: síťový kabel, baterie nebo dobíjecí baterie (baterie nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 684 756	i-D33P15B1R5	305x355	2	-	15	1-2 týdny	10 992 Kč
396 430 684 757	i-D33P30B1R5	305x355	5	-	30	1-2 týdny	10 992 Kč
396 430 684 758	i-D33P60B1R5	305x355	10	-	60	1-2 týdny	10 992 Kč
396 430 684 762	i-D33P60B1L5	420x550	10	-	60	1-2 týdny	12 504 Kč
396 430 684 763	i-D33P150B1L5	420x550	20	-	150	1-2 týdny	13 008 Kč
396 430 684 766	i-D33P150B1X5	500x650	20	-	150	1-2 týdny	17 424 Kč
396 430 684 767	i-D33P300B1X5	500x650	50	-	300	1-2 týdny	17 424 Kč
Modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):							
396 430 685 116	i-D33P15B1R5-M	305x355	5	5	15	1-2 týdny	12 744 Kč
396 430 685 117	i-D33P30B1R5-M	305x355	10	10	30	1-2 týdny	12 744 Kč
396 430 685 118	i-D33P60B1R5-M	305x355	20	20	60	1-2 týdny	12 744 Kč
396 430 685 122	i-D33P60B1L5-M	420x550	20	20	60	1-2 týdny	14 520 Kč


Obj. číslo	Typ	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 685 123	i-D33P150B1L5-M	420x550	50	50	150	1-2 týdny	15 792 Kč
396 430 685 126	i-D33P150B1X5-M	500x650	50	50	150	1-2 týdny	18 432 Kč
396 430 685 127	i-D33P300B1X5-M	500x650	100	100	300	1-2 týdny	18 432 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Bench-Scales-for-Basic-Industrial-Applications-Defender-3000-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

Video k produktu

-  Můstkové váhy Ohaus Defender 3000

Váhy můstkové Ohaus Defender 3000 Nerez, modelová řada i-D33

Výrobci a značky: Ohaus

Můstkové váhy Ohaus série Defender 3000 Nerez jsou ideální pro běžné vážení, kontrolní vážení, sčítání a počítání kusů ve výrobě, skladech i expedici. Vyznačují se jednoduchou a robustní konstrukcí a jsou **vhodné i do vlhkého prostředí**.

Základní charakteristika můstkových vah série Defender 3000 i-D33 Nerez:



- podsvícený 6místný barevný LCD displej (výška číslic 45 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, sčítání a kontrolní vážení (v tomto režimu mění displej barvu dle nastaveného limitu)
- jednotky vážení: gram, kilogram, unce a libra (tyto jednotky nejsou dostupné pro ověřené modely)
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- čas stabilizace: ≤ 1 s
- maximální přetížení vah: do 150 % kapacity
- technologie EasyConnect pro snadné propojení ovládacího panelu s můstkem (vážní plošinou)
- nerezový snímač hmotnosti se stupněm krytí IP67
- vážní plošina, rám, sloupek i držák ovládacího panelu z nerezové oceli, ovládací panel i-D33XW z nerezové oceli (krytí IP66), výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní RS232 pro přenos dat do PC nebo externí tiskárny
- napájení: síťový kabel, baterie nebo dobíjecí baterie (baterie nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v příloženém souboru ke stažení




Obj. číslo	Typ	Vázní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 684 775	i-D33XW15C1R6	305x355	2	-	15	1-2 týdny	19 440 Kč
396 430 684 776	i-D33XW30C1R6	305x355	5	-	30	1-2 týdny	20 064 Kč
396 430 684 777	i-D33XW60C1R6	305x355	10	-	60	1-2 týdny	20 064 Kč
396 430 684 778	i-D33XW60C1L7	420x550	10	-	60	1-2 týdny	27 240 Kč
396 430 684 779	i-D33XW150C1L7	420x550	20	-	150	1-2 týdny	27 240 Kč
396 430 684 780	i-D33XW150C1X7	500x650	20	-	150	1-2 týdny	36 768 Kč
396 430 684 781	i-D33XW300C1X7	500x650	50	-	300	1-2 týdny	36 768 Kč
Modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (Ize je použít i v obchodním styku):							
396 430 685 134	i-D33XW15C1R6EU-M	305x355	5	5	15	1-2 týdny	21 672 Kč
396 430 685 135	i-D33XW30C1R6EU-M	305x355	10	10	30	1-2 týdny	22 032 Kč
396 430 685 136	i-D33XW60C1R6EU-M	305x355	20	20	60	1-2 týdny	22 032 Kč
396 430 685 137	i-D33XW60C1L7EU-M	420x550	20	20	60	1-2 týdny	29 352 Kč
396 430 685 138	i-D33XW150C1L7EU-M	420x550	50	50	150	1-2 týdny	29 352 Kč
396 430 685 139	i-D33XW150C1X7EU-M	500x650	50	50	150	1-2 týdny	38 760 Kč
396 430 685 140	i-D33XW300C1X7EU-M	500x650	100	100	300	1-2 týdny	38 760 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Bench-Scales-for-Basic-Industrial-Applications-Defender-3000-Washdown-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

Video k produktu

-  Můstkové váhy Ohaus Defender 3000

Váhy plošinové Ohaus Defender 3000, modelová řada i-DF33

Výrobci a značky: Ohaus

Podlahové váhy Ohaus série Defender 3000 jsou ideální pro běžné vážení, kontrolní vážení, sčítání a počítání kusů ve výrobě, skladech i expedici. Flexibilní ovládací panel lze podle potřeby připevnit na zeď. Provedení z lakované uhlíkové oceli je vhodné pouze do suchého prostředí. Váhy lze za příplatek vybavit najížděcí plošinou.



Základní charakteristika plošinových vah série Defender 3000 i-DF33:

- technologie EasyConnect pro snadné propojení ovládacího panelu s můstkem (vázní plošinou)
- podsvícený barevný LCD displej (výška číslic 45 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, sčítání a kontrolní vážení (v tomto režimu mění displej barvu dle nastaveného limitu)
- jednotky vážení: kg, t
- 4 snímače hmotnosti se stupněm krytí IP67 (OIML C3)



- maximální přetížení do 125 % kapacity váhy
- vážní plošina z lakované uhlíkové oceli s embosovaným povrchem fixovaným 5 mm silným plechem, ovládací panel i-DT33P z ABS plastu (krytí IP54, možnost uchycení na zed), výkyvné nožičky s gumovým krytem a nastavitelnou výškou (propojení plošiny s indikátorem zajišťuje prodloužený 5m kabel)
- rozhraní RS232 pro přenos dat do externí tiskárny (objednává se samostatně)
- napájení: síťový kabel, baterie nebo dobíjecí baterie (baterie nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace a nabídku příslušenství (rozhraní USB nebo Ethernet, dobíjecí baterie, tiskárna SF 40, najížděcí plošina, sloupový držák ovládacího panelu) naleznete níže v příloženém souboru ke stažení

i Plošinové váhy Ohaus série Defender 3000 i-DF33 s nerezovou vážní plošinou a nerezovým ovládacím panelem vhodné i do vlhkého prostředí (krytí IP66) Vám rádi nabídneme na základě poptávky.

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [kg]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 700 623	i-DF33P600B1R	1000x1000	0,2	600	1-2 týdny	40 560 Kč
396 430 700 624	i-DF33P1500B1R	1000x1000	0,5	1500	1-2 týdny	40 560 Kč
396 430 700 627	i-DF33P1500B1L	1250x1250	0,5	1500	1-2 týdny	41 760 Kč
396 430 700 628	i-DF33P3000B1L	1250x1250	1	3000	1-2 týdny	41 760 Kč
396 430 700 631	i-DF33P1500B1X	1500x1500	0,5	1500	1-2 týdny	45 480 Kč
396 430 700 632	i-DF33P3000B1X	1500x1500	1	3000	1-2 týdny	45 480 Kč
Modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):						
396 430 764 201	i-DF33P600B1R-M	1000x1000	0,2	600	1-2 týdny	42 720 Kč
396 430 764 202	i-DF33P1500B1R-M	1000x1000	0,5	1500	1-2 týdny	42 720 Kč
396 430 764 207	i-DF33P1500B1L-M	1250x1250	0,5	1500	1-2 týdny	43 920 Kč
396 430 764 258	i-DF33P3000B1L-M	1250x1250	1	3000	1-2 týdny	43 920 Kč
396 430 764 263	i-DF33P1500B1X-M	1500x1500	0,5	1500	1-2 týdny	47 520 Kč
396 430 764 264	i-DF33P3000B1X-M	1500x1500	1	3000	1-2 týdny	47 520 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  [Data-Sheet-Ohaus-Floor-Scale-Defender-3000-i-DF33-EN.pdf](#)
-  [VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf](#)