

TECHNICKÉ XS

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Váhy > Technické XS

Váhy průmyslové XS BL 30K1

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Technické váhy BL 30K1 nabízejí váživost až 30 000 g s rozlišením 0,1 g, intuitivní ovládání a řadu funkcí pro každodenní spolehlivé vážení v průmyslové výrobě, skladech i laboratořích. Díky integrované dobíjecí AGM baterii jsou váhy plně mobilní.



Základní charakteristika:

- **váživost:** až 30 000 g s rozlišením 0,1 g
- **intuitivní ovládání:**
 - přehledný kontrastní LCD displej, pohodlné ovládání pomocí 7 tlačítek
 - indikátor stability a sloupkový graf zobrazující zbývajících vážící rozsah
 - zobrazení reálného času a data na displeji
- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů, procentuální vážení
- **rychlá odezva:** čas stabilizace 3 s
- **jednotky vážení:** 21 různých měrných jednotek
- **externí kalibrace:** kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek
- **konstrukce:** nerezová vážní deska o rozměru 330 x 260 x 80 mm, výškově nastavitelné nožičky
- **duální napájení:** dobíjecí AGM baterie a síťový adaptér
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky váhy je síťový adaptér

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 862 700 133	BL 30K1	330 x 260 x 80	0,1	30 000	3-4 týdny	20 139 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Balance-BL-30K1-EN.pdf

Váhy průmyslové XS BL 30K

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Technické váhy BL 30K nabízejí váživost až 30 000 g s rozlišením 1 g, jednoduché ovládání, 3 pracovní režimy a rozhraní RS232. Díky integrované dobíjecí AGM baterii jsou váhy plně mobilní. Svě uplatnění najdou v průmyslové výrobě, skladech i laboratořích.



Základní charakteristika:

- **váživost:** až 30 000 g s rozlišením 1 g
- **intuitivní ovládání:** dobře čitelný podsvícený LCD displej, 4 tlačítka pro jednoduché ovládání
- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů, procentuální vážení
- **čas stabilizace:** cca 5 s
- **jednotky vážení:** g, kg
- **externí kalibrace:** kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek
- **konektivita:** rozhraní RS232 pro připojení k PC nebo tiskárně
- **konstrukce:** nerezová váhová deska 255 x 190 mm, výškově nastavitelné nožičky
- **duální napájení:** dobíjecí AGM baterie a síťový adaptér
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky váhy je síťový adaptér

Technické váhy BL 30K

Obj. číslo	Model	Váhová deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 862 701 203	BL 30K	255 x 190	1	30 000	3-4 týdny	7 497 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Tiskárna

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 862 700 863 4	Externí tiskárna pro váhy XS s rozhraním RS232	3-4 týdny	3 038 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Balance-BL-30K-EN.pdf

Váhy průmyslové XS BL 100K

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Plošinové váhy BL 100K s váživostí až 100 kg a rozlišením 10 g jsou ideální pro běžné vážení, počítání kusů a procentuální vážení ve výrobě, skladech i expedici. Tyto váhy se vyznačují jednoduchou a robustní konstrukcí. Flexibilní ovládací panel lze podle potřeby položit i vedle vážní plošiny.



Základní charakteristika:

- **váživost:** až 100 kg s rozlišením 10 g
- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů, procentuální vážení
- **jednotky vážení:** g, kg, lb
- **externí kalibrace:** kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek
- **konektivita:** rozhraní RS232 pro připojení k PC nebo tiskárně
- **konstrukce:**
 - nerezová vážní plošina 300 x 400 mm, stojanová tyč pro ovládací panel, výškově nastavitelné nožičky
 - ovládací panel lze umístit na tyč nebo volně položit vedle vážní plošiny (propojení kabelem)
 - celkové rozměry (d x š x v) 530 x 300 x 680 mm
- **napájení:** síťový adaptér
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky váhy je síťový adaptér

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
467 862 701 213	BL 100K	300 x 400	10	100	3-4 týdny	8 771 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-XS-Balance-BL-100K-EN.pdf

Váhy průmyslové XS BW 3000

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Vodotěsné technické váhy BW 3000 nabízejí váživost až 3 000 g s rozlišením 1 g, jednoduché ovládání a 3 pracovní režimy. Váhy umožňují nastavení horních a dolních limitů vážení pro rychlou kontrolu, zda vzorek odpovídá specifikacím. Pro kontrolní vážení lze využít i zvukovou signalizaci. Díky integrované dobíjecí AGM baterii jsou váhy plně mobilní.



Základní charakteristika:

- **váživost:** až 3 000 g s rozlišením 1 g
- **intuitivní ovládání:** dobře čitelné displeje, 4 tlačítka pro jednoduché ovládání, libela se vzduchovou bublinou pro správné usazení váhy
- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů, kontrolní vážení
 - kontrolní vážení: možnost nastavení horního a dolního limitu vážení pro rychlou

- kontrolu vzorků se zvukovou signalizací (lze vypnout)
- **čas stabilizace:** cca 5 s
- **jednotky vážení:** g, kg, lb, oz, PCS
- **externí kalibrace:** kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek
- **konstrukce:**
 - 2x LCD displej (vpředu a vzadu) – ideální při práci na výrobních linkách
 - nerezová vážení deska o rozměru 225 x 185 mm, robustní kovové tělo, výškově nastavitelné nožičky
 - krytí IP67
- **duální napájení:** dobíjecí AGM baterie a síťový napájecí kabel (230 V)
 - napájecí kabel slouží k dobíjení baterie
 - napájecí zdířka je umístěna na spodní straně váhy – pro přístup k ní je nutné odšroubovat 4 šroubky
 - upozornění: při napájení kabelem (a otevřeném vnitřním prostoru) není zaručeno krytí IP67

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 862 701 003	BW 3000	225 x 185	1	3000	3-4 týdny	7 497 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Balance-BW-3000-EN.pdf