

## Váhy zlatnické Ohaus, série Pioneer PJX carat

Výrobci a značky: Ohaus

Klenotnické váhy Ohaus série PJX carat s váživostí v karátech jsou vhodné pro vážení diamantů a drahokamů. Poskytují přesné a spolehlivé výsledky vážení. Modely s prvotním ověřením od výrobce se mohou používat v obchodním styku.



### Základní charakteristika zlatnických vah série PJX carat:

- 5 modelů s váživostí v karátech
- možnost volby jednotky vážení (karáty, gramy, kilogramy, unce, libry, vlastní)
- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- podsvícený LCD displej s velkým pozorovacím úhlem
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace: 2 - 3 s<sup>(1)</sup>
- interní kalibrace
- indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, volitelné komunikační a tiskové nastavení, integrovaná bezpečnostní smyčka<sup>(1)</sup>
- odnímatelná nerezová vážní deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s posuvnými dvířky
- možnost připojení pomocného displeje a tiskárny
- rozhraní: RS232 (pro připojení tiskárny), mini DIN (pro připojení externího displeje)
- rozměry (š x v x h): 209 x 274 x 321 (430 s otevřenými dvířky) mm
- napájení: síťový adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení



**V obchodním styku lze používat jen modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce.**

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [ct]	Ověřitelný dílek [ct]	Váživost [ct]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Modely s interní kalibrací (nelze je použít v obchodním styku):</b>							
467 523 429 817	PJX203	průměr 90	0,001	-	200	1-2 týdny	31 920 Kč
467 523 429 818	PJX803	průměr 90	0,001	-	800	1-2 týdny	35 160 Kč
467 523 430 030	PJX1203	průměr 90	0,001	-	1200	1-2 týdny	37 320 Kč
467 523 430 033	PJX1603	průměr 120	0,005	-	1600	1-2 týdny	25 320 Kč
467 523 429 819	PJX2503	průměr 120	0,005	-	2500	1-2 týdny	27 480 Kč

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [ct]	Ověřitelný dílek [ct]	Váživost [ct]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):</b>							
467 523 430 029	PJX203M	průměr 90	0,001	0,01	200	1-2 týdny	35 160 Kč
467 523 430 031	PJX803M	průměr 90	0,001	0,01	800	1-2 týdny	38 280 Kč
467 523 430 032	PJX1203M	průměr 90	0,001	0,01	1200	1-2 týdny	40 440 Kč
467 523 430 034	PJX1603M	průměr 120	0,005	0,1	1600	1-2 týdny	28 440 Kč
467 523 430 035	PJX2503M	průměr 120	0,005	0,1	2500	1-2 týdny	30 240 Kč



*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 372 546	Ochranný kryt - fólie ovládacího panelu	1-2 týdny	804 Kč
467 523 472 063	Externí displej	1-2 týdny	2 568 Kč
467 528 253 384	Sada pro stanovení hustoty pevných látek	1-2 týdny	18 240 Kč
467 528 334 024	Sada pro stanovení hustoty kapalin	1-2 týdny	9 504 Kč
467 523 064 202	Tiskárna SF40A	1-2 týdny	19 200 Kč
396 430 944 359 1	Bezdrátová Bluetooth tiskárna SF40A/BT	1-2 týdny	27 240 Kč
467 523 529 322	Náhradní inkoustová páska do tiskárny SF40A nebo SF40A/BT	1-2 týdny	324 Kč
467 521 212 799	Papír do tiskárny SF40A nebo SF40A/BT (šířka 57,5 mm, 2 role)	1-2 týdny	346 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  [Data-Sheet-Ohaus-Jewelry-Balances-PJX-Carat-and-Gold-EN.pdf](#)
-  [VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf](#)