

## Váhy zlatnické Ohaus, série Pioneer PJX gold

Výrobci a značky: Ohaus

Klenotnické váhy Ohaus série PJX gold s váživostí v gramech jsou vhodné pro vážení zlata a drahých kovů. Poskytují přesné a spolehlivé výsledky vážení. Modely s prvotním ověřením od výrobce se mohou používat v obchodním styku.



### Základní charakteristika zlatnických vah série PJX gold:

- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- podsvícený LCD displej s velkým pozorovacím úhlem
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- možnost volby jednotky vážení (gramy, kilogramy, karáty, unce, libry, vlastní)
- čas stabilizace: 1 s
- interní kalibrace
- indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, volitelné komunikační a tiskové nastavení, integrovaná bezpečnostní smyčka<sup>(i)</sup>
- odnímatelná nerezová vážná deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu
- možnost připojení pomocného displeje a tiskárny
- rozhraní: RS232 (pro připojení tiskárny), mini DIN (pro připojení externího displeje)
- rozměry (š x v x h): 209 x 98 x 321 mm
- napájení: síťový adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení

**i V obchodním styku lze používat jen modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce.**

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Modely s interní kalibrací (nelze je použít v obchodním styku):</b>							
467 523 429 823	PJX822	průměr 180	0,01	-	820	1-2 týdny	23 160 Kč
467 523 430 038	PJX1602	průměr 180	0,01	-	1600	1-2 týdny	24 960 Kč
467 523 429 824	PJX2202	průměr 180	0,01	-	2200	1-2 týdny	26 760 Kč
467 523 474 326	PJX3202	průměr 180	0,01	-	3200	1-2 týdny	28 200 Kč
467 523 430 042	PJX4202	průměr 180	0,01	-	4200	1-2 týdny	30 000 Kč

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 523 712 897	PJX6202	průměr 180	0,01	-	6200	1-2 týdny	32 760 Kč
467 523 430 046	PJX2201	průměr 180	0,1	-	2200	1-2 týdny	22 920 Kč
467 523 430 047	PJX4201	průměr 180	0,1	-	4200	1-2 týdny	27 720 Kč
467 523 429 826	PJX6201	průměr 180	0,1	-	6200	1-2 týdny	24 480 Kč
<b>Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (Ize je použít i v obchodním styku):</b>							
467 523 430 039	PJX822M	průměr 180	0,01	0,1	820	1-2 týdny	26 400 Kč
467 523 430 040	PJX1602M	průměr 180	0,01	0,1	1600	1-2 týdny	28 200 Kč
467 523 430 041	PJX2202M	průměr 180	0,01	0,1	2200	1-2 týdny	29 760 Kč
467 523 475 732	PJX3202M	průměr 180	0,01	0,1	3200	1-2 týdny	30 960 Kč
467 523 430 043	PJX4202M	průměr 180	0,01	0,1	4200	1-2 týdny	33 000 Kč
467 523 712 909	PJX6202M	průměr 180	0,01	0,1	6200	1-2 týdny	35 880 Kč
467 523 430 045	PJX4201M	průměr 180	0,1	1	4200	1-2 týdny	30 480 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*


### Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 372 546 1	Ochranný kryt - fólie ovládacího panelu	1-2 týdny	804 Kč
467 523 472 063 1	Externí displej	1-2 týdny	2 568 Kč
467 528 253 384 1	Sada pro stanovení hustoty pevných látek	1-2 týdny	18 240 Kč
467 528 334 024 1	Sada pro stanovení hustoty kapalin	1-2 týdny	9 504 Kč
467 523 064 202 1	Tiskárna SF40A	1-2 týdny	19 200 Kč
396 430 944 359 2	Bezdrátová Bluetooth tiskárna SF40A/BT	1-2 týdny	27 240 Kč
467 523 529 322 1	Náhradní inkoustová páska do tiskárny SF40A nebo SF40A/BT	1-2 týdny	324 Kč
467 521 212 799 1	Papír do tiskárny SF40A nebo SF40A/BT (šířka 57,5 mm, 2 role)	1-2 týdny	346 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Jewelry-Balances-PJX-Carat-and-Gold-EN.pdf

 VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf